



spirax sarco

TI-D25-02

BR Rev. 02

FT44

Purgador de Boia de Aço Carbono Nova Codificação (1" a 2")

Descrição

O FT44 é um purgador de boia para vapor, com corpo de aço carbono e internos em aço inoxidável. É fornecido com conexões flangeadas,

Eliminador de ar - Padrão

A cápsula BP99/32 (TH – eliminador de ar) é fornecida como padrão.

Eliminador de Vapor Preso - Opcional:

Uma válvula agulha de ajuste manual (designada como "C" na nomenclatura, por exemplo, FT44-C) pode ser instalada na versão horizontal.

Esta opção fornece "eliminador de vapor preso" (SLR).



Produto Acabado

Produto	Conexões	Diâmetro	Pressão Diferencial	Código AX	Código Antigo FT20
FT44	ANSI 150	1"	4,5	40835092-1	302020509-11
			10	40835192-1	302020509-21
			14	40835292-1	302020509-31
			21	40835392-1	302020509-41
FT44	ANSI 300	1"	4,5	40835097-1	302020511-11
			10	40835197-1	302020511-21
			14	40835297-1	302020511-31
			21	40835397-1	302020511-41
			32	40835497-1	302020511-61
FT44	ANSI 150	1.1/2"	4,5	40836092-1	302020709-11
			10	40836195-1	302020709-21
			21	40836392-1	302020709-41
FT44	ANSI 300	1.1/2"	4,5	40836097-1	302020711-11
			10	40836197-1	302020711-21
			21	40836398-1	302020711-41
			32	40836497-1	302020711-61
FT44	ANSI 150	2"	4,5	40837092-1	302020809-11
			10	40837192-1	302020809-21
			21	40837392-1	302020809-41

Produto Acabado

Produto	Conexões	Diâmetro	Pressão Diferencial	Código AX	Código Antigo FT20
FT44	ANSI 300	2"	4,5	40837097-1	302020811-11
			10	40837197-1	302020811-21
			21	40837397-1	302020811-41
			32	40837497-1	302020811-61
FT44 "C"	ANSI 150	1"	4,5	40835592-1	302020509-13
			10	40835692-1	302020509-23
			21	40835892-1	ND
FT44 "C"	ANSI 300	1"	4,5	40835597-1	302020511-13
			10	40835697-1	302020511-23
			14	40835797-1	ND
			21	40835897-1	302020511-43
FT44 "C"	ANSI 150	1.1/2"	4,5	40836592-1	302020709-13
			10	40836692-1	302020709-23
			21	40836892-1	302020709-43
FT44 "C"	ANSI 300	1.1/2"	4,5	40836597-1	ND
			10	40836697-1	302020711-23
			21	40836897-1	302020711-43
FT44 "C"	ANSI 150	2"	4,5	40837592-1	302020809-13
			10	40837692-1	302020809-23
			21	40837892-1	302020809-43
FT44 "C"	ANSI 300	2"	4,5	40837597-1	302020811-13
			10	40837697-1	302020811-23
			21	40837897-1	302020811-43

Peças de Reposição

Produto	Conexões	Diâmetro	Pressão Diferencial	Código AX	Código Antigo FT20
FT44	1"	CONJUNTO SEDE COM BOIA	4,5	50624080-1	702000076-1
			10	50624180-1	702000075-1
			14	50624280-1	702000079-1
			21	50624380-1	702000079-1
			32	50624480-1	702000078-1
FT44	1.1/2"	CONJUNTO MECANISMO	4,5	50666080-1	702000039-1
			10	50666180-1	702000037-1
			21-32	50666280-1	702000038-1

Peças de Reposição

Produto	Conexões	Diâmetro	Pressão Diferencial	Código AX	Código Antigo FT20
FT44	1"	Conjunto Sede com Boia	4,5	50624080-1	702000076-1
			10	50624180-1	702000075-1
			14	50624280-1	702000079-1
			21	50624380-1	702000079-1
			32	50624480-1	702000078-1
FT44	1.1/2"	Conjunto Mecanismo	4,5	50666080-1	702000039-1
			10	50666180-1	702000037-1
			21-32	50666280-1	702000038-1
FT44	2"	Conjunto Mecanismo	4,5	50668080-1	702000035-1
			10	50668180-1	702000002-1
			14-32	50668280-1	702000041-1
FT44	1.1/2"-2"	Boia	4,5-10-14-21-32	10628073-1	10628073-1
FT44	1/2"-2"	Eliminador de Ar	4,5-10-14-21	51440085-1	51466002-1
		Eliminador de Ar (Bimetálico)	32	702000014-1	702000014-1
FT44 "C"	1"	Conjunto SLR	4,5-10-14-21-32	702110616-1	702110616-1
FT44 "C"	1.1/2"		4,5-10-21-32	702110614-1	702110614-1
FT44 "C"	2"		4,5-10-21-32	702110612-1	702110612-1
FT44	1/2"-1"	Conjunto Juntas	4,5-10-14-21-32	50620082-1	702000031-1
FT44	1.1/2"		4,5-10-21-32	50626080-1	702000021-1
FT44	2"-4"		4,5-10-21-32	50628086-1	702000021-1

Observação: O conjunto eliminador de ar e o conjunto SLR do atual FT44 não são compatíveis com o antigo FT20.