



Certificate No. FM163

ISO 9001

spirax/sarco

Manometer med kran och vattensäcksrör

Utförande

Manometer med 4" klocka med markeringar i bar och psi.
Manometern levereras med antingen:
O-rör och manometerkran eller U-rör och manometerkran.

Tekniska data

Konstruerad för max PN 25
Max temperatur 217°C.
(U- eller O-rör måste monteras för att uppnå detta).
Vid användning på ånga eller tryckluft är det högsta arbetsområdet 21 bar
(gäller område 6,0-25 bar).
Max temperatur är 60°C under förutsättning av vattensäcksrör finns monterat.

Tryckområden

Område	bar
1	0 - 1,6
2	0 - 4,0
3	0 - 6,0
4	0 - 10,0
5	0 - 16,0
6	0 - 25,0

Dimensioner och anslutningar

3/8" gängad BSP BS 2779

Benämning	Material
Hölje	Pressat stål med grå yta
Glashållare	Förkromad ring - fästes med två skruvar
O och U rör	Mjuk stål
Manometerkran	Mässing

Dimensioner i mm

A	B	C	D	E
100	335	165	70	145

