

Conditions générales de port et d'emballage

Matériel départ TRAPPES et garantis fermes pour toutes livraisons jusqu'au 31 Décembre 2020.

- **Traitement normal⁽¹⁾**

Pour un emballage normal* et un transport normal en FRANCE MÉTROPOLITAINE, participation forfaitaire aux frais suivant barème ci-dessous :

. Jusqu'à 500,00 €.....	62,00 € H.T.
. De 501,00 € à 5 000,00 €.....	140,00 € H.T.
. De 5 001,00 € à 8 000,00 €.....	282,00 € H.T.
. Au-delà	3%

⁽¹⁾ Entre 48 et 72 heures sur site (jours ouvrés)

Livraisons partielles anticipées 50% du barème normal (limité à 1 acompte par commande)

- **Traitement spécial express⁽²⁾**

Pour un emballage normal* et un transport EXPRESS en FRANCE MÉTROPOLITAINE, participation aux frais suivant barème ci-dessous :

. Jusqu'à 500,00 €.....	104,00 € H.T.
. De 501,00 à 5 000,00 €.....	206,00 € H.T.
. De 5 001,00 à 8 000,00 €.....	391,00 € H.T.
. Au-delà	4%
. Contre-remboursement	51,00 € H.T.

⁽²⁾ Entre 24 et 48 heures sur site (jours ouvrés)

***L'emballage normal Spirax Sarco s'entend** : Emballage en caisse carton dite "Américaine" qui pour un poids supérieur à 30 kg sera cerclée sur une palette bois non normalisée (Euro, Nimp15, etc ...).

Pour toute demande spécifique de caisse bois (Nimp15, SEI4B / C ou autres) une offre de service vous sera proposée.

Conditions générales de documentation et de certification

Matériel départ TRAPPES et garantis fermes pour toute commande reçue jusqu'au 31 Décembre 2020.

Avec chaque commande, nous fournissons un Flash Code et un lien qui permet d'accéder aux fiches techniques détaillées et aux notices de montage et d'entretien pour chacun des produits inclus dans notre catalogue. Elles sont également disponibles sur notre site internet.

Sur demande, nous pouvons également fournir des certificats matière et des certificats d'épreuve hydraulique suivant notre standard société.

Par contre, la fourniture de certificats suivant norme EN 10204 donne lieu à facturation suivant le barème ci-dessous :

Certificat	Descriptif	A la commande (1 exemplaire électronique)		Après commande (1 exemplaire électronique)
		Tarif H.T.	Langage	Tarif H.T.
2.2	1 document par commande	37,00 €	Langue d'origine d'usine	75,00 €
3.1	Tarif pour 1 à 5 pièces, au-delà nous consulter	136,00 €	Langue d'origine d'usine	367,00 €* 367,00 €
Rugosité		Sur demande	Langue d'origine d'usine	NA
Tarage		Inclus	Langue d'origine d'usine	31 €
Autres	Nous consulter			
Dossier DESP	Incluant 3.1 / Certificats de soudure et de soudeur / TI / IMI / ...	367,00 €	Langue d'origine d'usine	612,00 €
Attestation				
2014/68/EU	1 document par produit	37,00 €	Français	39,00 €
FDA	1 document par produit	37,00 €	Français	39,00 €
Dégraissage	1 document par produit	37,00 €	Français	39,00 €
Rugosité	1 document par produit	37,00 €	Français	39,00 €
2.1	1 document par commande	37,00 €	Français	39,00 €
Origine	1 document par produit	37,00 €	Français	39,00 €
Autres	1 document par produit	37,00 €	Français	39,00 €
Déclaration de conformité à la CE 1935/2004	Disponible sur certains produits, nous consulter			
Itemisation	(par produit)	5,00 €	Français	NA

*Si disponible

Nota : Certains produits ne peuvent donner lieu à la fourniture d'un certificat type 3.1, attestation de rugosité ou FDA. Merci de nous consulter !

Nota : La réédition de documentation sera facturée 233,00 € H.T. (1 exemplaire électronique).

Pour la fourniture de documents dans d'autres langues ou pour un dossier technique hors documentation, merci de nous consulter !

Informations complémentaires

- Limites d'emploi**

Nous donnons, dans ce tarif, les limites d'emploi intrinsèques de chaque appareil. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que les conditions d'emploi effectives sont conformes à toute réglementation ou toute norme en vigueur.

- Facturation minimale**

Pour couvrir nos charges administratives, toute facture, pour une commande d'une valeur inférieure à 150,00 € H.T ne pourra être établie.

Nous conseillons donc à nos clients de grouper leurs commandes afin que ce minimum soit respecté.