

Conditions générales de port et d'emballage

Matériel départ TRAPPES et garantis fermes pour toutes livraisons jusqu'au 30 Septembre 2022.

- **Traitement normal⁽¹⁾**

Pour un emballage normal* et un transport normal en FRANCE MÉTROPOLITAINE, participation forfaitaire aux frais suivant barème ci-dessous :

. Jusqu'à 500,00 €.....	73,00 € H.T.
. De 501,00 € à 5 000,00 €.....	163,00 € H.T.
. De 5 001,00 € à 8 000,00 €.....	330,00 € H.T.
. Au-delà	3%

⁽¹⁾ Entre 48 et 72 heures sur site (jours ouvrés)

Livraisons partielles anticipées 50% du barème normal (limité à 1 acompte par commande)

- **Traitement spécial express⁽²⁾**

Pour un emballage normal* et un transport EXPRESS en FRANCE MÉTROPOLITAINE, participation aux frais suivant barème ci-dessous :

. Jusqu'à 500,00 €.....	122,00 € H.T.
. De 501,00 à 5 000,00 €.....	241,00 € H.T.
. De 5 001,00 à 8 000,00 €.....	457,00 € H.T.
. Au-delà	4%
. Contre-remboursement	60,00 € H.T.

⁽²⁾ Entre 24 et 48 heures sur site (jours ouvrés)

***L'emballage normal Spirax Sarco s'entend** : Emballage en caisse carton dite "Américaine" qui pour un poids supérieur à 30 kg sera cerclée sur une palette bois non normalisée (Euro, Nimp15, etc ...).

Pour toute demande spécifique de caisse bois (Nimp15, SEI4B / C ou autres) une offre de service vous sera proposée.

Conditions générales de documentation et de certification

Matériel départ TRAPPES et garantis fermes pour toute commande reçue jusqu'au 30 Septembre 2022.

Avec chaque commande, nous fournissons un Flash Code et un lien qui permet d'accéder aux fiches techniques détaillées et aux notices de montage et d'entretien pour chacun des produits inclus dans notre catalogue. Elles sont également disponibles sur notre site internet.

La fourniture de certificats (selon standard Spirax Sarco) suivant norme EN 10204 donne lieu à facturation ci-dessous :

Certificat	Descriptif	A la commande (1 exemplaire électronique)		Après commande (1 ex. électronique)*
		Tarif H.T.	Langage	Tarif H.T.
2.2	1 document par commande	42,00 €	Langue d'origine d'usine	115,00 €
3.1	Tarif pour 1 à 5 pièces, au-delà nous consulter	145,00 €	Langue d'origine d'usine	395,00 €
Rugosité		Sur demande	Langue d'origine d'usine	NA
Prestation de tarage et de certification		42,00 €	Langue d'origine d'usine	50,00 €
Autres	Nous consulter			
Dossier technique	Notices TI/IMI/CE	Gratuit, accessible en téléchargement sur www.spiraxsarco.com		
	Notices TI/IMI/CE (de 1 à 5 lignes de produits) sans mise en forme, envoyé par mail. Au-delà, nous consulter.	410,00 €	Français ou Anglais	660,00 €
Dossier constructeur	Incluant TI/IMI/CE selon format client	Nous consulter		
Attestation				
2014/68/EU en Article 4.3	1 document par produit	42,00 €	Français	165,00 €
2014/68/EU en Catégorie 1 à 4	1 document par produit	Gratuit, accessible en téléchargement sur www.spiraxsarco.com		
FDA	1 document par produit	42,00 €	Français	165,00 €
Dégraissage	1 document par produit	42,00 €	Français	165,00 €
Rugosité	1 document par produit	42,00 €	Français	165,00 €
2.1	1 document par commande	42,00 €	Français	115,00 €
Origine	1 document par produit	42,00 €	Français	115,00 €
Autres	1 document par produit	42,00 €	Français	165,00 €
Déclaration de conformité à la CE 1935/2004		Disponible sur certains produits, nous consulter		
Itemisation (par produit)	Plaque inox gravée	7,00 €	Français	NA
	Étiquette cartonnée	4,00 €	Français	N/A

** Si disponible. Concerne toute édition ou réédition des documents en dehors de la commande d'origine. Des certificats ne peuvent être produits après commande que pour certains produits. Le tarif "après commande" est soumis à accord de Spirax Sarco.

Nota : Certains produits ne peuvent donner lieu à la fourniture d'un certificat type 3.1, attestation de rugosité ou FDA. Merci de nous consulter.

Pour toute autre documentation non listée ci-dessus, merci de nous consulter !

Informations complémentaires

- Limites d'emploi**

Nous donnons dans les notices des produits les limites d'emploi intrinsèques de chaque appareil. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer que les conditions d'emploi effectives sont conformes à toute réglementation ou toute norme en vigueur.