

Conditions générales de port et d'emballage

Matériel départ TRAPPES et garantis fermes pour toutes livraisons jusqu'au 31 Juin 2019.

- **Traitement normal⁽¹⁾**

Pour un emballage normal* et un transport normal en FRANCE MÉTROPOLITAINE, participation forfaitaire aux frais suivant barème ci-dessous :

. Jusqu'à 500,00 €.....	60,00 € H.T.
. De 501,00 € à 5 000,00 €.....	135,00 € H.T.
. De 5 001,00 € à 8 000,00 €.....	272,00 € H.T.
. Au-delà	3%

⁽¹⁾ Entre 48 et 72 heures sur site (jours ouvrés)

Livraisons partielles anticipées 50% du barème normal (limité à 1 acompte par commande)

- **Traitement spécial express⁽²⁾**

Pour un emballage normal* et un transport EXPRESS en FRANCE MÉTROPOLITAINE, participation aux frais suivant barème ci-dessous :

. Jusqu'à 500,00 €.....	100,00 € H.T.
. De 501,00 à 5 000,00 €.....	198,00 € H.T.
. De 5 001,00 à 8 000,00 €.....	377,00 € H.T.
. Au-delà	4%
. Contre-remboursement	49,00 € H.T.

⁽²⁾ Entre 24 et 48 heures sur site (jours ouvrés)

***L'emballage normal Spirax Sarco s'entend** : Emballage en caisse carton dite "Américaine" qui pour un poids supérieur à 30 kg sera cerclée sur une palette bois non normalisée (Euro, Nimp15, etc ...).

Pour toute demande spécifique de caisse bois (Nimp15, SEI4B / C ou autres) une offre de service vous sera proposée.