Spira-trol™ regelklep

De Spira-trol™ is specifiek ontworpen om te voldoen aan uw eisen. Door het aanpassen en afstellen van de interne onderdelen, wordt deze regelklep volledig op maat van uw industrie en uw applicatie gemaakt.

Balgmembraandichting

Optie voor nul-lekkage en hoge temperatuur toepassingen

(niet afgebeeld)

Klepsteel dichting

Kies een dichting gepast voor uw werktemperatuur

Klepsteel

Kies een klepsteel op basis van uw werktemperatuur en minimale emissie

Plug

Karakteristieke en gebalanceerde plugs

- Constant percentage
- Snelle opening
- Lineair

Veiligheid en procesefficiëntie

Verminder lawaai of cavitatie

- Standaard
- Weinig geluid
- Anti-cavitatie
- Multi-stadia

Gereduceerde doorlaat

Biedt procescontrole en flexibiliteit

Zitting

Kies het beste materiaal voor uw toepassing

- Metaal
- Zachte zitting

SP500

Verlaag uw energieconsumptie met de ultra-efficiëntie SP500 klepstandsteller. Deze verbruikt gemiddeld slechts 1% van de lucht die een traditionele electro-pneumatische klepstandsteller verbruikt. Bovendien heeft de SP500 een uitstekend lage impedantie waardoor stroom bespaart wordt.

De SP500 is door Lloyds register EMEA gecertifieerd met minimale lekkage van 0,48 dm³/h, aanzienbaar minder dan de concurentie. Hierdoor wordt de kost veroorzaakt door verspilling van lucht geminimaliseerd.

Pneumatische servomotor

Spira-trol™ met PN9000 Servomotor en SP500 Slimme klepstandsteller

Voor toepassingen met voorkeur voor een pneumatische servomotor. De elektropneumatische slimme klepstandsteller SP500 zorgt voor een vlotte communicatie tussen uw controlesysteem en de klep.

Veilige, slimme en groene elektrische servomotor

Spira-trol™ met AEL6 Slimme Elektrische Servmotor

Enkele voordelen zijn een snellere positionering in vergelijking met pneumatische servomotoren en een optionele supercondensator beveiliging.

Elektrische servomotor

AEL5 Elektrische servomotor

De AEL5 is robuust en gebruiksvriendelijk, waardoor de installatie en in bedrijfstelling eenvoudig is, én uw kosten verminderen

Hogere temperatuur- en druktoepassingen

Spira-trol™ met TN2000 Servomotor en SP500 Slimme klepstandsteller

Beschikbaar in verschillende materialen - inclusief gelegeerd staal - voor maten van DN15 tot DN300 ($^1/_2$" - 12")



spirax sarco

SB-S024b46

Spirax-Sarco N.V.
Industriepark 5
9052 Zwijnaarde
T +32 9 244 67 10
E info@be.spiraxsarco.com
W www.spiraxsarco.com/global/be

Spirax-Sarco B.V.
Oslo 9
2993 LD Barendrecht
T +31 180 79 92 20
E info@nl.spiraxsarco.com
W www.spiraxsarco.com/global/nl