



Conjunto do kit de montagem SP7/SP8

IDENTIFICAÇÃO DO HARDWARE		
A	ALAVANCA 10-35 mm	SOMENTE ALK10
B	ALAVANCA 20-100 mm	SOMENTE ALK11/17
C	ALAVANCA 100-170 mm	SOMENTE AKL12
D	ESPAÇADOR	SOMENTE AKL17
E	M8 x 16 lg PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA	SOMENTE AKL10/11/12
F	M8 x 20 lg PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA	SOMENTE AKL17
G	PARAFUSO U	SOMENTE UBC (PEDIDO SEPARADAMENTE)
P	SUPORE	TODOS OS KITS
Q	MONTAGEM DO PINO-GUIA	
R	MONTAGEM DO GUIA DE ARRASTE	
S	PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA M8	
U	ARRUELA DE PRESSÃO M8	
V	ARRUELA LISA M8	
W	PORCA M8	



A montagem do kit de montagem
rotativo é mostrada no verso

POSICIONADOR ROTATIVO SP7/SP8
MONTAGEM DO KIT DE MONTAGEM
(TÍPICO PARA AKR13, AKR14, AKR15 E AKR16)



IDENTIFICAÇÃO DO HARDWARE		
A	SUORTE 80/20 mm	SOMENTE AKR13
B	SUORTE 80/30 mm	SOMENTE AKR14 (MOSTRADO)
C	SUORTE 130/30 mm	SOMENTE AKR15
D	SUORTE 130/50 mm	SOMENTE AKR16
E	CONJUNTO DO ADAPTADOR ROTATIVO	TODOS OS KITS
F	PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA M5 x 10 lg	
G	ARRUELA DE PRESSÃO M5	
H	ARRUELA LISA M5	
I	PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA M6 x 12 lg	
J	ARRUELA DE PRESSÃO M6	TODOS OS KITS
K	ARRUELA LISA M6	