



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

spirax sarco

TI-P155-02

ST Issue 4

DF1 消音器

简介

斯派莎克DF1消音器，结构紧凑，安装于直排大气的蒸汽或空气疏水阀出口处，由于消音器使高速排放得以缓冲从而降低了噪音和冲蚀。DF1消音器也可以安装在类似于喷排式的疏水阀出口处，如压力平衡式，倒吊桶式或热动力流水阀。

距离排放点1米处测量，声强等级可以降低80%以上。

标准

本产品符合欧洲压力设备指令97/23/EC。

限制条件

适用疏水阀的最大压力等级为PN63。

口径和管道连接

1/2"和3/4" BSP (BS 21) 螺纹或NPT螺纹 (仅进口)。

1/2"和3/4"承插焊 (仅进口)。

材质

序号	部件	材质	
1	外壳	不锈钢	ASTM A 240 Gr 304
2	端部凸台螺纹	不锈钢	ASTM A 351 CF 8
	承插焊	不锈钢	ASTM A 276 Gr 304
3	内件	不锈钢	STM A580 Gr 304

尺寸/重量 (近似)单位: mm/kg

口径	A	B	C	重量
1/2"	59	40	27	0.23
3/4"	60	40	32	0.23

安全信息、安装和维护

详细信息参见随产品提供的安装指南IM-P155-07。

安装提示

消音器通过合适的管接头安装在蒸汽疏水阀或空气疏水阀的出口端，以确保冷凝水排向大地或安全的封闭容器中。出口处距离地面最高为100mm，且要垂直排向地面。

订购

例：1-斯派莎克1/2"DF1消音器，BSP螺纹。

