



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

spirax sarco

TI-P155-06

ST Issue 2

DF2 消音器

简介

斯派莎克DF2消音器结构紧凑，安装于向冷凝水回收管排放冷凝水的蒸汽疏水阀的出口处，当冷凝水从蒸汽疏水阀中排放由于快速冷却而形成闪蒸时，DF2能降低噪音和防止水锤。

口径和管道连接


1/2"和3/4"螺纹螺纹

1/2"承插焊端按BS3799 Class 3000要求。

限制条件

| | |
|--------------|---------|
| 最大阀体设计条件 | PN40 |
| PMA - 最大允许压力 | 40bar g |
| TMA - 最大允许温度 | 400°C |
| PMO - 最大工作压力 | 32bar g |
| TMO - 最大工作温度 | 400°C |
| 最大冷态水试验压力 | 60bar g |

工作范围





材质

| 序号 | 部件 | 材质 | |
|----|----|-----|-------------------|
| 1 | 外壳 | 不锈钢 | ASTM A240 Gr. 304 |
| 2 | 凸台 | 不锈钢 | ASTM A351 CF8 |
| 3 | 内件 | 不锈钢 | ASTM A580 Gr. 304 |

尺寸/重量(近似)单位:mm和kg

| 口径 | A | B | C | 重量 |
|------|----|----|----|-----|
| 1/2" | 74 | 40 | 27 | 0.3 |
| 3/4" | 74 | 40 | 32 | 0.3 |



安装

DF2按阀体上介质流向箭头方向安装在蒸汽疏水阀的出口侧。

订购

例：1-斯派莎克 1/2"DF2消音器，螺纹BSP连接。