



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

spirax sarco

TI-F01-37

ST Issue 1













紧凑型蒸汽疏水阀站 管道安装图

简介

本文中的图和照片介绍了斯派莎克管道连接器和疏水阀的标准连接方式。可根据客户的需要提供其他特殊的配置-请咨询斯派莎克公司。

PC3_和PC4_管道连接器可以提供DV1或DV2泄压阀接口。连接器和DV阀需单独订购。所有管道连接器都可和下述斯派莎克‘万向型’疏水阀配合使用：UTD30L，UTD30H，UBP21，UBP32，UBP30，UIB30H和UTDM42L。仅UTDM42L可用于ANSI 600级PC10HP中，其它均为ANSI 300级。

型号及管道安装原理图	产品安装后照片
PC10 和 PC10HP 直型连接器 360° 万向型 	 图示为从左至右
PC20 直型连接器 带过滤器，从左至右 	
PC30 ‘万向型’ 从左至右 或 从右至左 	 图示为从左至右
PC33 带2个DV阀 1-上游管线排水-DV1或DV2 1-疏水阀上游排空-DV2  从左至右	 图示为从左至右 (PC33)
PC34 带2个DV阀 1-上游管线排水-DV1或DV2 1-疏水阀上游排空-DV2  从右至左	

型号及管道安装原理图	产品安装后照片
<p>PC35 ‘万向型’顶部和底部带DV1或DV2 仅带上游管线排水</p>  <p>从左至右 从右至左</p>	 <p>图示为从左至右</p>
<p>PC40 ‘万向型’ 从左至右 或 从右至左</p> 	 <p>图示为从左至右</p>
<p>PC43 带3个DV阀 1-用于上游管线排水-DV1或DV2 1-疏水阀上游排空-DV2 1-疏水阀下游测试-DV1或DV2</p>  <p>从左至右</p>	
<p>PC44 带3个DV阀 1-上游管线排水-DV1或DV2 1-疏水阀上游排空-DV2 1-疏水阀下游测试-DV1或DV2</p>  <p>从右至左</p>	<p>图示为从左至右(PC43)</p>
<p>PC45 ‘万向型’顶部和底部带DV1或DV2 仅带上游管线排水</p>  <p>从右至左 从左至右</p>	 <p>图示为从左至右</p>
<p>PC46 上游旁通阀排水-DV1或DV2 疏水阀下游测试阀-DV1或DV2</p>  <p>从左至右</p>	
<p>PC47 上游旁通阀排水-DV1或DV2 疏水阀下游测试阀-DV1或DV2</p>  <p>从右至左</p>	<p>图示为从左至右(PC46)</p>