



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001


spirax sarco

TI-S02-28
ST Vydání 3

FT14

Plovákové odvaděče kondenzátu - kapacita

1/2", 3/4" a 1" FT14 (DN15, DN20 a DN25)




Přídavné kapacity sestavy odvzdušňovacího ventilu - platí pro stud. kondenzát při náběhu
 Výše uvedené kapacity platí pro kondenzát o teplotě na mezi sytosti. Při najždění, když je kondenzát podchlazený pod teplotu sytosti, je automatický odvzdušňovací ventil otevřen a zajišťuje přídavnou kapacitu odvaděče. Následující tabulka uvádí přídavné hodnoty kapacity odvzdušňovacím ventilem odvaděče.

DP (bar)	0.5	1	2	3	4.5	7	10	14
Přídavné hodnoty kapacity - studený kondenzát (kg/h)								
1/2", 3/4" (DN15, DN20)	70	140	250	380	560	870	1130	1500
1" (DN25)	120	240	360	500	640	920	1220	1500

Technické detaily jsou uvedeny odvaděčů jsou uvedeny v katalogových listech TI-S02-03 a TI-S02-26.

Poznámka: Na druhé straně katalogového listu jsou uvedeny odvaděče s vyšší kapacitou.

1" FT14HC (DN25 HC) 1.1/4, 1.1/2" a 2" FT14



Přídavné kapacity sestavy odvzdušňovacího ventilu - platí pro studený kondenzát při náběhu

Výše uvedené kapacity platí pro kondenzát o teplotě na mezi sytosti. Při najíždění, když je kondenzát podchlazený pod teplotu sytosti, je automatický odvzdušňovací ventil otevřen a zajišťuje přídavnou kapacitu odvaděče. Následující tabulka uvádí přídavné hodnoty kapacity odvzdušňovacím ventilem odvaděče.

DP (bar)	0.5	1	2	3	4.5	7	10	14
Přídavné hodnoty kapacity - studený kondenzát (kg/h)								
1" HC (DN25 HC)	580	600	650	670	700	1 000	1 300	1 600
1.1/4", 1.1/2", 2"	580	600	650	670	700	1 000	1 300	1 600

Technické detaily odvaděče jsou uvedeny v katalogovém listu TI-P066-01.