



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001


# spirax sarco

TI-P602-02  
ST Vydání 4

## FTC32 (DN15 a DN20) Plovákové odvaděče kondenzátu - kapacita

Následující diagram platí pro plovákové odvaděče kondenzátu FTC32 Spirax Sarco s maximálním provozním přetlakem do 32 bar.  
Plovákový odvaděč kondenzátu FTC32 (těleso) je vyráběn z uhlíkové oceli.

**Kapacity plovákových odvaděčů kondenzátu FTC32 DN15 a DN20**



### Přídavné kapacity sestavy odvzdušňovacího ventilu - platí pro studený kondenzát při náběhu

Výše uvedené kapacity platí pro kondenzát o teplotě na mezi sytosti. Při najíždění, když je kondenzát podchlazený pod teplotu sytosti, je automatický odvzdušňovací ventil otevřen a zajišťuje přídavnou kapacitu odvaděče. Následující tabulka uvádí přídavné hodnoty kapacity odvzdušňovacím ventilem odvaděče.

DP (bar)	0.5	1	2	3	4.5	7	10	14	21	32
Přídavné hodnoty kapacity (platí pro studený kondenzát) (kg/h)										
DN15 a DN20	70	140	250	380	560	870	1 130	1 500	2 300	3 200