




Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001


Zvonový odvaděč kondenzátu HM34 - kapacita

Kapacita 1/2" / DN15




Dimenzování : viz poznámka na druhé straně.

Kapacita 3/4" / DN20



Dimenzování : viz poznámka na druhé straně.

Kapacita
1" / DN25



Pozn. : Typ odvaděče by měl být vybrán pro nejbližší maximální dovolený diferenční tlak a nikoliv pouze na základě požadované kapacity, např. pro DN25 a požadovanou kapacitu 80 kg/h při difer. tlaku 7 bar má být použit typ HM34/10 a nikoliv HM34/5.