


Conjunto del kit de montaje SP7/SP8

Identificación del hardware		
A	PALANCA 10-35 mm	Solo ALK10
B	PALANCA 20-100 mm	Solo ALK11/17
C	PALANCA 100-170 mm	Solo AKL12
D	Distanciador	Solo AKL17
E	M8 x 16 Tornillos	Solo AKL10/11/12
F	M8 x 20 Tornillos	Solo AKL17
G	Pernos en U	Solo UBC (PEDIDO POR SEPARADO)
P	Soporte	TODOS LOS KITS
Q	Conjunto del perno de arrastre	
R	Guía de arrastre	
S	Tornillo de cabeza hexagonal M8	
U	Arandela elástica M8	
V	Arandela plana M8	
W	TUERCA M8	

POSICIONADOR LINEAL SP7/SP8 Conjunto Kit de Montaje (TÍPICO DE AKL10, AKL11, AKL12 Y AKL17 - Y UBC OPCIONAL)




A continuación, se muestra el montaje del kit de montaje Rotativo

POSICIONADOR ROTATIVO SP7/SP8

Conjunto Kit de Montaje

(TÍPICO DE AKR13, AKR14, AKR15 y AKR16)

OBSERVE LA POSICIÓN DEL EJE:
LA POSICIÓN INDICADA ES LA ADECUADA
ACTUADORES BVA300.
TORNILLO PRISIONERO PARA SITUAR EN PLANO



Identificación del hardware		
A	Soporte 80/20 mm	Solo AKR13
B	Soporte 80/30 mm	Solo AKR14 (Mostrado)
C	Soporte 130/30 mm	Solo AKR15
D	Soporte 130/50 mm	Solo AKR16
E	CONJUNTO ADAPTADOR GIRATORIO	TODOS LOS KITS
F	Tornillo de cabeza x 10 hexagonal M5	
G	Arandela elástica M5	
H	Arandela plana M5	
I	Tornillo de cabeza x 12 hexagonal M6	
J	Arandela elástica M6	
K	Arandela plana M6	