


PC3000 y PC4000 de Spirax Sarco

La nueva generación de conectores universales

La nueva gama de conectores universales Spirax Sarco PC3000 y PC4000 han sido desarrollados para satisfacer las necesidades de las industrias modernas de procesos, simplificando considerablemente la instalación y reduciendo el tiempo de mantenimiento. Los conjuntos tradicionales de purga de vapor requerían a menudo que se parase la planta para instalar nuevos purgadores, durante un tiempo significativo y reduciendo la producción. Los conectores universales PC3000 y PC4000, con aislamiento individual o doble, permiten instalar purgadores de vapor sin necesidad de parar el proceso.



Características




- Cuerpo forjado con rango de ASME600 - Adecuado para su uso en líneas de hasta 425°C (800°F) a 56 bar r (812 psig)
- Filtro interno de serie - Protege al purgador de vapor de las suciedad que pueda tener el condensado
- Vástago de la válvula de pistón totalmente cubierto - Reduce el potencial de corrosión del vástago
- Se suministra de serie con válvula de venteo aguas arriba del purgador y válvula despresurización aguas abajo - permitiendo ventear o comprobar el funcionamiento del purgador
- Los PC3001 y PC4001 están disponibles con una válvula de drenaje de la línea - permitiendo bypassar al purgador de vapor de forma segura
- Conexión universal de purgador de vapor - permite montar de forma segura una gama completa de purgadores de vapor sin interrumpir el proceso



First for Steam Solutions

EXPERTISE | SOLUTIONS | SUSTAINABILITY

spirax
sarco

Modelo	PC3000	PC3001
Diagrama		
Línea de drenaje aguas arriba		•
Válvula de corte aguas arriba	•	•
Filtro con mantenimiento	•	•
Válvula de venteo aguas arriba	•	•
Conexión universal purgador de vapor	•	•
Modelo	PC4000	PC4001
Diagrama		
Línea de drenaje aguas arriba		•
Válvula de corte aguas arriba	•	•
Filtro con mantenimiento	•	•
Válvula de venteo aguas arriba	•	•
Conexión universal de purgador vapor	•	•
Válvula de despresurización aguas abajo	•	•
Válvula de corte aguas arriba	•	•

Purgadores de vapor con conector universal

Los conectores universales PC3000 y PC4000 pueden ser fácilmente usados junto con la gama completa de purgadores de vapor con conector universal de Spirax Sarco.

	<p>PURGADORES DE VAPOR TERMODINÁMICOS</p> <p>UTD30L y UTD30H Las series UTD30 son purgadores termodinámicos en acero inoxidable con filtro interno y acabado niquelado (ELNP) para eficiencia energética y resistencia a la corrosión.</p> <p>UTDS46M El UTDS46M es un purgador termodinámico en acero inoxidable con filtro y eliminador de aire integral, tapa aislante y asiento reemplazable para facilitar el mantenimiento. Diseñado especialmente para aplicaciones de baja capacidad hasta 46 bar r.</p>
	<p>PURGADORES DE VAPOR DE BOYA CERRADA</p> <p>UFT32 El UFT32 es un purgador de boya cerrada en acero inoxidable austenítico compacto con eliminador termostático de aire termostático y sin mantenimiento. El UFT32 está diseñado para presiones diferenciales de vapor de hasta 32 bar.</p>
	<p>PURGADORES DE VAPOR DE CUBETA INVERTIDA</p> <p>UIB30/UIB30H El UIB30 y UIB30H son purgadores de cubeta invertida compactos y sin mantenimiento. El UIB30H está diseñado para altas capacidades. .</p> <p>UIB45 El UIB45 está diseñado para aplicaciones de presiones más altas.</p>
	<p>PURGADORES DE VAPOR TERMOSTÁTICOS DE PRESIÓN EQUILIBRADA</p> <p>UBP21 El UBP21 es un purgador termostático de presión equilibrada sellado sin mantenimiento construido en acero inoxidable, puede suministrarse con válvula de retención incorporada denominado UBP21CV.</p> <p>UBP32 El UBP32 está diseñado para aplicaciones de presiones más altas.</p>
	<p>PURGADORES DE VAPOR BIMETÁLICOS</p> <p>USM21/USM32 Los USM21 y USM32 son purgadores de vapor bimetálicos en acero inoxidable, ajustados en fábrica y libre de mantenimiento. Están diseñados para trabajar con vapor a presiones hasta 21 / 32 bar y aplicaciones como traceado con vapor y pozos de goteo.</p>



spirax sarco

Spirax-Sarco Limited, Charlton House, Cheltenham,
Gloucestershire, GL53 8ER, UK
T +44 (0)1242 521361
F +44 (0)1242 573342
E enquiries@uk.spiraxsarco.com