

# UFT14HC Purgador universal de boya - Alta capacidad

Tras el éxito del purgador universal de boya UFT32, que se suministra junto con la estación de purga compacta con conector universal STS17, Spirax Sarco lanza el purgador UFT14HC, permitiendo ofrecer todas las ventajas de la estación de purga con conectores universales para aplicaciones de intercambiadores de calor de mayor capacidad de hasta 1200kg/h.



*First for Steam Solutions*

EXPERTISE | SOLUTIONS | SUSTAINABILITY

**spirax**  
**/sarco**



Rango de presión disponible	Tamaño del orificio
4,5 bar r (65,27 psi g)	5,7mm (0,22")
10 bar r (145,04 psi g)	4,0mm (0,157")
14 bar r (203,05 psi g)	3,4mm (0,134")

Características	Ventajas
Facilidad de instalación y larga vida útil	Reduce el tiempo de montaje y facilita una sustitución rápida, sencilla y segura del purgador
Solución estética	En consonancia con las áreas de procesamiento/producción. Cuerpo totalmente de acero inoxidable para mayor tranquilidad. Integridad técnica en el diseño, con buena resistencia a la corrosión. Puede utilizarse en zonas de procesamiento/producción de alimentos y zonas CIP
Reducción de las vías de fuga	Cuando se conecta a una estación de purga
Construcción compacta y ligera	Mejora la manipulación y tiene menor huella de carbono que alternativas más macizas
Alta capacidad	Adecuado para aplicaciones de vapor de planta con capacidades de vapor/condensado de hasta 1200 kg/h (en funcionamiento) y hasta 14 barg de presión diferencial. La carga de arranque será un 100% mayor

**spirax**  
**sarco**

Spirax-Sarco Limited, Charlton House, Cheltenham,  
Gloucestershire, GL53 8ER, Reino Unido  
T +44 (0)1242 521361  
F +44 (0)1242 573342  
E enquiries@uk.spiraxsarco.com



SB-P712-06 ES-ISS1