



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

spirax sarco

TI-P403-22
AB Issue 3

Bridas para sondas de conductividad TDS

Descripción

Estas bridas se usan para instalar sondas de conductividad TDS de Spirax Sarco directamente en una caldera donde no se use un codo sonda.


La rosca es de 3/8" BSP.

Condiciones límite

Para presiones y temperaturas máximas de trabajo consulte el estándar correspondiente de la brida.

Materiales

	Acero BS 1501 Pt 1-161 Gr. 360
Bridas BS 4504	Acero BS 1501 Pt 1-151 Gr. 430A
	Acero ASTM A515 Gr. 55
Bridas BS 10 Tabla F y H	Acero BS 1501-151 Gr. 360
	Acero BS1503-161 Gr.A o equivalente



Tipos disponibles

Estándar de brida	BS 4504		BS 10	
	PN16	PN40	Table F	Table H
Tamaño brida	Código	Código	Part No.	Código
DN15 (1/2")	4032460	4032460	4032460	4032491
DN20 (3/4")	4032461	4032461	4032461	4032491
DN25 (1")	4032462	4032462	4032492	4032492
DN32 (1 1/4")	4032463	4032463	4032493	4032493
DN40 (1 1/2")	4032464	4032464	4032494	4032494
DN50 (2")	4032465	4032465	4032465	4032465
DN80 (3")	4032467	4032467	4032497	4032497

Nota: Para BS 4504 PN25 use PN40

Cómo especificar

1- Brida de sonda TDS Spirax Sarco BS 4504 DN20 PN40 Código 4032461