



Certificate No. FM163

ISO 9001

spirax/sarco

TI-P370-02

CH Issue 3

RB11 ja RB31 rajakytkinrasiat

Kuvaus

RB sarjan rajakytkinrasiat on suunniteltu käytettäväksi lineaaristen pneumaattisten toimilaitteiden kanssa. RB sarjan rasioista takaisinkytkentä saadaan joko relekytkennällä tai takaisinkytkentäpotentiometrillä suhteessa toimilaitteen asentoon.

Toimilaitteet

RB rajakytkinrasioita voidaan käyttää seuraavien Spirax Sarcon toimilaitteiden kanssa:



pneumaattiset toimilaitteet	asennussarja	paino
PN3000	FK27	431g
PN4000		
PN5100, PN5200, PN5300, PN5400, PN5500 ja PN5600		
PN6100, PN6200, PN6300, PN6400, PN6500 ja PN6600		

Tekniset tiedot - RB11 (relekytkin)


kotelon luokitus	IP65
ympäristön lämpötila	-25° ... +70°C
kotelon materiaali	musta ABS
kannen materiaali	kirkas ABS
kytkimien lukumäärä	2
kytkimien tyyppi	V3 SPDT
kytkentäteho	10A, 250 Vac - resistiivinen 6A, 250 Vac - induktiivinen
liitinmateriaali	hopeapinnoite
läpivienti	PG11
paino	247 g

Tekniset tiedot - RB31 (takaisinkytkentäpotentiometri)

kotelon luokitus	IP65
ympäristön lämpötila	-25° ... +70°C
kotelon materiaali	musta ABS
kannen materiaali	kirkas ABS
rataan materiaali	Delrin
resistanssin muutos	1 000 ohm
lineaarisuus ja hystereesi	±10%
kytkentäteho (70°C)	0.25 W
iskunpituus	20 mm 30 mm
läpiviennit	PG11
paino	350 g





Mitat (mm)



RB31 hammasrattaat

RB31 on saatavissa 20 mm tai 30 mm lineaarisella iskunpituudella.

Liittimet



Tilauksetiedot

1 kpl. Spirax Sarco RB31 rajakytkinrasia, 20 mm iskunpituudella, FK27 asennussarjalla

Huom: RB31 yhteydessä tulee mainita venttiilin iskunpituus.

Saatavat varaosat

RB11	V3 mikrokytkin pohjalevy c/w V3 mikrokytkimet ja riviliittimet
RB31	potentiometri pohjalevy c/w potentiometri ja riviliittimet