

## C2 Collecteur de sonde de niveau

### Description

Le collecteur de sonde de niveau C2 de Spirax-Sarco vous permet d'installer des sondes pour contrôle de niveau ou alarme, hors de la chaudière.

Les connexions vapeur et eau sont en DN25 selon EN 1092 PN40. Pour fixer la sonde 1/2" BSP, il vous faut une pièce réductrice de 1" BSP à 1/2" BSP.

La vanne de purge séquentielle est installée en dessous du collecteur. Cette vanne vous permet de purger le système à chaque équipe ou chaque jour, comme obligé par la loi.

### Caractéristiques principales

- à utiliser avec les sondes et vanne de purge séquentielle de Spirax-Sarco.
- Jusqu'à 32 bar eff.
- Construction en acier.

### Limites d'emploi

Pression maximale	32 bar eff.
Température maximale	239°C
Pression d'épreuve hydraulique	60 bar eff.


### Matériau

Collecteur	Acier - ASTM A106 Gr.B ou Gr.WPB
------------	----------------------------------

### Dimensions

A	B	C	D	E	F	G	Poids
457	65	73	83	65	310	147	7,5kg

A brides DN 25 selon EN1092 PN40.



### Exemple de commande

1- Collecteur de sonde de niveau C2, de Spirax-Sarco

