



## FT14 Débits pour pression différentielle basse

1/2", 3/4" et 1" FT14 (DN15, DN20 en DN25)



**Note: pour pression différentielle au-dessus 1000mm colonne d'eau:  
voir fiche technique Ti-S002-28**

**1" FT14HC (DN25)  
1 1/4" , 1 1/2" & 2" FT14 (DN40, DN50)**



**Note: pour pression différentielle au-dessus 1000mm colonne d'eau:  
voir fiche technique Ti-S002-28**