

스파이렉스사코의 PC3000, PC4000

차세대 배관 커넥터

새로운 스파이렉스사코의 PC3000, PC4000 배관 커넥터 제품은 현대 공정 산업의 요구를 만족시키기 위해 개발되어 설치가 대폭 간소화 되었고, 유지보수 기간을 단축시킵니다. 전통적인 스팀 트래핑 어셈블리는 종종 새로운 트랩을 설치하기 위해 공장을 중단해야 했고, 상당한 시간을 소요하며 생산량이 감소했습니다. 단일 및 이중 차단이 포함된 PC3000, PC4000 배관 커넥터는 공정 중단 없는 스팀트랩의 설치를 가능하게 합니다.



특징

- ASME600 등급 단조 몸체 -56 bar g에서 최대 425°C의 라인에 사용하기 적합
- 표준으로 장착된 스트레너-응축수에 포함되는 이물질로부터 스팀트랩을 보호
- 완전히 가려진 피스톤 밸브 스템 -스스템의 잠재적인 부식 감소
- 진단 트랩 벤트와 후단 트랩 테스트 블로우다운 밸브가 표준으로 제공되어 스팀트랩이 배출하거나 테스트할 수 있음
- PC3001과 PC4001은 전단 라인 드레인을 갖출 수 있어 스팀트랩 셋트가 안전하게 바이패스 할 수 있음
- 커넥터식 스팀트랩 연결로 사용자의 공정 중단 없이 스팀트랩을 안전하게 완전히 설치할 수 있습니다.



First for Steam Solutions

EXPERTISE | SOLUTIONS | SUSTAINABILITY

spirax
sarco

모델	PC3000	PC3001
다이아그램		
전단 라인 드레인		•
전단 차단	•	•
유지보수가 가능한 스트레너	•	•
전단 트랩 벤트	•	•
커넥터식 스팀트랩 연결	•	•
모델	PC4000	PC4001
다이아그램		
전단 라인 드레인		•
전단 차단	•	•
유지보수가 가능한 스트레너	•	•
전단 트랩 벤트	•	•
커넥터식 스팀트랩 연결	•	•
후단 트랩 테스트	•	•
후단 차단	•	•

커넥터식 스팀트랩

PC3000과 PC4000 배관 커넥터는 스파이렉스사코의 커넥터식 스팀트랩과 함께 쉽게 사용될 수 있습니다.

	<p>써모다이내믹 스팀트랩</p> <p>UTD30L, UTD30H UTD30 써모다이내믹 스팀트랩은 내부에 스트레너가 장착되어 있고, 트랩 몸체는 에너지 효율과 부식방지를 위한 무전극 니켈도금(ENP) 처리가 되어 있으며 모든 부분이 스텐레스강 재질로 제작되어 있습니다.</p> <p>UTDS46M UTDS46M은 일체형 스트레너, 일체형 에어벤트, 절연 커버 및 유지보수가 쉬운 교체 가능한 시트가 있는 유지보수가 가능한 스텐레스강 써모다이내믹 스팀트랩입니다. 이 제품은 최대 46 bar g의 저용량 적용처를 위해 특별히 설계되었습니다.</p>
	<p>볼후르트 스팀트랩</p> <p>UFT32 UFT32는 일체형 자동 에어벤트 장치가 있는 유지보수가 필요없는 밀폐된 오스테나이트 스텐레스강 볼후르트 스팀트랩입니다. 이 제품은 최대 32 bar까지의 차압 스팀용으로 설계되었습니다.</p>
	<p>버킷트 스팀트랩</p> <p>UIB30/UIB30H UIB30과 UIB30H는 유지보수가 필요없는 밀폐된 버킷트 스팀트랩입니다. UIB30H는 대용량으로 설계되었습니다.</p> <p>UIB45 UIB45는 고압용으로 설계되었습니다.</p>
	<p>압력평형식 스팀트랩</p> <p>UBP21 UBP21은 유지보수가 필요없는 밀폐된 스텐레스강으로 제작된 압력평형식 스팀트랩입니다. 이 제품은 또한 UBP32CV로 내장 체크밸브가 제공될 수 있습니다.</p> <p>UBP32 UBP32는 고압용 적용처를 위해 설계되었습니다.</p>
	<p>바이메탈 스팀트랩</p> <p>USM21/USM32 USM21과 USM32는 스텐레스강으로 제작된 유지보수가 필요없는, 사전 설정된 바이메탈 스팀트랩입니다. 이 제품은 최대 21 bar의 스팀압력과 스팀 트레이싱 및 메인 드립과 같은 적용처를 위해 설계되었습니다.</p>

- 본사: 서울특별시 동작구 사당로 30길 99 스팀피플하우스 TEL(02)3489-3489
- 공장: 인천광역시 남동구 청능대로 327 TEL(032)820-3000
- 인천영업소: TEL(032)820-3050
- 서부영업소: TEL(031)366-0303
- 전주영업소: TEL(063)226-1408
- 대구영업소: TEL(053)382-5755
- 여수영업소: TEL(061)686-5755
- 경남영업소: TEL(055)332-5755
- 울산영업소: TEL(052)258-5744



한국스파이렉스사코(주)는 로이드인증원(LRQA)으로부터 ISO 9001(품질경영)/ISO 14001(환경경영)/OHSAS 18001(안전보건) 인증 및 에너지관리공단으로부터 ISO 50001(에너지경영) 인증을 받았습니다. 제품의 개발 및 개선을 위하여 사전 통보없이 규격변경을 할 수 있습니다. 본 자료의 유효분 유무를 확인하신 후 이용하시기 바랍니다. (KP 1706)

SB-P128-32
ST Issue 2(KR 1706)