



HM34 Series 버켓트식 스팀트랩 용량표

● 용량 선정표

1/2" (DN15)




3/4" (DN20)



● 용량 선정표

1" (DN25)



주 : 버켓트식 스팀트랩은 반드시 사용차압을 기준으로 선정하여야 하며, 응축수 부하를 기준으로 선정해서는 안된다.
 즉 DN25 HM34 트랩의 사용조건이 응축수 80 kg/h, 7 bar인 경우 HM34/10 모델을 선정해야 하며 HM34/5 모델을 선정해
 서는 안된다.