

SA422 자율식 온도조절 시스템 - 스텐레스강

● 개요

SA422 자율식 온도조절 시스템은 밸브에서 온도조절하는 타입이며, 센서/구동기/조절부로 이루어져 있다.

사용 가능한 밸브 :

2방 KA, KB, KC, KX, KY, SB, SBRA, BX, BXRA, BM, BMRA, BMF, BMFRA, NS, NSRA

3방 TW

센서가 베셀 벽면을 통해서 삽입될 때 유니온 키트를 사용해야 한다.

● 타 입

사용 가능한 타입

SA422	2방 밸브	DN15~DN80
	3방 밸브	DN20~DN50

● 선택사항

유니온 키트 직접 삽입



유니온 니플 X, 압축링 Y, 글랜드 너트 Z 포함

● 재 질

번호	부품명	재질	
1	Sensor	Stainless steel	ASTM A269 TP 316
2	Actuator	Stainless steel	ASTM A269 TP 321
3	Capillary tube	Stainless steel	ASTM A269 TP 304
4	Adjustment head	Polypropylene	
5	Union kit	Stainless steel	ASTM A582 303

● 치수(mm) 및 무게(kg)

Knob	Dial			무게
A	A	C	D	
397	428	165	25	1.5



● 온도조절범위

SA422	Range 1	-20°C~+120°C
	Range 2	+40°C~+170°C
과열방지온도		설정온도 +55°C

● 캐필러리 튜브

표준길이 2.4 m 또는 4.8 m

별도 주문에 의해 최대 6 m까지 공급 가능하다.

● 설 치

별도의 설치 및 정비 지침서를 참조 하십시오.

● 주의사항

센서는 설치 시 정확한 온도조절을 위해서 유체안으로 완전히 삽입하여야 한다. 아래의 유체에는 사용하지 않는다.

염소, 불소, 할로겐염, 염산, 황산 등을 포함하고 있는 수용액