



TI-P403-22
AB Issue 5
(KR 1410)

TDS 전기전도율 검지기용 플랜지

● 개요


이 제품은 스파이렉스사코 검지기 엘보를 사용하지 않는 곳에 TDS 전기전도율 검지기를 보일러에 직접 설치하기 위해 사용한다. 2" BSP와 스팟페이스(spot-faced)로 연결한다.

● 한계 조건

최대순전압력 및 온도는 관련 플랜지 규정을 참조한다.

● 재 질

EN 1092	Carbon steel BS 1501 Pt 1-161 Gr. 360
플랜지	Carbon steel BS 1501 Pt 1-151 Gr. 430A
	Carbon steel ASTM A515 Gr. 55
BS 10 Table F, H	Carbon steel BS 1501-151 Gr. 360
플랜지	Carbon steel BS 1503-161 Gr.A or equivalent



● 공급 가능한 종류

플랜지 표준	EN 1092		BS 10	
	PN16	PN40	Table F	Table H
플랜지 종류	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
플랜지 구경	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
DN15 (½")	4032460	4032460	4032460	4032491
DN20 (¾")	4032461	4032461	4032461	4032491
DN25 (1")	4032462	4032462	4032492	4032492
DN32 (1¼")	4032463	4032463	4032493	4032493
DN40 (1½")	4032464	4032464	4032494	4032494
DN50 (2")	4032465	4032465	4032465	4032465
DN80 (3")	4032467	4032467	4032497	4032497

주 : EN 1092 PN25는 PN40 사용.

● 주문방법

1 off Spirax Sarco DN20 TDS probe flange to the following standard : EN 1092 PN40, Part No. 4032461.