

## AEL5 Elektrische Servomotoren - Toebehoren


### Beschikbare types

<b>AEL5961</b>	Klepstandstellerkaart 230VAC	Opgenomen vermogen 1VA
<b>AEL5962</b>	Klepstandstellerkaart 115VAC	Opgenomen vermogen 1VA
<b>AEL5963</b>	Klepstandstellerkaart 24VAC (niet voor AEL54213_, AEL55313_ en AEL56413_)	Opgenomen vermogen 1VA
<b>AEL5964</b>	Klepstandstellerkaart 24VAC (enkel voor AEL54213_, AEL55313_ en AEL56413)	Opgenomen vermogen 1VA
<b>AEL5951</b>	Set van 2 supplementaire eindloopschakelaars	2 x 5A 230VAC, montagekit: microcontacten, nokken, klemmen, etc..
<b>AEL5952</b>	Feedback potentiometer	1000 Ohm; 20 tot 30 mm koers, montagekit, potentiometer, tandrondsel
<b>AEL5952.1</b>	Tandem feedback potentiometer	2 x 1000 Ohm; 20 tot 30 mm koers, montagekit, potentiometer, tandrondsel
<b>AEL5952.2</b>	Tandem feedback potentiometer	2 x 1000 Ohm; 25 mm koers, montagekit, potentiometer, tandrondsel
<b>AEL5952.3</b>	Feedback potentiometer	2000 Ohm; 20 tot 30 mm koers, montagekit, potentiometer, tandrondsel
<b>AEL5952.4</b>	Tandem feedback potentiometer	2 x 2000 Ohm; 20 tot 30 mm koers, montagekit, potentiometer, tandrondsel
<b>AEL5952.5</b>	Feedback potentiometer	500 Ohm; 20 tot 30 mm koers, montagekit: tandrondsel, potentiometer
<b>AEL5953</b>	Tandem feedback potentiometer	2 x 1000 Ohm; 20 tot 30 mm en 30 tot 50 mm koers, montagekit, potentiometer, tandrondsel
<b>AEL5954</b>	Anti-condensverwarmingselement 115 - 230VAC	
<b>AEL5956</b>	Anti-condensverwarmingselement 24VAC	
<b>AEL5981</b>	Positietransmitter	2-draads 4 – 20 mA
<b>AEL5982</b>	Positietransmitter	3-draads 0/4 – 20 mA

De potentiometer moet zijn volledige bereik gebruiken (bijna 1 volledige toer). Er zijn verschillende tandrondfels beschikbaar in functie van het type servomotor. Contacteer Spirax-Sarco voor meer informatie.

<b>Speciale onderdelen</b>	Tandrondsel met 25 tanden voor AEL5_	Voor koers <= 20 mm
	Tandrondsel met 30 tanden voor AEL5_	Voor koers tussen 20 tot 30 mm
	Tandrondsel met 50 tanden voor AEL5_	Voor koers tussen 30 tot 50 mm
	Tandrondsel met 65 tanden voor AEL5_	Voor koers tussen 50 tot 65 mm
	Tandrondsel met 75 tanden voor AEL5_	Voor koers tussen 65 tot 70 mm


Voor servomotoren serie AEL5\_: zie TI-P358-25




**Bedradingsschema's**

(Opmerking: X0, X4, X5, X6, X8 en X9 zijn klemmenstroken)


**AEL5951: Supplementaire eindeloopschakelaars**




**AEL 5952: Feedback potentiometer en AEL5953 eerste uitgang van tandem potentiometer.**



**Anti-condensverwarmingselement AEL5954 (110-250V) en AEL 5956 (12-36V)**



**AEL5953 Tweede uitgang tandem potentiometer**



**Klepstandstellerkaart**

Regelsignaal	Weerstand
2-10 V	50 kOhm
4-20 mA	100 Ohm

