

C2 Sondekamer

Beschrijving

Indien het niet wenselijk of niet mogelijk is de sondes voor niveaucontrole en alarmen direct in de ketel te plaatsen, wordt gebruikt gemaakt van de C2 sondekamer van Spirax-Sarco.

De sondekamer C2 heeft stoom- en wateraansluitingen DN25 EN 1092 PN40. Om de sonde te monteren, 1/2" BSP, is een reduceerstuk van 1" BSP naar 1/2" BSP nodig.

De sequentiële spuiafsluiter wordt normaal onderaan de kamer bevestigd. Deze afsluiter laat het purgeren van het systeem toe, één maal per ploeg of dagelijks, zoals door de wet vereist.

Voorname eigenschappen:

- Niveausondekamer, te gebruiken met de niveausondes en sequentiële afsluiters van Spirax-Sarco.
- Tot 32 bar eff.
- Uitvoering in staal.

Werkingvoorwaarden

Ontwerpdruk	32 bar eff.
Ontwerptemperatuur	239°C
Koudwaterdrukproef	60 bar eff.



Constructie

Kamer	Koolstofstaal ASTM A106 Gr.B of Gr.WPB
-------	--

Afmetingen (benaderend) in mm

A	B	C	D	E	F	G	Gewicht
457	65	73	83	65	310	147	7,5kg

DN25 flenzen volgens EN 1092 PN40.



Bestelvoorbeeld

1- Spirax-Sarco sondekamer C2

