



## FT14 Capaciteiten bij kleine differentiële druk

### 1/2", 3/4" en 1" FT14 (DN15, DN20 en DN25)



Nota: voor hogere differentiële drukken: zie technische fiche Ti-S002-28

**1" FT14HC (DN25)  
1¼", 1½" & 2" FT14 (DN40, DN50)**



**Nota: voor hogere differentiële drukken: zie technische fiche Ti-S002-28**