



HM34 Klokvlottercondenspot - Capaciteiten

Capaciteiten 1/2" / DN15




Voor selectie, zie ommezijde.

Capaciteiten 3/4" / DN20



Voor selectie, zie ommezijde.

Capaciteiten 1" / DN25



Selectienota: De condenspot moet gekozen worden voor de meest geschikte differentieelwerkdruk en niet op basis van de belasting. Bijvoorbeeld: DN25 HM34 met een belasting van 80 kg/h op 7 bar differentieeldruk moet worden voorzien van een HM34/10 en geen HM34/5.