

SYKIT FOOD+ Kit voor manometer



Omschrijving

Kit voor manometer bestaande uit kogelafsluiter M10ECF4, adaptor, koelelement en 2 x pakking.

* De manometer (SY230) is niet inbegrepen en moet afzonderlijk besteld worden (zie TI-P027b03).

Normen

De onderdelen van de manometerkit zijn leverbaar met conformiteitsverklaring met EC1935/2004.

Certificatie

De afzonderlijke componenten zijn verkrijgbaar met materiaalcertificaat volgens EN 10204 3.1.

Opmerking:

Enkel beschikbaar indien uitdrukkelijk vermeld bij bestelling.

Constructie, diameters en aansluitingen

Omschrijving	Type	Materiaal	Aansluiting
Manometerkraantje	M10ECF4	RVS	316L 1/2" BSP T Rp
Adaptor	SYK-R	RVS	316L 1/2", BSP T (Rp) x BSP P (G)
Pakking (2 stuks)	SYPAK	RVS	316 1/2", M20 x 1,5
Koelelement	SY-CE	RVS	316L 1/2" BSP P MxF

Druk- en temperatuurgrenzen

Ontwerpvoorwaarden van het huis	PN100
Minimum werkt temperatuur	0°C
Maximum werkt temperatuur	230°C @ 0 bar eff.
Maximum werkdruk verzadigde stoom	12 bar eff.

Montage

Wanneer een manometer gebruikt wordt voor stoom moet de manometer beschermd worden tegen de warmte door middel van een koelelement met afsluiter.

Manometer vertikaal monteren op goed zichtbare plaats.

Specificatie


1 - Manometerkit Spirax-Sarco, type SYKIT FOOD+

Gewicht (benaderend) in kg


Type	Gewicht (kg)
SYKIT FOOD+	1,3 kg

Afmetingen (benaderend) in mm


SY-Pakking (d1 = 6,2 mm, d2 = 17,5 mm, b = 2 mm)



SY-CE : Koelelement



SYK-R: Adaptor



Zie TI-167-28 voor de afmetingen van de kogelafsluiter M10ECF4.