

Соленоидный клапан типа DM, применяемый с поршневыми пневмоприводами клапанов серий PF6_G и PF51G

Описание

DM - это 3-х ходовой соленоидный клапан для подачи сжатого воздуха или воды на поршневые пневмоприводы клапанов PF6_G и PF51G NC, NO и BD. Клапан монтируется непосредственно на пневмо-привод.

Клапан имеет разъем DIN.

Возможные типы

Модель	Привод	Питание	Соединение
DM11	45 мм	230/50 или 240/60 VAC	1/8" BSP
DM12	45 мм	110/50 или 120/60 VAC	1/8" BSP
DM13	45 мм	24/50 или 24/60 VAC	1/8" BSP
DM14	45 мм	24 VDC	1/8" BSP
DM21	63 мм	230/50 или 240/60 VAC	1/4" BSP
DM22	63 мм	110/50 или 120/60 VAC	1/4" BSP
DM23	63 мм	24/50 или 24/60 VAC	1/4" BSP
DM24	63 мм	24 VDC	1/4" BSP
DM31	90 мм	230/50 или 240/60 VAC	1/4" BSP
DM32	90 мм	110/50 или 120/60 VAC	1/4" BSP
DM33	90 мм	24/50 или 24/60 VAC	1/4" BSP
DM34	90 мм	24 VDC	1/4" BSP

Технические данные


Тип соединения	Banjo	
Ручная переустановка	Как стандарт	
Разъем DIN	Тип B	DM11, DM12, DM13 и DM14
	Тип B	DM21, DM22, DM23 и DM24
	Тип A	DM31, DM32, DM33 и DM34
Соединение раб. среды	DM11 - DM14	1/8" BSP
	DM21 - DM24	быстросъемное соед. для медной или пластиковой трубки Дуб
	DM31 - DM34	10 BA пер. тока (в закр. сост.)
Энергопотребление соленоида	DM11, DM12, DM13 и DM14	16 BA пер. тока (максимум) 7 Вт (пост. тока)
	DM21, DM22, DM23, и DM24	10 BA пер. тока (в закр. сост.)
		16 BA пер. тока (максимум) 7 Вт (пост. тока)
	DM31, DM32, DM33 и DM34	18 BA пер. тока (в закр. сост.)
		36 BA пер. тока (максимум) 14 Вт (пост. тока)

Ограничение применения

Макс. температура сжатого воздуха или воды	60°C
Мин. температура сжатого воздуха или воды	-10°C
Исполнение	IP65 (с соединителем)
Рабочее давление	от 0 до 10 бари

Материалы

Деталь	Материал
Корпус	Латунь с покрытием ELNP Niploy
Уплотнение	FKM




4.1

Монтаж

Клапан монтируется непосредственно на пневмоприводе.

Размеры и вес (ориентировочные), в мм и кг

Тип	A	B	C	Вес
DM11, DM12, DM13 и DM14	35	74	25	0,20
DM21, DM22, DM23 и DM24	35	74	25	0,20
DM31, DM32, DM33 и DM34	35	94	25	0,32



Как заказать

Соленоидный клапан DM21, 240 VAC.

Запасные части

Катушка (дет.1).