


**Пропускная способность конденсатоотводчиков серий FT14, FT14HC, FTGS14 и FTGS14HC при малых перепадах давления**


1/2", 3/4", 1" FT14 и FTGS14 (DN15, DN20, DN25)



5.6

Прим.: Для перепадов давления более 1000 мм. водяного ст. смотрите TI-S02-28

**1" FT14HC и FTGS14HC  
1 1/4", 1 1/2" и 2" FT14 (DN40 и DN50)**



5.6

**Прим.: Для перепадов давления более 1000 мм. водяного ст. смотрите ТИ-S02-28**