

JACHETE IZOLANTE PENTRU SISTEME DE ABUR

Alegerea inteligentă pentru utilizatorii de instalații de abur care caută soluții durabile

AVANTAJE

Nu ne limităm doar la produse; colaborăm cu dumneavoastră pentru a vă oferi expertiză completă în domeniul aburului, care cuprinde o gamă largă de soluții, de la produse până la proiectarea și instalarea sistemelor complexe de abur.



EFICIENȚA TERMICĂ

Materialul nostru izolant de ultimă generație reduce la minimum pierderile de căldură, asigurând funcționarea sistemului dvs. de abur la eficiență maximă



ECONOMISIREA ENERGIEI

Prin reținerea căldurii în interiorul sistemului, jachetele noastre izolante vă ajută să economisiți energie și să reduceți costurile de exploatare



SIGURANȚĂ ȘI CONFORMITATE

Jachetele de izolare termică acționează ca o barieră de protecție, împiedicând contactul cu suprafețele fierbinți și reducând riscul de accidente de muncă

PERFORMANȚĂ FĂRĂ EGAL

ROBUST ȘI DURABIL

Fabricat din materiale de înaltă calitate și rezistente, care suportă temperaturi extreme, condiții dificile și uzura. Durabilitatea lor excepțională asigură o durată de viață prelungită, oferind o soluție rentabilă care rezistă la condițiile dure din mediile industriale.

DESIGN PERSONALIZAT

Fiecare jachetă izolantă este realizată special pentru a se potrivi cu echipamentele și componentele specifice Spirax Sarco, asigurând o potrivire perfectă. Această personalizare sporește eficiența izolației prin eliminarea spațiilor goale și asigurarea unei acoperiri complete, maximizând astfel economiile de energie.

ETICHETARE SAU MARCARE SPECIFICĂ

Amplasat pe partea exterioară a jachetei izolante în scopul asigurării trasabilității, al întreținerii și al inspecției. Identificați cu ușurință echipamentele, economisind timp și efort atunci când se utilizează mai multe jachete izolante.

INTERVAL DE TEMPERATURĂ

Jachetele noastre izolante sunt concepute special pentru temperaturile aburului și pot funcționa eficient la temperaturi de până la 240°C.

INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE UȘOARĂ

Jachetele sunt concepute pentru a permite o instalare și o întreținere fără probleme. Funcțiile lor ușor de utilizat permit un montaj rapid și simplu, reducând timpul de nefuncționare și costurile cu forța de muncă. În plus, întreținerea periodică se realizează fără efort, asigurând performanțe de izolare pe termen lung fără a perturba activitatea.

COMPONENTĂ A JACHETEI IZOLANTE	JACHETELE IZOLANTE SPIRAX SARCO	JACHETELE IZOLANTE DE DIMENSIUNI REDUSE
Stratul exterior și cel interior	Acoperită pe ambele fețe cu fibră de sticlă și 80 g de silicon	Acoperită pe o singură parte cu fibră de sticlă și 40 g de silicon
Cordon de strângere	Cordon din Kevlar (rezistent la 350°C)	Cordon din poliester sau nailon (temperatură tipică de funcționare 80°C – 180°C)
Bandă cu cârlige și bucle	S-a utilizat o variantă de bandă cu cârlige și bucle rezistentă la temperaturi ridicate, cu o temperatură de funcționare de 150°C	S-a utilizat varianta standard de bandă cu cârlige și bucle, cu temperaturi de funcționare de la 90°C
Material izolant	Fibră minerală densă (45 kg/m³)	Fibră minerală tipică ușoară (12 kg/m³)
Plăcuță de identificare izolată	Pe fiecare jachetă izolantă	Nu este montat
Soluții personalizate pentru echipamentele Spirax Sarco	Fiecare jachetă izolantă	Generic, probabil nepotrivit

CONTACTEAZĂ-NE

Profitați la maxim de abur în viitorul vostru sustenabil



VIZITAȚI

spiraxsarco.com/uk



E-MAIL

hello@uk.spiraxsarco.com

spirax
sarco

SB-P225-06-RO-ISS1