



spirax/sarco

TIS 3.031 AR

05.07

Válvula Reguladora de Presión 25P Dimensionamiento para Aire comprimido

Capacidades (Nm³/ minuto)

PRESION ENTRADA Kg/cm ²	PRESION SALIDA Kg/cm ²	MEDIDA NOMINAL						
		½" S *	½"	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
FACTOR CV		1,16	3,48	6,5	10,5	14	20	35
1,03	0,69	0,32	0,96	1,78	2,91	3,87	5,49	9,68
	0,35	0,46	1,39	2,54	4,13	5,55	7,95	13,90
	0,20	0,52	1,56	2,91	4,72	6,31	8,97	15,80
1,37	0,82	0,40	1,21	2,35	3,70	4,98	7,13	12,48
	0,55	0,52	1,58	2,94	4,78	6,43	9,17	16,05
	0-0,35	0,61	1,84	3,42	5,49	7,33	10,45	18,29
1,72	1,03	0,49	1,47	2,74	4,44	5,92	8,49	14,78
	0,69	0,66	1,98	3,68	5,92	7,90	11,32	19,88
	0-0,48	0,70	2,10	3,93	6,31	8,41	12,03	21,04
2,06	1,37	0,52	1,58	2,94	4,78	6,42	9,17	16,05
	1,03	0,74	2,23	4,19	6,76	9,06	12,94	22,65
	0-0,82	0,78	2,35	4,39	7,08	9,43	13,45	23,56
2,75	2,06	0,52	1,58	2,94	4,78	6,42	9,17	16,05
	1,70	0,84	2,54	4,78	7,70	10,30	14,67	25,08
	0-1,24	0,95	2,86	5,35	8,66	11,58	16,51	28,91
3,44	2,75	0,64	1,92	3,62	5,86	7,84	11,21	19,62
	2,06	1,07	3,20	5,97	9,74	13,00	18,55	32,48
	0-1,44	1,18	3,56	6,62	10,70	14,27	20,39	35,68
4,13	3,10	0,95	2,86	5,29	8,55	11,41	16,31	28,54
	2,41	1,22	3,68	6,82	11,01	14,66	21,01	36,81
	0-1,86	1,33	3,93	7,33	11,86	15,86	22,65	39,04
5,16	4,13	0,95	2,86	5,35	8,66	11,58	16,51	28,91
	3,44	1,40	4,21	7,90	12,74	16,99	24,27	42,48
	0-2,41	1,59	4,78	8,92	14,41	19,25	27,52	48,17
5,85	4,82	0,98	2,94	5,49	8,86	11,83	16,99	29,62
	3,44	1,66	4,98	9,31	15,09	20,13	28,75	50,32
	0-2,96	1,74	5,24	9,79	15,86	21,09	30,18	52,81
6,90	5,51	1,25	3,76	7,02	11,35	15,15	21,60	37,83
	4,13	1,97	5,92	11,01	17,72	23,70	33,84	59,24
	0-3,30	2,03	6,11	11,41	18,49	24,66	35,28	61,73
8,60	6,90	1,49	4,47	8,41	13,62	18,15	25,88	45,31
	5,51	2,31	6,93	13,00	21,01	27,98	39,95	69,95
	0-4,13	2,48	7,45	13,90	22,43	29,96	42,81	74,93
10,33	8,60	1,66	4,98	9,29	14,98	20,00	28,54	49,95
	6,90	2,71	8,15	15,17	24,47	32,68	47,01	81,70
	0-5,23	2,92	8,78	16,31	26,39	35,28	50,35	88,13
12,05	10,33	1,66	4,98	9,31	15,09	20,13	28,74	50,32
	8,60	2,95	8,86	16,62	26,87	35,82	51,17	89,57
	0-6,00	3,35	10,05	18,74	30,27	40,38	57,71	103,76
13,80	10,33	2,85	8,55	16,31	25,88	34,55	49,33	86,37
	8,60	3,65	10,95	20,39	33,02	44,15	63,01	110,24
	0-7,10	3,83	11,49	21,40	34,55	46,07	65,87	115,20
15,50	12,05	2,99	8,97	16,82	27,21	36,30	51,79	90,62
	10,33	3,94	11,83	22,25	35,68	47,52	67,96	118,83
	0-8,06	4,24	12,74	23,84	38,54	50,97	73,40	128,43
17,22	13,78	3,14	9,43	17,64	28,43	37,92	54,23	94,81
	10,33	4,55	13,65	25,48	41,29	55,05	78,70	137,63
	0-9,02	4,72	14,16	26,39	42,62	56,78	81,13	142,02

* Capacidades de aire del tipo 25P de ½" con pasaje restringido para condiciones de cargas reducidas

En beneficio del desarrollo y mejora del producto, nos reservamos el derecho de cambiar la especificación.