

Purgador de Boia em Aço Carbono FT44

Uma solução robusta com alta resistência e garantia de maior durabilidade

A solução ideal para aplicações que exigem remoção rápida e imediata de condensado, o purgador de boia FT44 garante a máxima eficiência da planta.


Possui recursos como eliminador de ar integrado para garantir o aquecimento rápido da planta e construção robusta em aço carbono para garantir vida útil longa contra golpe de ariete e vibração.



Diâmetros Disponíveis	Conexões
1", 1.1/2", 2"	Flangeado ASME 150 e ASME 300
Pressão máxima de operação para serviço em vapor saturado:	
32 bar g @ 239°C	
Temperatura máxima de operação:	
285°C @ 28.5 bar g	
Capacidade:	
Até 20,000 kg/h	

Purgador de Boia em Aço Carbono FT44

spiraxsarco.com/br



spirax sarco

Spirax Sarco Brasil
Estrada Manoel Lages do Chão, 268 - Jardim Caiapia,
Cotia - SP, CEP: 06705-050
T +55 11 4615-9025
E vendas.brasil@br.spiraxsarco.com

in /company/spirax-sarco-brasil

SB-D25-01