

Watergun

Pistola de Pulverização, Mangueira e Rack

Pistola de Pulverização

Descrição do Produto

A pistola de pulverização Spirax Sarco é projetada para utilização em lavagem de água quente ou fria e aplicações de limpeza. Quando o gatilho é liberado o fluxo de água é interrompido, o que pode economizar em até 60% do seu custo com água.

Diâmetros

Pistola de 1/2" para utilização em mangueiras de 1/2"
Pistola de 3/4" para utilização em mangueiras de 3/4"

Conexões



As pistolas tem uma conexão fêmea de 1/2" NPT, que aceita o acoplamento universal que é pré-fixado na mangueira.

Condições Limite

Condições do projeto do corpo	PN25
Máxima temperatura de projeto	100 °C
Máxima pressão de trabalho	10 bar g
Máxima temperatura de operação	100 °C

Materiais

Item	Descrição	Material
1	Tampa Isolada	Borracha Perbunan
2	Corpo	Latão Ms58
3	Pistão	Aço Inox Niro Wnr.4305
4	Alavanca	Latão rev. c/ nylon Ms58
5	Mola	Aço Inox Niro Wnr.4305
6	União	Latão Ms58
7	Vedação do Pistão	Borracha EPDM 90 Schore
8	Junta	Klingerit It 200
9	Anel 'O'	Borracha Perbunan
10	Mangueira	EPDM reforçado
11	Protetor da Mangueira	Borracha PVC / Nitrílica
12	Rack da Mangueira	Aço Inox



Mangueira

Descrição do Produto

A Mangueira Spirax Sarco é utilizada para transportar vapor, água quente e fria. É uma mangueira para lavagem limitada a 170 °C para condições de vapor.

Diâmetros

1/2" x 20m com conector de 1/2"
3/4" x 20m com conector de 3/4"

Conexões

O conector da mangueira tem uma rosca de 1/2" NPT para conectar na pistola. Veja o manual de instalação e manutenção para procedimento completo.


Condições Limite

Máxima pressão de trabalho	7 bar g
Máxima temperatura de trabalho para água quente	95 °C

Pistola de Pulverização

Dimensões / Pesos (aproximados) em mm e Kg

A	B	C	Peso
140	200	55	0,9





Pecas de Reposição

Kit da Tampa	Tampa para pistola	1
Conjunto de internos	Válvula agulha, bocal do orifício, mola	2
Acoplamento da mangueira		

Operação


1. Se um spray aberto é requerido, aperte pouco o gatilho.
2. Se um jato sólido é requerido, aperte o gatilho até o final.
3. O fluxo será interrompido quando soltar o gatilho.



Rack

Dimensões / Pesos (aproximados) em mm e Kg

Ø	A	B	C	D
1/2", 3/4"	272	648	102	272



Capacidade de uma estação de 3/4"

