



TI-D584-01
BR Rev.00

Temporizadores Eletrônicos: Analógico e Digital

Descrição


Os temporizadores eletrônicos da Spirax Sarco, modelos AT2000 e DT3000, são ideais para automação de pequenos instrumentos, tais como válvulas de solenoides e válvulas de purga periódicas, e em aplicações nas quais é necessário o ligamento periódico. O comando pode ser do tipo analógico (AT2000) ou digital (DT3000).

Especificações Técnicas

Temporizador Analógico - Série AT2000

Tensão de alimentação	120 - 240V AC/DC - 50Hz/ 60Hz para temporizador aprovado com a marca CE
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Classe de proteção	IP65 - EN 60529 (com conector e junta)
Tensão do disjuntor	400V Máx.
Capacidade do disjuntor	1A
Corrente de entrada	10A para 10 m/s
Ciclo de operação	100% ED
Vida útil do disjuntor	3 • 10 ⁸
Acuracidade	± 1%
Tempo ON	de 0,5 a 10 s
Tempo OFF	de 30 s a 45 min
Circuito	UL 94 V0
Indicadores	Luz verde indica "Ligado" Luz vermelha indica "Válvula Aberta"
Acionamento manual	Teste
Cor	Preto

Série AT2000



Temporizador Digital - Série DT3000

Tensão de alimentação	120 - 240V AC/DC - 50Hz/ 60Hz para temporizador aprovado com a marca CE
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Classe de proteção	IP65 - EN 60529 (com conector e junta)
Tensão do disjuntor	400V Máx.
Capacidade do disjuntor	1A
Corrente de entrada	10A para 10 m/s
Ciclo de operação	100% ED
Vida útil do disjuntor	3 • 10 ⁸
Acuracidade	± 0,01%
Tempo ON	de 0 a 9,5s , escala 0,5s de 10 a 99s, escala 1,0s
Tempo OFF	de 0 a 9,5 min, escala 0,5 min de 10 a 99 min, escala 1 min
Indicadores	Luz verde indica "Ligado" Luz vermelha indica "Válvula Aberta"
Acionamento manual	Teste
Cor	Preto

Série DT3000

