



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001




TI-P072-02  
ST Issue 2

## HM34倒吊桶式蒸汽疏水阀 排量图




排量  
1/2" / DN15




选型方法见下页

排量  
3/4" / DN20



选型方法见下页

排量  
1" / DN25



**选型方法：**

该型号疏水阀应根据最合适的工作压差而非实际排量进行选型。例如：选择一个DN25 HM34在7 bar 压差下排放80kg/h的冷凝水时，应选择HM34/10（最大压差为8.5 bar）而非HM34/5（最大压差为32 bar）。