



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

spirax sarco

TI-P155-06

ST Vydání 2

DF2 Difuzor

Popis

Difuzor SPIRAX SARCO je kompaktní jednotka, která se montuje na výstup z odvaděčů kondenzátu, které jsou napojeny na zaplavená kondenzátní potrubí. Difuzor snižuje hluk a nebezpečí vzniku vodního rázu, neboť vznikající zbytková pára na výstupu z odvaděče kondenzátu velmi rychle kondenzuje vlivem rychlého ochlazení.

Velikosti a připojení


1/2" a 3/4" závitový se závitem BSP.

1/2" a 3/4" přivařovací připojení (koutový svar S/W) dle BS 3799 Třída 3000

Omezující podmínky

Maximální návrhové podmínky	PN40
PMA - Maximální povolený přetlak	40 bar
TMA - Maximální povolená teplota	400°C
PMO - Maximální provozní přetlak	32 bar
TMO - Maximální provozní teplota	400°C
Zkoušeno hydraulickým testem za studena přetlakem 60 bar	

Oblast použití





■ Výrobek nesmí být použit v tmavě vyznačené oblasti.

Materiál

Pol.	Část	Materiál	
1	Tělo	Nerez ocel	ASTM A240 Gr. 304
2	Závitový konec	Nerez ocel	ASTM A351 CF8
3	Vnitřní části	Nerez ocel	ASM A580 Gr. 304

Rozměry

Velikost	A	B	C	Hmotnost
1/2"	74	40	27	0.3
3/4"	74	40	32	0.3



Montáž

Difuzor DF2 musí být namontován na výstupu z odvaděče kondenzátu. Směr proudění kondenzátu musí být shodný se šipkou na těle difuzoru.

Jak objednávat

Příklad: 1 - 1/2" SPIRAX SARCO DF2 difuzor, závitový se závitem BSP.