



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001




TI-P602-02
ST Issue 4

FTC32浮球式蒸汽 疏水阀排量图(DN15和DN20)

下图为斯派莎克FTC32浮球式蒸汽疏水阀的排量图， ΔPMX 可达32 bar。
FTC32为碳钢材质。

FTC32 DN15和DN20的排量图



起机状态时热静力排量空装置可增加的冷水排量

上图中的冷凝水量基于饱和温度下的冷凝水。在起机状态时冷凝水为冷态，内部热静力排空气阀装置打开，可增加冷凝水的排量。下表中列出了不同压差下排空气阀所增加的冷凝水排量。

ΔP (bar)	0.5	1	2	3	4.5	7	10	14	21	32
最小冷水排量增加量 (kg/h)										
DN15和DN20	70	140	250	380	560	870	1 130	1 500	2 300	3 200