

CAMISAS AISLANTES PARA SISTEMAS DE VAPOR

La elección inteligente para los usuarios de vapor que buscan soluciones sostenibles



VENTAJAS

No se trata sólo del producto; trabajamos con usted para proporcionarle todos los aspectos de la experiencia en vapor, abarcando una gama de soluciones que van desde los productos hasta el diseño y la instalación de complejos sistemas de vapor.



EFICACIA TÉRMICA

Nuestro avanzado material aislante minimiza la pérdida de calor, garantizando que su sistema de vapor funcione con la máxima eficiencia.



CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

Al retener el calor dentro del sistema, nuestras camisas aislantes ayudan a ahorrar energía y reducir los costes de explotación.



SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO

Las camisas aislantes actúan como barrera protectora, evitando el contacto con superficies calientes y reduciendo el riesgo de accidentes laborales.

RENDIMIENTO SIN PRECEDENTES

ROBUSTO Y DURADERO

Fabricado con materiales duraderos de alta calidad que resisten temperaturas extremas, condiciones duras y el desgaste. Su excepcional durabilidad garantiza una vida útil prolongada, ofreciendo una solución rentable que resiste los rigores de los entornos industriales.

DISEÑO A MEDIDA

Cada camisa aislante se fabrica a medida para adaptarse a equipos y componentes específicos de Spirax Sarco, garantizando un ajuste preciso. Esta personalización aumenta la eficacia del aislamiento al eliminar las lagunas y garantizar una cobertura completa, maximizando así el ahorro de energía.

ETIQUETADO ESPECÍFICO

Se suministra en el exterior de la cubierta aislante para fines de trazabilidad, mantenimiento e inspección. Identifique fácilmente los equipos, ahorrando tiempo y esfuerzo cuando se utilizan varias camisas aislantes.

RANGO DE TEMPERATURA

Nuestras camisas aislantes están diseñadas específicamente para temperaturas de vapor y pueden funcionar eficazmente a temperaturas de hasta 240 °C.

FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las camisas aislantes diseñadas para una instalación y un mantenimiento sin complicaciones. Sus características de fácil manejo permiten una aplicación rápida y sencilla, reduciendo el tiempo de inactividad y los costes de mano de obra. Además, el mantenimiento periódico se realiza sin esfuerzo, lo que garantiza el rendimiento del aislamiento a largo plazo sin interrumpir las operaciones.

COMPONENTE DE LA CAMISAS AISLANTES	CAMISAS AISLANTES SPIRAX SARCO	CAMISAS AISLANTES LESSER
Piel exterior e interior	Fibra de vidrio recubierta por ambas caras con 80 g de silicona	Fibra de vidrio recubierta por una cara con 40 g de silicona
Cordones	Cordón de Kevlar (hasta 350 °C)	Cordón de poliéster o nailon (temperatura de servicio típica 80 °C - 180 °C)
Cinta autoadherente	Variante de cinta autoadherente de alta temperatura utilizada, temperatura de trabajo 150 °C	Variante de cinta autoadherente estándar utilizada, temperaturas de trabajo a partir de 90 °C
Material de aislamiento	Fibra mineral densa (45 kg/m³)	Fibra mineral típicamente ligera (12kg/m³)
Placa de características del producto aislado	En cada chaqueta aislante	No instalado
Adaptación a los productos Spirax Sarco	Cada chaqueta aislante	Genérico, probablemente inadaptado

PONTE EN CONTACTO

Aproveche al máximo el vapor en su futuro sostenible



VISITE

<https://www.spiraxsarco.com/global/es-ES>



E-MAIL

Consultas@es.spiraxsarco.com

spirax
sarco

SB-P225-06-ES-ISS1