



Cert. No. LRQ 0963008


ISO 9001

spirax sarco

TI-S02-46
ST Issue 3


Gráficos de capacidades para Purgadores FT14, FT14HC, FTGS14 y FTGS14HC con presión diferencial baja

1/2", 3/4", 1" FT14 y FTGS14 (DN15, DN20, DN25)



Nota: Para presiones diferenciales superiores a 1000 mm columna de agua, ver TI-S02-28

**1" FT14HC y FTGS14HC
1¼", 1½" y 2" FT14 (DN40 y DN50)**



Nota: Para presiones diferenciales superiores a 1000 mm columna de agua, ver TI-S02-28