



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001


# spirax sarco

TI-P072-02

ST Issue 2


## Tablas de capacidades para el Purgador de cubeta invertida para vapor HM34

Capacidades  
1/2" / DN15




Para selección ver la nota de la página siguiente.

Capacidades  
3/4" / DN20



Para selección ver la nota de la página siguiente.

**Capacidades**  
1" / DN25



**Nota sobre la selección:** Los purgadores deben seleccionarse para la presión diferencial de trabajo más adecuada y no en base a la carga. Por ejemplo: El HM34 de DN25 más apropiado para manejar 80 kg/h a 7 bar de presión diferencial será el HM34/10 y no el HM34/5.