
3.697.5275.220



Generador de vapor limpio para alimentación y bebidas CSG-FB

Instrucciones de Instalación y Mantenimiento



Contenido

1.	Información de seguridad							
2.		ormación general del oducto						
	2,1	Descripción	9					
	2,2 Identificación del producto							
	2,3	Nomenclatura del producto y guía de selección	12					
	2,4	Datos técnicos	14					
	2,5	Condiciones límite	15					
	2,6	Dimensiones y pesos	16					
	2,7	Dimensiones y pesos con precalentador	17					
	2,8	Dimensiones y pesos de las unidades con opción EnEV	18					
3.	Instalación							
	3,1	Planta de instalación	19					
	3,2	Manipulación						
	3,3	Posicionamiento y fijación						
	3,4	Tuberías de proceso y venteos	20					
	3,5	Conexión de la fuente de alimentación	24					
	3,6	Conexión aire comprimido						
	3,7	Especificación alimentación eléctrica	25					
	3,8	Entradas / salidas analógicas						
4.	Pu	esta en marcha						
	4,1	Inspección antes de la puesta en marcha	26					
	4,2	Procedimiento de puesta en marcha en planta						
	4,3	Procedimiento de arranque						
	4,4	Procedimiento de apagado	28					
	4,5	Condiciones ambientales:						

5.	Controles de sistema						
	5,1	Controles de ejecución	_ 29				
	5,2	Controles manuales					
	5,3	Ajuste PID	— 32				
	5,4	Funciones opcionales	33				
	5,5	Parada de emergencia	34				
6.	Dia	gnóstico					
	6,1	Bandas de control					
	6,2	Control de capacidad	— — 35				
	6,3	Fallo de nivel de agua	_ 33				
	6,4	Límite de nivel alto de agua	_				
	6,5	Límite de temperatura del panel	_				
	6,6	Límite de alta presión					
	6,7	Límite de nivel bajo de agua	_				
	6,8	Fallo bomba de agua					
	6,9	Fallo de suministro de agua	— 36				
	6,10	Fallo de suministro neumático					
	6,11	Fallo de suministro de vapor					
	6,12	Límite TDS					
	6,13	Fallo histéresis TDS	37				
	6,14	Alarmas purgador	_				
	6,15	Realimentación válvula					
	6,16	Realimentación válvula de interrupción	— — 38				
	6,17	Diagnóstico entrada analógica	_				
	6,18	Ciclo térmico del precalentador					
	6,19	Enclavamientos opcionales	— 39				
	6,20	Alarmas Umbrella	33				

7.	Localización de averías						
8.	Mantenimiento						
	8,1	Información general	62				
	8,2	Inspección/sustitución del haz de tubos del generador	-				
	8,3	Inspección/sustitución del interruptor de seguridad de presión	63				
	8,4	Sustitución de la válvula de seguridad de presión (generador)	64				
	8,5	Recambios					
	8,6	Inspecciones recomendadas	65				
	8,7	Servicio técnico de mantenimiento Spirax Sarco	_				
9.	Ма	pa de componentes	- 66				
	9,1	Sistema P&ID	- 00				
	9,2	Configuración de componentes	•				
	9,3	Convención de nomenclatura	- 68				

10.	Мара НМІ						
	10,1	Pantallas de puesta en marcha	72				
	10,2	Pantalla Inicio	76				
	10,3	Menú principal	78				
	10,4	Alarmas	82				
	10,5	Configuración de pantalla	84				
	10,6	Configuración del proceso	85				
	10,7	Datos de rendimiento	88				
	10,8	Datos de tendencias	90				
	10,9	Sistema	89				
11.	Ape	éndice	97				

Copyright © Spirax-Sarco Limited 2024

Todos los derechos reservados

Spirax-Sarco Limited otorga al usuario legal de este producto (o dispositivo) el derecho a utilizar el producto únicamente en el ámbito de la operación legítima del producto (o dispositivo). No se concede ningún otro derecho en virtud de esta licencia. En particular, y sin perjuicio de la generalidad de lo anterior, el producto no puede ser utilizado, reproducido, distribuido, transferido, copiado o reproducido en su totalidad o en parte, o de cualquier manera o forma, al menos que Spirax-Sarco Limited le conceda un consentimiento previo y por escrito.

1. Información de seguridad

Además de poner a su personal en riesgo de muerte o daños graves, el incumplimiento de las instrucciones, recomendaciones y guías establecidas en este documento puede afectar sus derechos de garantía. El uso del (de los) producto (s) de otro modo que no esté de acuerdo con este documento se realizará bajo su propio riesgo. En la máxima medida permitida por la ley, Spirax Sarco excluye toda responsabilidad por cualquier pérdida o daño causado en caso de que no se hayan seguido las prácticas y procedimientos detallados en este documento.

El funcionamiento seguro de estos productos sólo puede garantizarse si la instalación, puesta en marcha, uso y mantenimiento se realiza adecuadamente y por personal calificado (ver el punto 1.11) siguiendo las instrucciones de operación. También debe cumplirse con las instrucciones generales de instalación y de seguridad de construcción y de la planta, así como el uso apropiado de herramientas y equipos de seguridad.

Información general de seguridad

Este documento sólo cubre la instalación mecánica y puesta en marcha del generador de vapor limpio indirecto CSG-FB y se debe utilizar en conjunción con las instrucciones y la información complementaria de seguridad de los demás componentes del sistema.

Precauciones al elevar la unidad

El generador de vapor limpio CSG-FB debe elevarse desde la base según el tamaño, adoptando una carretilla elevadora o transpalet adecuado para los tamaños 020 y 050 y utilizando los cáncamos de elevación instalados en el bastidor de la base para los tamaños 110 y 160.



Atención o Advertencia No levante el generador de vapor limpio indirecto CSG-FB por otra parte que no sea la base.

Nota: dejar suficiente espacio alrededor del sistema para permitir el acceso para poder realizar el mantenimiento.

Advertencias

- 1. Este producto ha sido diseñado y fabricado para soportar las fuerzas que pueda encontrar en su uso normal.
- 2. El uso del producto para cualquier otro propósito, o si el producto no se usa de la manera indicada en estas instrucciones de instalación y mantenimiento, puede causar lesiones al personal.
- 3. Antes de cualquier procedimiento de instalación o mantenimiento, asegúrese de que todas las líneas de vapor y retorno de condensado y las líneas de agua estén aisladas.
- 4. Asegurar que se haya eliminado cualquier presión interna residual en el sistema o en las conexiones de tuberías.
- 5. Para evitar el riesgo de quemaduras, permitir que las partes calientes se enfríen antes de iniciar el trabajo.
- 6. Usar siempre indumentaria de seguridad apropiada para realizar el trabajo de instalación y mantenimiento.
- 7. Este producto debe conectarse a un sistema que pueda funcionar con un proceso conforme a la CE 1935. Para minimizar el riesgo al añadir sustancias no deseadas en el sistema, es esencial que el usuario final lleve a cabo un ciclo CIP (clean in place) adecuado antes de utilizarlo por primera vez en contacto con alimentos. Pueden encontrar una lista de materiales que pueden entrar en contacto directo o indirecto con alimentos en la Declaración de Conformidad disponible para el producto:

1.1 Uso previsto

Refiriéndose a las Instrucciones de Instalación y Mantenimiento, placa de características y Hoja de Información Técnica, comprobar que el producto es el adecuado para el determinado uso/aplicación.

EMEA - El generador de vapor limpio indirecto CSG-FB cumple con los requisitos de la Directiva de Equipos a Presión de la UE / Reglamentos de Equipos a Presión (Seguridad) del Reino Unido y Ileva la marca (.

América: el generador de vapor limpio indirecto CSG-FB cumple con los requisitos del código de recipientes a presión ASME y el sello ASME U a petición.

Asia-Pacífico - El generador de vapor limpio indirecto CSG-FB cumple con los requisitos de la Directiva de Equipos a Presión de la UE y con el Reglamento de Equipos a Presión (Seguridad) del Reino Unido. La conformidad con KGS / MOM y DOSH está disponible si se solicita.

- i) Este producto ha sido diseñado específicamente para el uso con vapor y agua que se encuentran en el Grupo 2 de la Directiva de Equipos a Presión.
- ii) Comprobar que el tipo de material, presión, temperatura y valores máximos y mínimos sean los adecuados. Si los valores de los límites máximos del producto son inferiores a los del sistema en el que está montado, o si el funcionamiento defectuoso del producto pudiera producir una situación peligrosa de exceso de presión o de temperatura, asegure de que dispone de un dispositivo de seguridad en el sistema para evitar tales situaciones de exceso.
- iii) Determine si la instalación está bien situada y si la dirección de flujo es correcta.
- iv) Este producto no está diseñado para resistir tensiones externas que pueden ser inducidas por el sistema en el que están montados. Es responsabilidad del instalador considerar estas tensiones y tomar las precauciones adecuadas para minimizarlas.
- v) Antes de instalar, retire las tapas de protección de todas las conexiones, la película protectora y elementos de embalaje.

1.2 Clasificación según la Directiva de Equipos a Presión de la UE y el Reglamento de Equipos a Presión (Seguridad) del Reino Unido

Los generadores de vapor limpio de la serie CSG-FB están clasificados como bloque según la Directiva de Equipos a Presión de la UE y el Reglamento de Equipos a Presión (Seguridad) del Reino Unido:

Producto	Grupo Fluido	Categoría
CSG-FB-020	2	Ш
CSG-FB-050	2	Ш
CSG-FB-110	2	IV
CSG-FB-160	2	IV

La categoría de unidades fabricadas a medida se encuentra en la "Declaración de conformidad CE" que acompaña al producto. Los demás componentes del conjunto cumplen con las directivas europeas pertinentes. Para más información, consulte la documentación específica del componente.

1.3 Acceso

6

Antes de realizar cualquier trabajo en este equipo, asegure de que tiene buena accesibilidad y si fuese necesario una plataforma segura. Prepare un equipo de elevación adecuado si se precisa.

1.4 Iluminación

Asegúrese de que tiene la iluminación adecuada, especialmente cuando el trabajo sea minucioso o complicado.

1.5 Gases y líquidos peligrosos en las tuberías

Considerar que hay o que ha podido haber en las tuberías. Considerar: materiales inflamables, sustancias perjudiciales a la salud o riesgo de explosión.

Generador de vapor limpio para alimentación y bebidas CSG-FB

1.6 Condiciones medioambientales peligrosas

Considerar áreas de riesgo de explosiones, falta de oxígeno (por ej. tanques o pozos), gases peligrosos, temperaturas extremas, superficies calientes, riesgos de incendio (por ej. mientras suelda), ruido excesivo o maquinaria trabajando.

El lugar de instalación del equipo debe estar equipado con los dispositivos de prevención de incendios según la normativa vigente.

1.7 El sistema

Considerar que efecto puede tener sobre el sistema completo el trabajo que debe realizar. La acción que vaya a realizar (p. ej., cerrar una válvula de interrupción, aislar eléctricamente), ¿puede afectar a la seguridad de alguna parte del sistema o a trabajadores? Los peligros pueden incluir aislar orificios de venteo o dispositivos de protección, también la anulación de controles o alarmas. Cerrar y abrir lentamente las válvulas de interrupción para evitar choques en el sistema.



1.8 Sistemas a presión

Aísle la entrada y salida, y deje que la presión se normalice a la atmosférica.

Aislar (usando válvulas de interrupción independientes) y dejar que la presión se normalice. No asuma que el sistema está despresurizado aunque el manómetro de presión indique cero.

1.9 Temperatura

Dejar que se normalice la temperatura después de aislar para evitar quemaduras y considerar utilizar indumentaria de protección (incluidas gafas de seguridad).

1.10 Herramientas y consumibles

Usar siempre las herramientas correctas, los procedimientos de seguridad y el equipo de protección adecuado. Utilice siempre recambios originales Spirax Sarco.

1.11 Indumentaria de protección

Considere si necesitará indumentaria de protección para proteger de los riesgos de, por ejemplo, productos químicos, altas / bajas temperaturas, ruido, caída de objetos, daños a ojos / cara.

1.12 Permisos de trabajo

Todos los trabajos han de ser realizados o supervisados por personal competente. El personal de instalación y los operarios deberán tener conocimiento del uso correcto del producto según las Instrucciones de Instalación y Mantenimiento. Donde se requiera, deberán estar en posesión de un permiso para realizar el trabajo. Donde no exista un sistema similar, se recomienda que una persona responsable sepa en todo momento los trabajos que se están realizando y, donde sea necesario, nombre una persona como responsable de seguridad. Si fuese necesario, enviar notas de seguridad.

1.13 Manipulación

La manipulación de productos grandes y/o pesados puede presentar riesgos de lesiones. Alzar, empujar, tirar, transportar o apoyar una carga manualmente puede causar lesiones, especialmente en la espalda. Deberá evaluar los riesgos que comporta la tarea, al individuo, la carga y el ambiente de trabajo y usar el método del manejo apropiado dependiendo de las circunstancias del trabajo a realizar.

Si se van a utilizar correas de elevación, estas deberán pasarse por la base para evitar dañar la unidad.

1.14 Almacenamiento

Nota: Si el generador de vapor limpio no se puede instalar y poner en funcionamiento inmediatamente después de recibirlo en el lugar de trabajo, es necesario tomar ciertas precauciones para evitar el deterioro durante el almacenamiento.

El usuario debe asumir la responsabilidad de la integridad de los intercambiadores de calor. Spirax Sarco no será responsable por daños, corrosión u otro deterioro del equipo intercambiador de calor durante el transporte y almacenamiento. Las buenas prácticas de almacenamiento son importantes, considerando los altos costos de reparación o sustitución, y las posibles demoras de los artículos que requieren largos plazos de fabricación. Las siguientes prácticas sugeridas se proporcionan únicamente para conveniencia del usuario, quien tomará su propia decisión sobre si utilizar todas o algunas de ellas.

- Al recibir el generador de vapor CSG-FB, compruebe que todas las cubiertas protectoras no hayan sufrido daños durante el transporte. Si el daño es evidente, inspeccione por posible contaminación y reemplace las tapas protectoras según sea necesario.
 Si el daño es extenso, notifique al transportista inmediatamente y a Spirax Sarco.
- Si no tiene pensado utilizar el CSG-FB inmediatamente, tome precauciones para evitar la oxidación o la contaminación.
- Almacenar bajo techo en un área calentada, si es posible. El entorno de almacenamiento ideal para CSG-FB y accesorios es en interiores, a nivel del suelo, en una atmósfera seca y de baja humedad que esté sellada para evitar la entrada de polvo, lluvia o nieve. Mantenga la temperatura entre los 20 °C y los 50 °C (68 °F y 122 °F) y la humedad relativa a un 40 % o menos.

Nota: La temperatura ambiente del lugar en el que vaya a instalarse la unidad debe ser superior a 0 °C (32 °F) e inferior a 40 °C (104 °F).

1.15 Heladas

Deben hacerse las previsiones necesarias para proteger los productos que no tienen autodrenaje de los daños producidos por heladas en ambientes donde pueden estar expuestos a temperaturas por debajo de cero.

1.16 Eliminación

Dado que el producto puede contener PTFE y Viton, se deben adoptar precauciones especiales para evitar riesgos potenciales para la salud causados por la descomposición o la combustión de dichos materiales. A menos que se indique lo contrario en las instrucciones de instalación y mantenimiento con respecto a los materiales de las juntas, este producto puede ser reciclado y se considera que no existe riesgo ambiental derivado de su eliminación siempre que se adopten las precauciones adecuadas. Comprobar los componentes para verificar la posibilidad de una eliminación segura.

PTFE:

- Este material puede ser eliminado solo por medios aprobados, nunca incinerar.
- Los desechos de PTFE deben almacenarse en contenedores aparte, nunca mezclar con otros residuos y deben.

Visite las páginas web de conformidad de los productos Spirax Sarco

https://www.spiraxsarco.com/product-compliance

para obtener información actualizada sobre cualquier sustancia preocupante que pueda contener este producto. Cuando no se proporcione información adicional en la página web de conformidad del producto Spirax Sarco, este producto puede reciclarse y/o desecharse de forma segura siempre que se tomen las debidas precauciones. Compruebe siempre la normativa local sobre reciclaje y eliminación.

Viton:

- Los desechos de VITON pueden enviarse directamente al vertedero siempre que no contradiga normativas locales o nacionales.
- Los componentes de VITON también pueden ser incinerados, siempre que primero se elimine el fluoruro de hidrógeno generado por el producto, siguiendo procedimientos que cumplan con las normativas locales y nacionales.
 En medio acuático estos componentes son indisolubles.

Eléctrico:

8

A menos que se indique lo contrario los componentes eléctricos en este producto son reciclables y no son perjudiciales con el medio ambiente si se eliminan con las precauciones adecuadas. El producto debe reciclarse de acuerdo con la legislación local.

1.17 Devolución de productos

Se recuerda que, de acuerdo con la legislación de Comunidad Europea sobre la salud, seguridad e higiene, el cliente o almacenista que retorne productos a Spirax Sarco para su reparación o control, debe proporcionar la necesaria información sobre los peligros y las precauciones que hay que tomar debido a los residuos de productos contaminantes o daños mecánicos que puedan representar un riesgo para la salud o seguridad medioambiental. Esta información ha de presentarse por escrito incluyendo la documentación de seguridad e higiene de cualquier sustancia clasificada como peligrosa.

Generador de vapor limpio para alimentación y bebidas CSG-FB

2. Información general del producto

2.1 Descripción

El generador de vapor limpio CSG-FB consta de un sistema totalmente ensamblado, seguro y funcional, listo para su instalación y capaz de generar hasta 200/500/1100/1600 kg/h de vapor limpio (en condiciones normales de funcionamiento) utilizando vapor industrial como fuente de energía primaria.

Los generadores de vapor limpio indirecto de la serie CSG-FB han sido diseñados para producir vapor limpio para procesos de inyección directa dentro de la industria de la alimentación y las bebidas, donde el vapor se considera un ingrediente más.

El intercambio de calor es indirecto, por lo cual no hay contaminación entre el vapor del primario y el vapor 'limpio' generado.

Modelos y aplicaciones

Tamaño	CSG-FB-020 para una producción nominal de 200 kg/h *	(441 lbs/hr)
	CSG-FB-050 para una producción nominal de 500 kg/h *	(1102 lbs/hr)
	CSG-FB-110 para una producción nominal de 1100 kg/h *	(2425 lbs/hr)
	CSG-FB-160 para una producción nominal de 1600 kg/h *	(3527 lbs/hr)
Aplicaciones	Esterilización de contenedores, uso general de vapor limpio.	

^{*} Producción nominal de vapor en condiciones normales de funcionamiento: vapor industrial del primario a 10 bar r (145 psi g), producción a 5 bar r (73 psi g), agua de alimentación a 20 °C (68 °F).


2.2 Identificación del producto

El producto está identificado mediante la placa de características fijada al bastidor.

El generador CSG-FB (figura 1), consta de las siguientes partes principales:

- 1 Generador de vapor, instrumentación/accesorios, dispositivos de protección y seguridad
- 2 Control del vapor del primario
- 3 Eliminación de condensado
- 4 Entrada agua alimentación
- 5 Panel de control eléctrico

Para una lista detallada de los equipos y especificaciones, consulte el P&ID y la documentación suministrada.



9

Notas:

- 1. Para más información sobre cada equipo del sistema, consulte la documentación técnica específica de cada producto.
- 2. En la hoja técnica TI-P664-01 encontrará información adicional sobre el generador de vapor limpio indirecto CSG-FB.

Ejemplo de placa de características:

1. Marcado "CE" e identificación del organismo notificado

Categoría PED

- 2. Modelo:
- 3. Nomenclatura producto Serie
 - Tamaño
 - Configuración
 - Opciones
- 4. Número de serie:

- YY: año
- XXXXXX: número de identificación (6 o 9 dígitos)
- ZZ: número progresivo
- Año de construcción
- 5. Especificaciones eléctricas y de aire (en caso necesario)
- 6. Grupo de fluido (PED), condiciones de diseño y presión hidráulica del circuito




Fig. 2 Nota: los valores de presión en la placa de características se expresan en 'bar r'.



Nota: los valores de presión en la placa de características se expresan en 'psi g'.

Fig. 2.1 - Placa de características americana




Fig. 2.2 - Placa de características de Asia-Pacífico

Generador de vapor limpio para alimentación y bebidas CSG-FB

2.3 Nomenclatura del producto y guía de selección
La nomenclatura del producto se basa en las características de los elementos principales y opcionales, identificados de la siguiente manera:

Configuración básica				polonicos, racinandados do la diguiente manora.			
	E	EN					
0/11 1 11 7	A	ASME					
Código de diseño	G	GB					
	J	JBA					
Tipo de carcasa	S	Apertura con bridas (carcasa y tubos), ap	ertura con bridas sin desgasificador integrado			
	020	Hasta 200 kg/h	(441 lbs/hr)	(en las condiciones de funcionamiento de referencia)			
Tamaño	050	Hasta 500 kg/h	(1102 lbs/hr)				
	110	Hasta 1100 kg/h	(2425 lbs/hr)				
	160	Hasta 1600 kg/h	(3527 lbs/hr)				
Tipo de actuador de válvula	PN	Neumático (a prueba	de fallos)				
ripo de actuador de valvula	EL	e fallos)					
	P1	Serie ABB AC500 + p	antalla de 7"				
Control	P2	Serie Allen-Bradley CompactLogix 1700 + pantalla de 7"					
Control	P3	Serie Siemens S7.1200 + pantalla de 7"					
	P4	Panel de control selectivo (con PLC ABB serie AC500 + pantalla de 7")					
	C0	No lleva					
	C1	BACnet IP					
	C2	Profinet					
	C3	Modbus TCP/IP					
Interfaz de comunicaciones	C4	BACnet MSTP					
	C5	Profibus DP					
	C6	Modbus RTU					
	C7	BACnet (BTL cert.) IF)				
	C8	BACnet (BTL cert.) M	STP				
	0	Bastidor y armario en	acero al carbono, p	intado			
	1	Bastidor abierto y arn	nario en acero al car	bono, pintado			
	2	Bastidor con paneles	laterales y armario e	en acero al carb. pintado			
Bastidor / armario eléctrico	3	Bastidor y armario en	acero inoxidable (3	04) *			
	4	Bastidor abierto y arn	nario en acero inoxid	lable (304) *			
	5	Bastidor con paneles laterales y armario en acero inoxidable (304) *					
	7	Sísmico, Base y gabinete de carbohidratos. acero, pintado					

^{*} Esta opción/configuración no está permitida con el control P4 (Panel de Control Selectivo)

12

Nomenclatura del producto y guía de selección continúa en la siguiente página

2.3 Nomenclatura del producto y guía de selección (continuación)

Configuración básica		
Ubicación del panel de control	S	Lateral
	1	Solo el cuerpo del generador de vapor
Atalamtanta	2	Generador de vapor y tuberías calientes
Aislamiento	3	Aislamiento conforme a la especificación EnEV
	0	Sin aislamiento
	N	Ninguna (solo placas con orificios de anclaje)
Ruedas para movimiento y pies	F	Pies ajustables
	W	Ruedas de giro bloqueables, con pies
With the december decision in directivist	М	Válvula de cierre manual
Válvula de entrada de vapor industrial	AE	Válvula automática de interrupción eléctrica*
Duran de la línea de venen industrial	N	No lleva
Purga de la línea de vapor industrial	Т	Estación de purga de la línea de vapor industrial
Sistema de control de TDS	1	Purga de sales TDS temporizada
Sistema de control de 1DS	2	Control de TDS con sonda externa (medición discontinua) *
Enfriador de muestras	N	No lleva
Elimador de muestras	S	Enfriador de muestras y válvula de muestreo
Sistema de presurización de agua de	N	Ninguno (P agua > P vapor limpio + 0,5 bar g)
alimentación	Р	Bomba con VFD *
Protección independiente de planta	N	No lleva
aguas abajo	Т	Protección exceso de temperatura *
Precalentamiento de agua de	N	No lleva
alimentación	PR	Precalentamiento del agua de alimentación mediante recuperación de calor del condensado primario
	N	No lleva
Diagnástico inteligente	l1	Diagnóstico del sistema *
Diagnóstico inteligente	13	Prueba de integridad *
	14	Diagnóstico del sistema + Prueba de integridad *
	N	No lleva
Válvula de salida de vapor limpio	М	Válvula de cierre manual
	AE	Válvula automática de interrupción eléctrica*

^{*} Esta opción/configuración no está permitida con el control P4 (Panel de Control Selectivo)

Nomenclatura del producto y guía de selección continúa en la siguiente página

2.3 Nomenclatura del producto y guía de selección

Configuración básica							
	S	Prueba EU PED y marcado "CE" del conjunto					
	U	Marcado ASME U					
	M	Conformidad con MOM					
	K	Conformidad con KGS					
Pruebas y certificados	D	Conformidad con DOSH					
	GC	Norma GB en idioma chino					
	GE	Norma GB en idioma inglés					
	SF	Ninguno (como conjunto ensamblado)					
	R	UKCA					
Indicador de nivel	V	Viscorol (indicador de nivel magnético)					

Ejemplo de nomenclatura del producto CSG-FB E S 020-PN P3 C1-1 S 2 F-AE T-2 S P T N I1-AE S V

No todas las configuraciones están disponibles en todos los países. Para más información contacte con su representante local de Spirax Sarco.

2.4 Condiciones de diseño del cuerpo

Lada solos ada	Presión de diseño		12,8 bar r	(187 psi g)	
Lado primario	Temperatura de diseño		194,4 °C	(382 °F)	
	Presión de diseño Temperatura de diseño		Presión de diseño 8 bar r (116		
Lado secundario			194,4 °C	(382 °F)	Todas las condiciones de diseño de las
	Presión de consigna de la válvula de seguridad		7 bar r	(101,5 psi g)	unidades suministradas se encuentran en los planos que acompañan al equipo.
	Presión de diseño		8 bar r	(116 psi g)	
Agua de alimentación	n Temperatura	sin bomba	110 °C	(230 °F)	
	de diseño	con bomba	100 °C	(176 °F)	

2.5 Condiciones límite

	Sin bomba	Con bomba				
Producción	Vapor limpio saturado, hasta 6 bar r / 165,0 °C (Vapor limpio saturado, hasta 97 bar r / 206 °F)					
Lado primario	Vapor industrial, hasta 12 bar r / 191,7 °C Vapor industrial, hasta 174 bar r / 345 °F					
Agua de	P mín. ≥ P vapor limpio + 0,5 bar r (P mín. ≥ P vapor limpio + 7,2 psi g)	Carga Neta Positiva en Aspiración requerida (Ver abajo)				
alimentación	P máx 8 bar r/T máx 110 °C P máx 8 bar r/T máx 80 (P máx 116 bar r / T máx 230 °F) (P máx 116 bar r / T máx 116 bar r /					

Presión mínima del agua de alimentación en la brida de entrada de las unidades equipadas con bomba, para evitar la cavitación (NPSHR) = P' mín. dP

dP: Caída de presión a lo largo de la tubería de alimentación de agua, con caudal máximo.

P' mín. Dependiendo de la temperatura del agua:

T	°C	≤ 85	90	95	100	105	110	
'	(°F)	(185)	(194)	(203)	(212)	(221)	(230)	/*\
Di main	bar r	0*	0,05	0,20	0,35	0,50	0,70	(*) presión bajo agua
P' min.	(psi g)	(0)	(0,72)	(2,90)	(5,07)	(7,25)	(10,15)	

Temperatura ambiente mínima: 0 °C (32 °F).

Temperatura ambiente máxima 40 °C (104 °F)

Unidad diseñada para instalación a cubierto, proteger de heladas.

Para asegurar un funcionamiento correcto del generador de vapor limpio, el agua de alimentación en la entrada debe tener las siguientes características. Si se sobrepasan estos valores puede verse afectada la vida útil, el mantenimiento y la eficiencia del generador de vapor.

DH $(5.5 \div 7.5 \text{ (a 20 °C)})$ **Dureza** $\leq 0.02 \text{ mmol/l}$

5,5 ÷ 7,5 (a 68 °F)

Cloruro Consulte la tabla siguiente Conductividad ≤ 20 μS/cm

L	Límite de concentración de cloruros en el agua de alimentación de entrada						
Juego de purga	PH del agua de alimentación de entrada						
	pH = 5,5	pH = 7,5					
5%	≤ 0,5 mg/l	≤ 1 mg/l	≤ 3 mg/l				
10%	≤ 1 mg/l	≤ 2 mg/l	≤ 6 mg/l				


^{*} Todas las demás características y valores del agua de alimentación dependerán del usuario final de la planta.

Además de lo anterior, para la supervisión de la purga de TDS se requiere una concentración mantenida por debajo de un máximo de 100 uS/cm durante la operación.

2.6 Dimensiones y pesosDimensiones y pesos aproximados en mm (pulgadas) y kg (lbs) de la unidad estándar

	Dimensiones mm (pulgadas)				Peso kg (lbs)			
	L Largo	W Ancho	H Altura	E Espacio para retirar haz de tubos	Vacío	En marcha	Máximo	
CSG-FB 020	2000	850	1840	1250	550	650	800	
	(79)	(33)	(72)	(49)	(1213)	(1433)	(1764)	
CSG-FB 050	2350	850	1840	1300	850	1050	1250	
	(93)	(33)	(72)	(51)	(1874)	(2315)	(2756)	
CSG-FB 110	2450	1450	2060	1600	1100	1450	1700	
	(96)	(57)	(81)	(63)	(2425)	(3197)	(3748)	
CSG-FB 160	2950	1450	2060	2000	1550	2050	2450	
	(116)	(57)	(81)	(78)	(3417)	(4519)	(5401)	


Para las dimensiones detalladas de la unidad, el tamaño y la posición de las conexiones, el espacio necesario para la extracción del haz de tubos, los pesos y otra información de la construcción, consulte el plano general específico del producto.



2.7 Dimensiones y pesos con precalentador Dimensiones y pesos aproximados en mm (pulgadas) y kg (lbs) de la unidad estándar


	Dimensiones mm (pulgadas)				Peso kg (lbs)			
	L Largo	W Ancho	H Altura	E Espacio para retirar haz de tubos	Vacío	En marcha	Máximo	
CSG-FB 020	2000	850	1840	1250	600	670	850	
	(79)	(33)	(72)	(49)	(1323)	(1477)	(1874)	
CSG-FB 050	2350	850	1840	1300	870	1070	1270	
	(93)	(33)	(72)	(51)	(1918)	(2359)	(2799)	
CSG-FB 110	2450	1450	2060	1600	1100	1450	1700	
	(96)	(57)	(81)	(63)	(2425)	(3197)	(3748)	
CSG-FB 160	2950	1450	2060	2000	1550	2050	2450	
	(116)	(57)	(81)	(78)	(3417)	(4519)	(5401)	

Para las dimensiones detalladas de la unidad, el tamaño y la posición de las conexiones, el espacio necesario para la extracción del haz de tubos, los pesos y otra información de la construcción, consulte el plano general específico del producto.



2.8 Dimensiones y pesos de los equipos con la opción EENV - aislamiento 100 mm Dimensiones y pesos aproximados en mm (pulgadas) y kg (lbs)

	Dimensiones mm (pulgadas)				Peso kg (lbs)			
	L Largo	W Ancho	H Altura	E Espacio para retirar haz de tubos	Vacío	En marcha	Máximo	
CSG-FB 020	2100	950	1950	1250	700	800	950	
	(83)	(37)	(77)	(49)	(1543)	(1764)	(2094)	
CSG-FB 050	2500	1100	2000	1300	1000	1200	1400	
	(98)	(43)	(79)	(51)	(2205)	(2646)	(3086)	
CSG-FB 110	2550	1450	2250	1600	1300	1600	1850	
	(100)	(57)	(89)	(63)	(2866)	(3527)	(4079)	
CSG-FB 160	3100	1500	2250	2000	1650	2200	2550	
	(122)	(59)	(89)	(79)	(3638)	(4850)	(5622)	



3. Instalación

3.1 Lugar de instalación

El generador CSG-FB está diseñado para instalarlo en interiores con una temperatura ambiente mínima de 0 °C (32 °F). Se permite la instalación en exteriores siempre que la unidad esté adecuadamente protegida contra condiciones climáticas adversas y congelación.

La unidad no es adecuada para la instalación en zonas potencialmente peligrosas clasificadas como ATEX. Se pueden suministrar soluciones específicas bajo pedido.

3.2 Manipulación

Tamaños 020/050: Elevar el generador CSG-FB usando un traspalé o una carretilla elevadora adecuada en la base.

No usar cáncamos de elevación en la base de la unidad.


Si está equipado con ruedas para su manipulación (opcional), la unidad debe moverse en condiciones seguras y a continuación asegurarse en posición utilizando las patas de montaje.


Tamaños 110/160: La unidad CSG-FB debe levantarse desde los cáncamos de elevación montados en la base de la unidad.



No elevar la unidad usando una carretilla elevadora por otra parte que no sea por la base.

Al elevar, hay que tener en cuenta el centro de gravedad de la unidad y adoptar todas las precauciones necesarias para evitar que la unidad se vuelque accidentalmente.





Tuerca para extraer/retirar la pata de montaje

Fig. 4a

3.3 Posicionamiento y fijación

La unidad debe colocarse sobre una superficie horizontal completamente plana capaz de soportar todo su peso a plena carga. Para poder acceder a la unidad, dejar un espacio de al menos un metro alrededor de la unidad y 0,5 m (1,64 ft) arriba. Dejar suficiente espacio para poder retirar el haz de tubos.


3.4 Tuberías de proceso y venteos

Cada unidad se suministra con planos indicando la posición y las especificaciones de las conexiones a realizar de acuerdo a la configuración y las opciones del pedido.

Las principales conexiones de la unidad son las siguientes:

Bridas de conexión UNI-EN 1092-1 PN16/25/40 Bridas de conexión ASME/ANSI B16.5

Para otras tuberías, dependiendo de las opciones instaladas, hacer referencia al plano que acompaña a la unidad.



Conexiones

	-	Métricas			Imperiales				
		020	050	110	160	020	050	110	160
Α	Conexión de entrada de vapor industrial	DN32 PN16	DN50 PN16	DN80 PN16	DN100 PN16	1¼" ANSI 150	2" ANSI 150	3" ANSI 150	4" ANSI 150
С	Conexión de salida de vapor limpio	DN50 PN40	DN80 PN40	DN125 PN16	DN150 PN16	2" ANSI 300	3" ANSI 300	5" ANSI 300	6" ANSI 300
D	Conexión entrada agua de alimentación	DN15 PN40	DN20 PN40	DN25 PN40	DN32 PN40	½" ANSI 300	³ / ₄ " ANSI 300	1" ANSI 300	1¼" ANSI 300
Е	Descarga válvula de seguridad	1" G-f	DN50 PN16	DN80 PN16	DN80 PN16	1" NPT	1¼" NPT*	3" NPT	3" NPT
G	Conexión de drenaje del condesado vapor industrial	DN15 PN40	DN15 PN40	DN15 PN40	DN15 PN40	½" ANSI 150	½" ANSI 150	½" ANSI 150	½" ANSI 150
				Opcio	nes				





Fig. 5

Las conexiones continúan en la página siguiente

Conexiones (continuación)

	,								
			Métr	ricas		Imperiales			
		020	050	110	160	020	050	110	160
В	Conexión de salida de condensado	DN25 PN40	DN25 PN40	DN40 PN40	DN40 PN40	1" ANSI 300	1" ANSI 300	1½" ANSI 300	1½" ANSI 300
F	Conexión de drenaje	DN25 PN40	DN25 PN40	DN25 PN40	DN25 PN40	1" ANSI 300	³ ⁄ ₄ " ANSI 300	1" ANSI 300	1" ANSI 300
н	Conexión de purga de sales TDS	DN15 PN40	DN15 PN40	DN15 PN40	DN15 PN40	½" ANSI 150	½" ANSI 150	½" ANSI 150	½" ANSI 150
ı	Sistema de muestreo (entrada/salida agua de refrigeración - salida muestra)	½" BSP - 6 mm	½" BSP	½" BSP	½" BSP	½" BSP			
	Opciones								





Antes de realizar cualquier conexión, comprobar que todas las tuberías están limpias y sin cuerpos extraños o incrustaciones que puedan afectar negativamente al funcionamiento y/o al rendimiento del equipo.

El vapor suministrado siempre debe mantenerse dentro de los límites nominales de temperatura y presión de funcionamiento. El equipo no debe funcionar por encima de la presión y temperatura nominales indicadas en la placa de características.

Los dibujos proporcionados en este manual únicamente sirven a modo de orientación. Para las conexiones del equipo, consultar los dibujos adjuntos.

3.4.1 Entrada de agua de alimentación

La primera etapa del procedimiento de instalación consiste en conectar la línea de alimentación de agua fría al equipo. La válvula de interrupción manual en la línea de control del agua de alimentación del equipo debe permanecer cerrada hasta que se haya completado la instalación. La posición exacta de las conexiones de entrada del agua de alimentación, el diámetro de la tubería y el tamaño de la brida de fijación se puede ver en los planos que acompañan a la unidad.

3.4.2 Salida de vapor limpio

El siguiente paso en el procedimiento de instalación es conectar la salida de vapor limpio del generador a la red de distribución de vapor limpio de la planta. La posición exacta de la salida de vapor limpio, el diámetro de la tubería y el tamaño de la brida de fijación se puede ver en los planos que acompañan a la unidad. Se debe instalar una válvula de interrupción manual (opcional) aguas abajo de la unidad en la línea de vapor limpio para permitir el aislamiento del generador. Esta válvula debe permanecer cerrada hasta que se haya completado la instalación. Nota: En el caso de unidades instaladas en paralelo con otro (s) generador (es), con línea de distribución de vapor limpio común, debe instalarse una válvula de retención en la entrada de vapor de cada generador.

3.4.3 Fuente de energía primaria (vapor industrial)

Conectar la entrada del fluido primario de la unidad a la red de distribución de vapor de la planta. La válvula de manual de interrupción (si está instalada) en la línea de control del fluido primario debe estar cerrada y permanecer cerrada durante la instalación. La posición exacta de la conexión del fluido primario, el diámetro de la tubería y el tamaño de la brida de fijación se puede ver en los planos que acompañan a la unidad.



Riesgo potencial de lesiones o muerte

3.4.4 Eliminación de condensado

La transferencia de calor del vapor del primario al vapor generado (vapor limpio) produce condensado. Por lo tanto, la eliminación de condensado de la unidad debe conectarse a la línea de retorno de condensado de la instalación. La válvula de manual de interrupción instalada en la línea de purga de condensado debe estar cerrada y permanecer cerrada durante la instalación. La posición exacta de la conexión de purga de condensado, el diámetro de la tubería y el tamaño de la brida de fijación se puede ver en los planos que acompañan a la unidad.

3.4.5 Conexión de la salida de la válvula de seguridad y drenaje

Según los requisitos de la normativa vigente, los generadores "m-CSG" deben estar equipados con una válvula de seguridad para proteger la unidad del riesgo de sobrepresión. La salida de la válvula de seguridad (vapor) debe dirigirse hacia una zona segura para evitar lesiones o daños. En la mayoría de las aplicaciones, las válvulas de seguridad tienen salida a la atmósfera (generalmente a través del techo). La tubería usada en la salida debe ser de tamaño adecuado para manejar la capacidad de la válvula de seguridad. Se debe drenar adecuadamente la tubería de salida para evitar que se forme condensado dentro. **No se puede instalar una válvula de interrupción en la salida de la válvula de seguridad, ni nada que la pueda obstruir.** Para más información sobre la conexión de salida de la válvula de seguridad, consulte las instrucciones correspondientes a la válvula. La salida de la válvula de seguridad debe cumplir con la legislación vigente. El instalador es responsable de que cumpla con la legislación.

3.4.6 Drenaje del generador

Los generadores de vapor CSG-FB están equipados con una línea de drenaje / purga de fondo con válvula manual instalada en la parte inferior del recipiente. La purga en esta válvula está a la misma presión y temperatura del vapor generado y puede causar lesiones graves incluso la muerte si no se canaliza adecuadamente. De acuerdo con las normativas locales, se recomienda que las líneas de purga se conecten a un tanque de purga o condensador antes la descarga al sumidero.

La posición exacta de la conexión de la purga de fondo, el diámetro de la tubería y el tamaño de la brida de fijación se puede ver en los planos que acompañan a la unidad.

El drenaje del generador no se puede conectar con la línea de retorno de condensado ni a la del agua de alimentación.

3.4.7 Otras conexiones de purga, venteo, drenaje (cuando se requieran)

El CSG-FB puede equiparse con sistemas opcionales para purga, venteo y drenaje, por ejemplo un sistema de control TDS, línea de drenaje de vapor del primario. De acuerdo con las normativas locales, la purga de TDS deberá estar conectada a un tanque de purga o condensador antes la descarga al sumidero. La purga TDS no debe conectarse a la línea de retorno de condensado. La purga de condensado del vapor del primario puede conectarse a la línea de retorno de condensado de la instalación.

Las purgas / drenajes no debe recuperarse para ir al tanque de almacenamiento de agua / línea de agua de alimentación.

3.5 Conexión de la fuente de alimentación


Para las conexiones de tensión, ver diagrama de cableado que acompaña a la unidad.



Riesgo potencial de lesión o muerte

Antes de conectar la fuente de alimentación, comprobar que el interruptor de alimentación principal y el selector de arranque del sistema estén apagados (posición 0).

Donde se indique en el diagrama de cableado, las fuentes de alimentación monofásicas o trifásicas deben conectarse directamente al interruptor de interrupción principal. Se proporcionan puntos de toma de tierra y siempre deben estar conectados. Las conexiones de fuentes de alimentación y a tierra deben pasar por prensacables adecuados para mantener la protección IP del armario eléctrico.



PE

L2

L3

Fig. 6 Versión con alimentación de una sola fase

Fig. 7
Versión con alimentación de trifásica + N

Todas las conexiones eléctricas las deben realizar electricistas cualificados.

El usuario es responsable de la idoneidad de las conexiones eléctricas fuera de la unidad y de su conformidad con la legislación vigente.

Antes de taladrar agujeros en el armario del panel de control para conectar los cables de alimentación y cualquier interfaz con un sistema externo, abrir la puerta con mucho cuidado y verificar que no haya obstáculos dentro del armario. Asegurarse de que no haya contacto entre los cables eléctricos dentro del panel con la viruta del agujero taladrado o con metal.



24

Los cables de señal no deben colocarse junto con cables de alimentación fuera de la unidad para evitar e interferencias durante el funcionamiento. El incumplimiento de estas advertencias puede causar daños irreparables al equipo.

El usuario debe instalar un dispositivo desconexión entre la fuente de alimentación y el panel de control capaz de cortar la alimentación si fuese necesario. Es importante comprobar la compatibilidad de la red eléctrica con la requerida por el panel de control, verificando que correspondan con los datos de tensión y frecuencia indicados en la placa de características.

Los cables no utilizados en el conducto deben estar conectados a tierra en ambos extremos para evitar el posible riesgo de descargas eléctrica causado por voltajes inducidos.

El usuario es responsable de la idoneidad de las conexiones eléctricas fuera de la unidad y de su conformidad con la legislación vigente.

Generador de vapor limpio para alimentación y bebidas CSG-FB

3.6 Conexión del aire comprimido (cuando se requiera)

Si se seleccionan actuadores neumáticos o pruebas de integridad, el aire comprimido debe estar lo más seco y limpio posible de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería de vapor.

Conecte el suministro de aire comprimido (mínimo 5 bar r - máximo 7 bar r (72,5 psi g - 101,5 psi g)) a los reguladores de presión instalados en las válvulas (CV1 y CV2).

Así que antes de comenzar, ajustar los reductores de presión a un mínimo de 1 bar r por encima de la presión de los resortes de los actuadores neumáticos (si los tuviera).

Rangos de resortes de actuador	Válvula de control de vapor principal CV1 con posicionador electroneumático (posicionador inteligente como opción)	Válvula de control de agua de alimentación CV2 con convertidor I/P (posicionador inteligente opcional)				
020	2 – 4 bar r (29-58 psi g)	0,4 – 1,2 bar r (5,8-17,4 psi g)				
050	1 – 2 bar r (14,5-29 psi g)	0,4 – 1,2 bar r (5,8-17,4 psi g)				
110	2 – 4 bar r (29-58 psi g)	1 – 2 bar r (14,5-29 psi g)				
160	2,5 – 3,5 bar r (36,2-50,7 psi g)	1 – 2 bar r (14,5-29 psi g)				

3.7 Especificación eléctrica

Para información detallada del cableado, ver diagrama de cableado que acompaña a la unidad.

Тіро	Potencia nominal	Protección sugerida para alimentación
Monofásico 1 x 90-132 V CA o 1 x 180-264 V CA (sin bomba)	0,5 kW	8A, C Curva MCB
Trifásico, 200-230 Vac con bomba	5 kW	20A, C Curva MCB
Trifásico, 380-460 Vac con bomba	5 kW	16A, C Curva MCB

^{*} Nota: Se toma un solo tramo de la alimentación trifásica para alimentar la fuente de alimentación, asegúrese de que el tramo único tendrá un voltaje en el rango requerido para la monofásica.

3.8 Entradas/salidas digitales (en todas las versiones)

Para el cableado, ver diagrama de cableado que acompaña a la unidad.

El sistema de control del CSG-FB puede proporcionar señales al cliente para permitir el seguimiento de los procesos. Esto se puede facilitar con el uso de comunicaciones industriales. Los protocolos de comunicación están incluidos en la nomenclatura y se enumeran a continuación.

4. Puesta en marcha

Para una correcta puesta en marcha, recomendamos solicite soporte de un Ingeniero de Spirax Sarco. Para más información contacte con su representante local de Spirax Sarco.

4.1 Limpieza antes del primer uso

Este producto debe conectarse a un sistema que pueda funcionar con un proceso conforme a la EC 1935. Para minimizar el riesgo al añadir sustancias no deseadas en el sistema, es esencial que el usuario final lleve a cabo un ciclo CIP (clean in place) adecuado antes de utilizarlo por primera vez en contacto con alimentos. Pueden encontrar una lista de materiales que pueden entrar en contacto directo o indirecto con alimentos en la Declaración de Conformidad disponible para el producto:

4.1.1 Inspección preliminar (puesta en marcha inicial)

- En la mayoría de las instalaciones nuevas durante el montaje del sistema de tuberías y la instalación, se pueden acumular inadvertidamente
 partículas de suciedad dentro de las tuberías. Es esencial eliminar con cuidado todas las impurezas residuales y suciedad en ellas antes
 de comenzar la puesta en marcha.
- Comprobar que todas las válvulas manuales de interrupción (vapor del primario, purga de condensado, entrada de vapor limpio y agua de alimentación) estén cerradas.
- Limpiar los filtros aguas arriba de las válvulas de control.
- Comprobar que la válvula de drenaje inferior VM11 (o VE11) de la unidad esté cerrada.
- Asegurarse de que la alimentación está desconectada.
- Comprobar que las condiciones de diseño del vapor primario y del agua de alimentación no sobrepasen los valores nominales de la unidad.
- Comprobar que las condiciones de diseño del sistema aguas abajo, lado vapor limpio, no sean inferiores a los valores nominales de la unidad o en ningún caso sean inferiores a la presión de tarado de la válvula de seguridad instalada en el lado secundario de la unidad.
- Comprobar que la línea de agua de alimentación esté correctamente presurizada y haya sido venteada.
- Comprobar que la línea de vapor del primario esté correctamente presurizada y haya sido drenada/venteada.
- Comprobar que la línea de vapor limpio haya sido drenada/venteada.
- Comprobar que la línea de aire comprimido, si la hubiese, cumpla con los requisitos del sistema.
- Comprobar que la fuente de alimentación cumpla con los requisitos del sistema.
- Hacer una comprobación minuciosa para verificar que todas las conexiones a las líneas de vapor, condensado y agua se hayan hecho correctamente.
- Comprobar que los tornillos de los accesorios con bridas estén correctamente apretados.
- Comprobar que todas las conexiones eléctricas exteriores e interiores de la unidad están de acuerdo con el diagrama de cableado (ver el diagrama de cableado suministrado con la unidad).
- Comprobar el suministro de aire comprimido a los filtros reductores de las válvulas (accionadas neumáticamente) y que cumpla con los requisitos del sistema.

4.2 Procedimiento de puesta en marcha en planta

El sistema de control del CSG-FB tiene una secuencia de puesta en marcha integrada diseñada para guiar al usuario a través de la configuración, el inicio y el ajuste de PID del sistema de los de fábrica.

En este punto, se supone que se han conectado todas las conexiones de tuberías y los suministros necesarios. Para comenzar la secuencia de puesta en marcha, todos los suministros conectados deben estar disponibles y todas las alarmas críticas deben estar anuladas.

- 1. Usando la tabla de pares de apriete de tornillería, asegúrese de que todos los accesorios y las bridas estén apretados al par correcto. Lo ideal es que se identifiquen con un marcador para poder realizar comprobaciones antes de proceder.
- 2. Cerrar todas las válvulas de interrupción de vapor manuales y suministrar vapor a esa parte de la línea. Si se han instalado válvulas de interrupción automáticas, abrir todas las válvulas de interrupción de vapor manuales.
- 3. Abrir todas las válvulas de condensado manuales desde la conexión del cliente.
- 4. Abrir cualquier válvula manual aguas abajo de la válvula TDS VE12.

- 5. Si está instalada la opción de prueba de integridad, abrir cualquier válvula manual conectada a la válvula de drenaje VE11.
- 6. Abrir las válvulas operadas manualmente aguas arriba de la entrada de agua al CSG-FB.

- 7. Asegúrese de que todos los conmutadores de disparo dentro del panel de control estén activados.
- 8. Coloque el aislador del panel de control en la posición de encendido.
- 9. Comprobar que todos los posicionadores neumáticos (si están instalados) estén configurados en Auto.
- 10. Encender el panel de control y esperar la pantalla de bienvenida de Spirax Sarco.
- 11. Tocar en la página de bienvenida para ver la pantalla de inicio.
- 12. En la pantalla de inicio, seleccionar el botón Menú principal.




13. Seleccionar el botón Menú del sistema.



14. Seleccionar el botón de la pantalla Servicio.



- 15. Seleccionar el botón "Primera puesta en marcha" y confirmar.
- 16. Introducir el punto de consigna de presión de vapor limpio correcto



- 17. Seguir las instrucciones en la pantalla.
- **18.** Si, como parte de una prueba de integridad, se detecta una fuga, reparar la fuga y repetir la prueba. Puede que sea necesario apagar el panel de control para reparar la fuga. Repetir los pasos 17-21 para reiniciar la secuencia de puesta en marcha y volver a verificar si hay fugas.
- **19.** En la pantalla de ajuste de PID, el sistema de control ahora puede simular cargas altas y cargas bajas para permitir que se cambien las configuraciones de PID para asegurar el funcionamiento correcto de la unidad.



20. Se requiere al menos una simulación de demanda alta y una simulación de demanda baja para completar la secuencia de puesta en marcha. Seleccionar el botón de visto bueno verde para completar.



La secuencia de puesta en marcha ahora está completada y la unidad continuará funcionando a los puntos de ajuste de presión y nivel seleccionados.

Los valores por defecto cargados durante la secuencia de puesta en marcha deberían ser suficientes para la mayoría de aplicaciones simples. Sin embargo, la configuración del proceso y la configuración de la alarma siempre deben ajustarse para adaptarse a las aplicaciones e instalaciones individuales.

Una vez que se ha completado la secuencia de puesta en marcha, la configuración debe guardarse desde la pantalla de valores por defecto. Estos ajustes se pueden actualizar o cargar desde la pantalla de valores por defecto en la HMI.



4.3 Procedimiento de arranque

Cuando se haya completado el procedimiento de puesta en marcha, el CSG-FB puede iniciarse desde la pantalla de inicio.

- Si se han seleccionado válvulas de interrupción de vapor industrial automatizadas, abrir las válvulas manuales aguas arriba.
- Seguir las instrucciones en la pantalla.



4.4 Procedimiento de parada

Una vez que la unidad haya iniciado la secuencia de arranque, el botón de parada sustituirá al botón de inicio.

- Seguir las instrucciones en la pantalla.



4.5 Condiciones ambientales

Cuando la unidad está fuera de servicio en un lugar con una temperatura ambiente baja, con riesgo de congelación, es necesario vaciar completamente la unidad.



28

El hielo dentro del generador, de la línea de vapor/condensado o de la línea de agua de alimentación del primario puede dañar gravemente el equipo

5. Controles de sistema

El sistema de control del CSG-FB tiene varios controles y funciones para garantizar el funcionamiento seguro y estable de la unidad. Dependiendo de la configuración del CSG-FB, no todas las funciones están disponibles; estas se indican con el símbolo *.

5.1 Controles de ejecución

Los controles de ejecución afectan a la respuesta de la CSG-FB y solo están activos mientras el equipo está "en marcha". Durante el modo de standby (espera), estos controles no están habilitados.

5.1.1 Arranque automatizado

La secuencia de arranque automatizado controla la puesta en marcha segura del CSG-FB desde la condición de frío y vacío hasta el nivel de agua correcto y completamente presurizado.

Los ingenieros de Spirax Sarco pueden proporcionar instrucciones detalladas. A continuación detallamos una secuencia simplificada.

- Aumentar el nivel del agua a un nivel bajo.
- Abrir la válvula automatizada de salida de vapor limpio (si está instalada).
- Abrir la válvula automatizada de vapor industrial (si está instalada).
- La válvula de control se abrirá un poco para calentar la unidad.
- Se alcanza la temperatura del vapor limpio de 105°C (221°F).
- Se alcanza una presión de vapor limpio de 0,5 bar g (7,25 psi g).
- Aumenta la presión hasta el punto de consigna.
- Aumenta el nivel del agua al punto de consigna.
- Comprobar la presión y el agua en el punto de consigna correcto.
- Finaliza la secuencia e inicia la secuencia de ejecución.

5.1.2 Recuperación automatizada

Si el CSG-FB todavía está caliente o presurizado por un uso anterior, el sistema de control puede reiniciar la unidad sin tener que calentar lentamente los serpentines de calentamiento.

Los ingenieros de Spirax Sarco pueden proporcionar instrucciones detalladas. A continuación detallamos una secuencia simplificada.

- Mantener el nivel de agua actual o aumentar al nivel bajo.
- Abrir la válvula automatizada de salida de vapor limpio (si está instalada).
- Abrir la válvula automatizada de vapor industrial (si está instalada).
- Aumenta la presión hasta el punto de consigna.
- Aumenta el nivel del agua al punto de consigna.
- Comprobar la presión y el agua en el punto de consigna correcto.
- Finaliza la secuencia e inicia la secuencia de ejecución.





5.1.3 Secuencia automatizada de parada

La secuencia de parada automático asegura que la unidad esté en condiciones óptimas de tal manera que, cuando comience la secuencia de arranque, el tiempo necesario para alcanzar las condiciones de funcionamiento sea el mínimo posible.

Esto incluye reducir el nivel del agua al "nivel bajo" para que se requiera menos tiempo para alcanzar la temperatura de saturación.

Los ingenieros de Spirax Sarco pueden proporcionar instrucciones detalladas. A continuación detallamos una secuencia simplificada.

- Reducir el nivel del agua al nivel bajo o esperar al límite del temporizador.
- Reducir el punto de consigna de vapor a 0.
- Cerrar la válvula automatizada de vapor industrial (si está instalada).
- Esperar a que la temperatura del agua descienda por debajo de 110°C (212°F).
- Detener el control del agua.
- Cierre la válvula de interrupción de salida (si está instalada).
- Finaliza la secuencia e inicia la secuencia standby.



El control de la presión del vapor limpio se mantiene usando un programa de control de lazo PID en el PLC utilizando el sensor de presión PA21 como variable de proceso. Para el mapa de componentes, ver la Sección 7. El punto de consigna de PID de vapor (establecido durante la secuencia de puesta en marcha) se puede ajustar desde la pantalla Configuración de proceso. El valor de control de vapor PID se envía directamente a la válvula de control de vapor VB31.

El valor del punto de consigna de vapor PID puede ser anulado por el PLC en diferentes procesos. Estos incluyen Ramp up / down (ver sección 5.1.7), controles de avance (ver sección 5.1.8) y ajuste PID (ver sección 5.3).



5.1.5 Control del nivel de agua


El control del nivel de agua en el lado de vapor limpio del CSG-FB se mantiene usando un programa de control de lazo PID en el PLC utilizando el sensor de nivel LA11 como variable de proceso. El punto de consigna de PID de nivel de agua (establecido durante la secuencia de puesta en marcha) se puede ajustar desde la pantalla Configuración de proceso. El valor de control de nivel de agua PID se envía directamente a la válvula de control de agua VB01. Si se instala un precalentador, la válvula de control de agua mantendrá una apertura mínima (válvula predeterminada del 5%) para reducir la fatiga del ciclo térmico en el precalentador.

El valor del punto de consigna de nivel de agua PID puede ser anulado por el PLC en diferentes procesos. Estos incluyen controles de avance (ver sección 5.1.8), arranque automático (ver sección 5.1.1), recuperación automática (ver sección 5.1.2) y parada automática (ver sección 5.1.3).



5.1.6 Control de TDS

Algunos controles TDS solo están disponibles si encarga el CSG-FB con las opciones correctas instaladas. Las siguientes opciones pueden estar disponibles en la pantalla si están instaladas. Todos los controles de TDS automatizados solo están habilitados en el modo de funcionamiento. Se puede acceder a todas las configuraciones desde la pantalla Configuración de TDS en el área Configuración de proceso.



5.1.6.1 Control de intervalo

Disponible en todas las opciones de control de TDS, el control de intervalo se basa en 2 temporizadores para abrir y cerrar la válvula de TDS VE12.

Si alguna de las opciones de sensor de conductividad está instalada, un valor límite para el TDS se sigue estableciendo en la pantalla y se usa para el diagnóstico del proceso.



5.1.6.2 Control de pulsos de histéresis*

Con la inclusión del sensor de conductividad CA11 instalado en la línea de purga de TDS del CSG-FB, la conductividad del agua solo puede controlarse cuando la válvula de TDS VE12 está abierta. El intervalo y la duración de estas comprobaciones deben configurarse para permitir la lectura de un valor de TDS confiable.

Si, mientras la válvula de TDS está abierta, la lectura de conductividad está por encima del punto de consigna de TDS, la válvula permanecerá abierta hasta que la lectura de conductividad se reduzca por debajo del punto de consigna de histéresis.




5.1.7 Ramp up/down (aumento/descenso)

Al inicio del control de presión de vapor limpio, el puntó de consigna enviado al programa PID siempre aumenta de 0 al punto de consigna deseado durante un período de tiempo. Esta rampa se utiliza en las secuencias de arranque y recuperación automáticas.

De manera similar, si el punto de consigna de la presión de vapor limpio se modifica mientras el CSG-FB está funcionando, la secuencia de rampa alterará el punto de consigna durante el período de rampa.

El período de tiempo de ramp up y ramp down se puede modificar en la pantalla Configuración del proceso.



5.1.8 Controles de Avance

Los controles de avance permiten anticiparse a condiciones de funcionamiento extraordinarias con el fin de garantizar un funcionamiento seguro y fiable del CSG-FB. Hay dos condiciones que se monitorizan y dos procesos de control respectivos diseñados para manejarlas. La página de configuración de Controles de avance se puede encontrar en el área Ajustes de Proceso.



5.1.8.1 Demanda alta rápida

Si por un período significativo y prolongado de demanda alta se produce una caída de la presión del vapor limpio PA21, entonces el punto de consigna del nivel de agua aumenta temporalmente. Esto está diseñado para anticipar la pérdida rápida de nivel debido a la generación de flash en el agua en el CSG-FB debido a la caída de presión.

Los valores utilizados para la caída de presión del vapor limpio, la duración de la caída, el aumento en el punto de consigna del nivel de agua y la duración del aumento del punto de consigna se pueden configurar desde la pantalla de configuración de Controles de avance.



5.1.8.2 Demanda baja repentina

Si se detecta una disminución rápida en la presión de vapor limpio PA21, entonces el punto de consigna utilizado para la presión de vapor limpio se reduce temporalmente. Esto está diseñado para reducir la cantidad de energía en el CSG-FB y reducir el riesgo de sobrepresurización. Los valores utilizados para la subida de presión del vapor limpio, la reducción en el punto de consigna del nivel de agua y la duración del aumento del punto de consigna se pueden configurar desde la pantalla de configuración de Controles de avance.



5.1.9 Bomba de agua*

Si se instala la bomba de refuerzo integrada, el CSG-FB puede controlar de forma independiente la presión del agua que llega directamente al lado del vapor limpio. La señal de control enviada a la bomba es la presión objetivo a la que trabajará la bomba. La presión objetivo se calcula como la presión actualmente detectada Presión de vapor limpio PA21 + Compensación de la bomba. La bomba también se puede configurar para mantener una presión continua en lugar de un offset. Esta opción solo está disponible en la puesta en marcha por parte de un ingeniero de Spirax Sarco. El offset de la bomba o el punto de consigna fijo se pueden configurar desde la página de configuración de PID de agua en el área Configuración de proceso.



Como la bomba tiene su propio sistema de control, no se requiere un circuito de derivación para evitar la sobrepresurización.

5.1.10 Dureza de maniobra de válvula de esfera

La secuencia anti-atascamiento de la válvula de esfera asegura que las válvulas de esfera que están sujetas a períodos prolongados en la posición abierta no se peguen. Para hacer esto, todas las válvulas de esfera instaladas en el CSG-FB que esté en la posición abierta a la medianoche cada día reciben una señal de cerrado durante 1 segundo. Después de esta señal de cerrado de 1 segundo, las válvulas volverán a su posición abierta.



5.1.11 Desbordamiento del nivel de agua*

Si se instala un precalentador y el nivel de agua alcanza el punto de consigna del nivel de desbordamiento mientras está en modo de funcionamiento, la válvula TDS (VE12) se abrirá. Esto anulará cualquier control de TDS como se indica en 5.1.6. Una vez que el nivel de agua haya descendido por debajo del punto de ajuste del nivel de desbordamiento, la válvula TDS (VE12) volverá al control de TDS normal.



5.1.12 Level Cutoff*

Si se instala un precalentador y el nivel de agua alcanza el punto de consigna de corte de nivel mientras está en modo de funcionamiento, la válvula de control de nivel de agua (VB01) intentará pasar al 0%, anulando la señal de control PID normal del valor de apertura mínimo. Cuando el nivel desciende por debajo del punto de consigna de corte de nivel, el PID normal se reanuda y la posición de apertura mínima vuelve al ajuste anterior. El punto de consigna de corte de nivel puede estar en la misma posición o mayor que el de desbordamiento del nivel de agua, pero no menor.

5.2 Controles manuales

Todos los controles manuales son accesibles desde la pantalla Override en el área Sistema. Todas las válvulas automáticas instaladas en el CSG-FB se pueden controlar manualmente cuando el sistema está en modo de Standby. Mientras el sistema está en cualquier otro modo, los controles manuales no están disponibles.

Las válvulas de todo / nada se pueden abrir o cerrar usando su respectivo botón en la pantalla. Las válvulas de control se pueden mover a una posición específica una vez que se ha habilitado la válvula. La desactivación de la válvula devolverá la válvula a la posición cerrada. Si los controles manuales están habilitados, el CSG-FB no iniciará el arranque o la recuperación automáticos. Todos los controles manuales deben reiniciarse antes de continuar. Si la temperatura del vapor limpio dentro del CSG-FB supera los 100 °C (212 °F) se muestra una advertencia. Esto es para evitar la descarga accidental de agua caliente o vapor.



5.3 Ajustes PID

El ajuste PID es una serie de procesos que permiten que el sistema simule aumentos y bajadas de cargas en un CSG-FB en funcionamiento. Para hacer esto, la secuencia de ajuste PID reduce el punto de consigna actual de la presión de vapor limpio en 1 bar r (14,5 psi g). Una vez que el CSG-FB está funcionando en el punto de consigna de ajuste PID, el usuario puede instantáneamente: aumentar el punto de consigna en 0,5 bar g (7,3 psi g) para simular una demanda alta, o disminuir el punto de consigna en 0,5 bar g (7,3 psi g) para simular una demanda baja. Con cualquiera de las simulaciones, el controlador PID ahora reaccionará en consecuencia, lo que permitirá al usuario configurar los valores P, I y D tanto para el control del agua como para el control del vapor para garantizar un funcionamiento seguro y estable.



Se puede acceder a la pantalla de sintonización de PID como parte de la secuencia de puesta en marcha, desde el modo standby seleccionando el botón "Secuencia de sintonización de PID" y, mientras está en funcionamiento, seleccionando "sintonización de PID de funcionamiento". Si el ajuste de PID se inicia desde el modo standby o la puesta en marcha, el CSG-FB se iniciará normalmente utilizando la secuencia de arranque automático como se describe en la sección 4.2.

Si el ajuste de PID se hace mientras está en funcionamiento, el sistema reducirá el punto de consigna de presión de vapor limpio en 1 bar r (14,5 psi g) y aparecerá la pantalla de ajuste de PID.


5.4 Funciones opcionales

Todas las funciones de esta sección forman parte de los paquetes de características opcionales y no están disponibles sin la configuración correcta.

5.4.1 Prueba de integridad*

La prueba de integridad opcional incluye todas las válvulas y equipos de medición necesarios para aislar completamente el lado de entrada de vapor del CSG-FB desde la válvula de control de vapor VB31 hasta la válvula de interrupción de condensado VE51 y realizar una prueba de caída de presión neumática. Esta prueba, cuando se selecciona, se lleva a cabo al comienzo de la siguiente secuencia de arrangue automático.

Al final de una prueba de integridad fallida, se le pedirá al usuario que vuelva a realizar la prueba, detener la secuencia de inicio o ignorar la prueba y continuar con el inicio automático. Si la prueba es exitosa, no proporcionará ningún comentario y continuará con la secuencia de inicio automatizado.



Siempre se realizará una prueba de integridad en la primera puesta en marcha como parte de la secuencia de puesta en marcha. Esta prueba no se puede ignorar. La prueba de integridad solo se puede reiniciar o detener por completo la secuencia de arranque automático.

5.4.2 Secuencia de servicio técnico*

Para facilitar el mantenimiento fácil y seguro del CSG-FB, se dispone de una secuencia de servicio técnico guiada para que el ingeniero de servicio técnico pueda verificar el funcionamiento de las válvulas y limpiar los elementos calefactores.

Mientras la secuencia de servicio técnico está en funcionamiento, el CSG-FB no puede entrar en modo de funcionamiento ni iniciar el arranque automático.

La inicialización de la secuencia de servicio técnico se encuentra en la pantalla de servicio técnico en el área del sistema. Los operarios reciben instrucciones para aislar manualmente todas las conexiones externas hacia y desde el CSG-FB. Esto incluye líneas de vapor industrial, drenaje, agua, condensado y vapor limpio.



Para garantizar que los componentes sean seguros para operar de forma independiente, en todo el CSG-FB se encuentran una serie de sensores de temperatura y presión. Si se detecta una temperatura superior a 25°C (77°F) o una presión de 0,1 bar r (1,45 psi g) en cualquier punto, todos los controles se ajustan automáticamente a una posición segura y se detiene la secuencia de servicio técnico.

Antes y durante la fase de 'limpieza', la pantalla mostrará un indicador seguro (verde), no seguro (rojo) junto a cada sensor monitoreado alrededor del CSG-FB para permitir que el ingeniero identifique si es seguro quitar componentes en la unidad. En esta etapa, si el panel de control se apaga, la secuencia de servicio técnico se retiene en la memoria del controlador y volverá al mismo punto cuando vuelva la energía al panel. Así se asegura que la secuencia de puesta en marcha automática no pueda iniciarse si faltan componentes en el CSG-FB.

5.4.3 Monitorización del rendimiento*

La monitorización del rendimiento es una serie de algoritmos de muestreo, cálculo y comparación que mapean el rendimiento del CSG-FB en toda la gama de rangos de flujo de operación. Los rangos de caudal para cada modelo de CSG-FB están precargados en el programa y se cargan automáticamente durante la secuencia de puesta en marcha. Con un mapa de rendimiento, el rendimiento del CSG-FB se puede controlar para detectar fugas o incrustaciones en los elementos calefactores.



33

El período de muestreo está limitado a un máximo de 10 muestras en el rango de caudal o 100 horas de funcionamiento. Tras este período, se supone que el CSG-FB ya no funciona en las mejores condiciones. Sin un mínimo de 3 muestras, los algoritmos de cálculo y comparación no funcionan correctamente. Una vez que se han recogido suficientes datos y se ha permitido que el algoritmo de cálculo se ejecute, el algoritmo de comparación puede empezar a comparar las condiciones de ejecución actuales con el modelo ideal creado por el algoritmo de muestreo. El valor de Tolerancia a fallas de la relación con el rendimiento es una diferencia porcentual cuando se compara el valor mapeado con el valor muestreado actual. Las muestras que superan el valor de tolerancia positivo son que experimentan una caída en el rendimiento (generalmente debido a la acumulación de incrustaciones), mientras que las muestras que están por debajo del valor de tolerancia negativo experimentan un aumento anormal en la transferencia de energía (generalmente debido a una fuga del vapor industrial directamente en el vapor limpio). Las alarmas respectivas se muestran en las pantallas de alarma cuando se exceden las tolerancias.

La configuración, las lecturas en vivo y los datos mapeados de los algoritmos de monitorización del rendimiento se pueden encontrar en el área de datos de rendimiento de la HMI.

SUGERENCIA: La clave para la precisión de la monitorización del rendimiento es la precisión de los datos de la muestra. Especialmente asegurando que el caudal de agua medido sea lo más constante posible. Para facilitar esto, hay una serie de filtros de datos disponibles para garantizar que las lecturas de caudal se mantengan libres de picos y caídas anómalas.

5.5 Parada de emergencia

El programa de parada de emergencia supervisa constantemente varios sistemas de diagnóstico e impide que funcione el CSG-FB si alguno de estos diagnósticos activa una alarma. La parada de emergencia solo se puede restablecer y permitir el funcionamiento del sistema cuando se elimina la causa de la alarma. Además de las alarmas borradas, también se debe presionar el botón Reset para borrar la parada de emergencia.



Cuando se activa la parada de emergencia, el estado del CSG-FB cambia directamente a "Parada de emergencia", anulando cualquier estado de ejecución anterior. Además, todas las válvulas de interrupción automáticas se restablecen, las válvulas de control se cierran y la bomba de agua (si está instalada) se desactiva.

Los sistemas de diagnóstico monitoreados varían según el estado de ejecución actual. Para cualquier estado de marcha que no sea modo de funcionamiento (es decir, arranque automático, reinicio, apagado secuenciado, prueba de integridad y standby), los sistemas se enumeran a continuación. Consultar la sección 6 para obtener más detalles sobre los diagnósticos individuales.

- Botón de parada de emergencia
- Fallo importante de equipo
- Fallo de válvula de control de vapor
- Fallo de la válvula de control de agua
- Fallo de bomba de agua*
- Interruptores de límite de proceso*
- Fallo presión de agua*
- Fallo de suministro de aqua*
- Alarma de estado de válvula eléctrica

Cuando el CSG-FB está en modo de funcionamiento, se monitorizan las siguientes alarmas:

- Botón de parada de emergencia
- Fallo importante de equipo
- Fallo de válvula de control de vapor
- Fallo de la válvula de control de agua
- Fallo de bomba de agua*
- Interruptores de límite de proceso*
- Fallo presión de agua*
- Límite bajo de nivel de agua*
- Alarma de estado de válvula eléctrica
- Fallo suministro de presión*
- Fallo del control de nivel de agua
- Fallo de suministro de agua*
- Límite alto de nivel de agua*
- Enclavamientos opcionales


6. Diagnóstico

No todos los diagnósticos están disponibles. Dependen de la configuración del CSG-FB y se indican con el símbolo*.

6.1 Bandas de control

El control de presión de vapor limpio y el control del nivel de agua se controlan mediante bandas de control independientes. No obstante, ambas bandas de control funcionan de la misma manera.

Las bandas de control monitorizan su valor de proceso respectivo y lo comparan con el punto de consigna. Las bandas superior e inferior se definen mediante el valor porcentual del punto de consigna. Si el valor del proceso excede las tolerancias de banda alta o baja, se inicia un temporizador. Si el temporizador excede el tiempo de alerta de banda, se emite una alerta de banda de control en la pantalla de alarmas.



Si el valor del proceso continúa excediendo las tolerancias de la banda y el temporizador continúa más allá del tiempo de alarma de banda, entonces aparece una alarma de banda de control en la pantalla de alarmas. Si el valor del proceso vuelve a estar dentro de las tolerancias de la banda, el temporizador se reinicia.

Las bandas de control solo monitorizan en el modo de Funcionamiento y no en la secuencia de ajuste PID. Las alarmas y alertas se restablecen cuando el valor del proceso vuelve a estar dentro de las bandas superior e inferior. Si salta la alarma de banda del nivel de agua alto y hay un precalentador instalador, la apertura mínima de la válvula de control de agua se ajusta al 0% para evitar el riesgo de que el CSG-FB se llene en exceso.


Nota: Otros sistemas de diagnóstico utilizan las alarmas de la banda de control. La configuración correcta en la puesta en marcha es fundamental para controles sólidos, diagnósticos precisos y reducción de alarmas molestas.

6.2 Control de capacidad

El diagnóstico de control de capacidad monitoriza tanto el valor de control del programa PID como la alarma alta de la banda de control para el proceso respectivo. Esto proporciona a los ingenieros una herramienta para identificar si la capacidad de cualquiera de los sistemas de control está en su límite y, por lo tanto, afecta el rendimiento del CSG-FB.

El control de presión de vapor limpio y el control del nivel de agua se controlan mediante bandas de control independientes. No obstante, ambas bandas de control funcionan de la misma manera.

Si la válvula de control está completamente abierta durante un determinado período de tiempo y la alarma de banda de control alta está activa, entonces se activa la alarma de control de capacidad. Si la válvula de control está completamente abierta durante un determinado período de tiempo y la alarma de banda de control alta no está activa, entonces se activa la alarma de control de capacidad.





6.3 Fallo del nivel de agua

El diagnóstico de fallo del nivel de agua supervisa el sistema de control de nivel de agua alto (véase la sección 5.1.11). Si el ciclo de nivel de agua alto se activa un número de veces en un determinado período de tiempo, se activa la alarma de fallo de nivel de agua.

El número de desencadenantes repetidos y el período del temporizador se pueden editar en el HMI.

La alarma solo se restablece cuando se presiona el botón Reset.

6.4 Límite de nivel alto de agua

El diagnóstico de límite de agua alto monitoriza el sensor de nivel LA11 para detener el llenado excesivo del CSG-FB. Cuando el sensor de nivel de agua lee el límite medible, se activa la alarma de nivel de agua alto. La alarma se restablece cuando el nivel de agua se reduce por debajo del límite medible.

Si salta la alarma de nivel de agua alto y hay un precalentador instalado, la apertura mínima de la válvula de control de agua se ajusta al 0% para evitar el riesgo de que el CSG-FB se llene en exceso.



6.5 Límite de temperatura del panel


La temperatura del panel del CSG-FB se controla mediante un sensor de temperatura PT100 situado dentro de la canaleta de cables del panel eléctrico TAX1. Si la temperatura excede la temperatura ambiente máxima de funcionamiento de 55°C (131°F), se activa la alarma de temperatura del panel.

La alarma se reinicia cuando la temperatura medida es inferior a los 50°C (122°F).

6.6 Límite de presión alta

Cada CSG-FB está equipado con un presostato mecánico PD21 ajustado a la presión máxima de funcionamiento de la unidad. Este interruptor lo ajusta el fabricante antes del envío. Este interruptor de presión dispara la alarma de interruptor de límite de proceso.


La alarma se reinicia cuando la presión del vapor limpio es lo suficientemente baja como para que el interruptor de presión mecánico se reinicie.



6.7 Límite de nivel bajo de agua*

El diagnóstico de límite de nivel de agua bajo evita la exposición de las resistencias.

Si el sensor de nivel LA11 da una lectura inferior al 40 %, se activa la alarma de límite de nivel de agua bajo. La alarma se restablece cuando el nivel de agua sube lo suficiente como para estar por encima del 40 % en el sensor de nivel.



6.8 Fallo bomba de aqua*

La bomba de agua opcional MB01 proporciona una señal simple de retroalimentación de diagnóstico MD01 que solo se activa cuando hay una falla en la bomba o en el control de la presión de la bomba. La alarma se borra cuando se borra la falla de la bomba de agua.



6.9 Fallo en el suministro de agua*

El diagnóstico de falla de suministro de agua monitoriza la presión de suministro de agua PA01 y solo se activa cuando no tiene instalada una bomba de agua.

Cuando se activa, la presión del suministro de agua se compara con la presión de control que se enviaría a la bomba (ver sección 5.1.9). Si la presión de suministro está por debajo de la señal de control, se activa la alarma de fallo de suministro de agua.

La alarma se borra cuando la presión de suministro excede la señal de control que se genera para la bomba de agua.

6.10 Fallo en el suministro neumático*

Cuando está instalado, el presostato de suministro neumático PDX1 se utiliza para controlar el suministro de aire comprimido al CSG-FB. Si la presión del suministro de aire cae por debajo de la presión mínima requerida, se dispara la alarma.

La alarma se borra cuando la presión de suministro neumático aumenta por encima de la presión mínima requerida.

6.11 Fallo de suministro de vapor*

El diagnóstico de fallo de suministro de vapor monitoriza la señal de control enviada a la válvula de control de vapor VB31 y la presión de entrada de vapor PA13 mientras se encuentra en el estado "En funcionamiento". Cuando la señal de control solicita que la válvula de control esté completamente abierta durante más de 60 segundos y la presión de entrada de vapor está por debajo del punto de consigna actual de presión de vapor limpio. Se dispara la alarma.

La alarma se borra una vez que la presión sube por encima del punto de consigna de presión de vapor limpio.

6.12 Límite de TDS*

Cuando está equipado con un sensor de conductividad CA11, el diagnóstico de límite de TDS monitoriza la conductividad y activará una alarma si se excede el punto de consigna de TDS durante un período de tiempo. La alarma se borra cuando la conductividad medida está por debajo del punto de consigna de TDS.



6.13 Fallo de histéresis de TDS*

El diagnóstico de fallo de histéresis de TDS monitoriza de cerca el sistema de control de TDS, específicamente los controles de histéresis. Cuando se activa la histéresis y se abre la válvula TDS, se inicia un temporizador. Si el temporizador finaliza antes de que la conductividad medida se reduzca por el ajuste de histéresis, se dispara la alarma.

La alarma se borra cuando la conductividad medida está por debajo del punto de consigna de Histéresis.



6.14 Alarmas de purgadores*

Los diagnósticos de alarma de purgadores se pueden dividir en dos condiciones basadas en las dos alarmas. La alarma para cualquier condición se restablece presionando el botón Reset.



6.14.1 Purgador falla abierto

Durante las condiciones normales de funcionamiento, el purgador del CSG-FB descargará condensado constantemente. Como tal, un purgador que falla abierto no sería fácilmente detectable. Sin embargo, en condiciones de flujo bajo, es más fácil identificar si un purgador descarga una cantidad excesiva de condensado y eventualmente vapor vivo.



Cuando no se instala un precalentador y se activa la alarma de fallo de apertura de la trampa cuando la válvula de control está sólo un poco abierta, y el sensor de temperatura de condensado TA51 y el sensor de temperatura de drenaje TA52 tienen temperaturas similares.

La temperatura máxima de la válvula y la diferencia máxima entre los sensores de temperatura se pueden configurar en la HMI.

6.14.2 Purgador falla cerrado

Cuando no se instala un precalentador y la alarma de trampa cerrada falla, monitorea el sensor de temperatura de drenaje TA52. Con base en el cálculo a continuación, se puede determinar la temperatura mínima de funcionamiento del condensado de drenaje después del purgador. Si, mientras está en funcionamiento, la temperatura del condensado cae por debajo de esta temperatura, se activará la alarma Purgador falla cerrado.



37

Nota: hay muchas causas de obstrucciones en la línea de condensado que pueden hacer que la temperatura de drenaje medida caiga por debajo de la temperatura de condensado de operación mínima. Si después de la investigación, el purgador está funcionando correctamente, puede haber otra causa para la acumulación de condensado, incluso externa al CSG-FB.

6.14.3 Precalentador

6.14.3.1 Fallo de apertura de purgador

La alarma de fallo de apertura del purgador se activa con un precalentador cuando tanto las válvulas de control de agua y de vapor están solo un poco abiertas y cuando el sensor de temperatura de condensado TA51 y el sensor de temperatura de vapor de la planta TA31 tienen temperaturas similares. En la HMI se pueden configurar los valores máximos de las posiciones de las válvulas y las diferencias de temperatura.

6.14.3.2 Alarma de cierre de purgador

La alarma de fallo de cierre del purgador se activa en un precalentador cuando la válvula de control de agua se abre al superar un valor mínimo y hay una diferencia entre el sensor de temperatura de entrada de agua TA01 y el sensor de temperatura de salida de agua TA11. La posición mínima de la válvula y la diferencia mínima de temperatura se pueden ajustar en la HMI."

6.15 Retroalimentación de válvula*

La válvula de control de vapor VB31 y la válvula de control de nivel de agua VB01 son monitorizadas por diagnósticos de retroalimentación de válvula separados, sin embargo, ambas funcionan de la misma manera. Los diagnósticos de retroalimentación de válvula se desactivan durante la secuencia de servicio técnico (ver sección 5.4.2).

El diagnóstico de retroalimentación de válvula monitoriza los valores de control enviados a la válvula de control y los compara con la señal de retroalimentación de la válvula para sus respectivas válvulas de control (retroalimentación de la válvula de control de vapor VA31, retroalimentación de la válvula de control del nivel de agua VA01). Se calcula una tolerancia positiva y negativa de la señal de control. Si la retroalimentación de la válvula no está dentro de esa tolerancia, se inicia un temporizador. Si el temporizador finaliza, se dispara la alarma.

La alarma se restablece cuando la lectura de la retroalimentación de la válvula de control está dentro de la tolerancia de posición.



6.16 Retroalimentación válvula de interrupción*

La entrada de vapor VE31, la salida de vapor limpio VE01, la válvula de drenaje inferior VE11 se controlan de forma independiente mediante diagnósticos de retroalimentación de la válvula de interrupción separados.

6.16.1 Fallo de cierre

Si la válvula no gira lo suficiente como para salir del interruptor de límite de cierre de la válvula dentro de un límite de tiempo cuando se le ordena, se activa la alarma de falla cerrada de la válvula.

La alarma se restablece cuando la válvula gira lo suficiente como para apagar el interruptor de límite de cierre de la válvula.



6.16.2 Fallo de apertura

Si la válvula no gira lo suficiente como para salir del interruptor de límite de abertura de la válvula dentro de un límite de tiempo cuando se le ordena, se activa la alarma de falla abierto de la válvula.

La alarma se restablece cuando la válvula gira lo suficiente como para apagar el interruptor de límite de apertura de la válvula.

6.16.3 Fallo de apertura parcial

Si, cuando se le ordena, la válvula tarda demasiado en pasar de cerrada a abierta o de abierta a cerrada, se activa la alarma de Falla parcialmente abierta

La alarma se restablece cuando la válvula completa la rotación y activa el interruptor de límite correcto.

6.16.4 Velocidad de apertura

Si, cuando se le ordena, la válvula se abre demasiado rápida, se activa la alarma de velocidad de apertura. La alarma se restablece cuando se alcanza la velocidad correcta de apertura de la válvula.

6.17 Diagnóstico entrada analógica


El diagnóstico de entrada analógica puede detectar si una señal de entrada analógica se ha desconectado eléctricamente del sistema (fallo del sensor, cables desconectados, etc.), o si los cables de señal se han conectado directamente (cables pinzados o dañados). La alarma de circuito abierto y la alarma de cortocircuito se activarán respectivamente.

Las alarmas se resetean cuando se detecta una señal de entrada correcta.

6.18 Ciclo térmico del precalentador

Todos los precalentadores instalados en un CSG-FB incluyen un sensor de temperatura en la tubería de salida del condensado (TA51). Esta es la zona del precalentador que está sometida a las mayores fluctuaciones térmicas.

El CSG-OS vigila la temperatura del condensado para detectar cambios repentinos.



El diagnóstico, que se basa en el tiempo de funcionamiento desde la instalación, también es capaz de predecir el momento más temprano en el que se espera que se produzcan grietas por tensión.

Este contador puede ponerse a cero cuando se sustituye el precalentador.



6.19 Enclavamientos opcionales

Todas las alarmas, que no están incluidas en la secuencia de parada de emergencia (ver sección 5.5), tienen la opción de activar una parada de emergencia.

Cuando están habilitadas, las alarmas deben borrarse antes de que se pueda restablecer la secuencia de parada de emergencia.

6.20 Alarmas Umbrella

Las alarmas Umbrella no se muestran directamente en la página Alarmas de la HMI. Estas alarmas son nombres colectivos que se dan a las alarmas utilizadas en la secuencia de parada de emergencia (ver sección 5.5)

6.20.1 Fallo importante de equipo

El Fallo importante de equipo cubre las alarmas de entradas analógicas para todos los sensores que son esenciales para el funcionamiento seguro del CSG-FB. Si se activa alguna de estas alarmas de entrada analógica, se iniciará la secuencia de parada de emergencia y no podrá restablecerse hasta que se borren las alarmas.

Las siguientes alarmas de diagnóstico de entrada analógica se incluyen en las alarmas generales de fallas graves del instrumento:

- Temperatura de vapor limpio TA21
- Temperatura de panel de control TAX1
- Presión aguas PA01‡
- Presión de vapor limpio PA21
- Nivel de agua LA11

6.20.2 Fallo de válvula de control de vapor

El fallo de la válvula de control de vapor cubre todos los diagnósticos relacionados con la válvula de control de vapor VB31. Si se activa alguna de las alarmas asociadas con estos diagnósticos, se iniciará la secuencia de parada de emergencia y no podrá restablecerse hasta que se borren las alarmas.

Las siguientes alarmas de diagnóstico se incluyen en la alarma general de fallo de la válvula de control de vapor:

- Diagnóstico de entrada analógica de realimentación de válvula VA31
- Diagnóstico de retroalimentación de válvula VA31



6.20.3 Fallo de la válvula de control de nivel de agua

El fallo de la válvula de control de nivel de agua cubre todos los diagnósticos relacionados con la válvula de control de nivel de agua (VB01). Si se activa alguna de las alarmas asociadas con estos diagnósticos, se iniciará la secuencia de parada de emergencia y no podrá restablecerse hasta que se borren las alarmas.

Las siguientes alarmas de diagnóstico se incluyen en la alarma general de fallo de la válvula de control de nivel de agua:

- Diagnóstico de entrada analógica de realimentación de válvula VA01
- Diagnóstico de retroalimentación de válvula VA01



7. Localización de averías

Alarma	Tag Alarma PLC	Descripción alarma		Identificador		Fallo
número	rug Alumina i EU	2000 ipolon alamia	Física	Proceso	Sistema	Tuno
1	ALA_PERF_CACL	Alarma incrustaciones intercambiador de calor	-	Comienza a perder capacidad de flujo	Requiere más vapor en el primario	Incrustaciones en el elemento calefactor
2	ALA_PERF_LEAK	Alarma de fuga de vapor de suministro al lado de vapor limpio	-	-	Exceso de presión en condiciones de caudal bajo	Fuga del lado primario al secundario
			Fugas en juntas de tuberías			Fugas en juntas de tuberías
3	ALA_TEST_LEAK	Alarma de prueba de fugas en frío	Fuga en válvula de control de vapor	Parada de producción de vapor limpio	Aparece parada de emergencia	Fuga en válvula de control de vapor
			Fugas en prueba de integridad de válvulas			Fugas en válvulas de interrupción
4	ALARM_SERV_ STOP	Alarma de temperatura o presión en secuencia de servicio técnico	Tuberías calientes		Temperatura o presión detectada	Aislamiento del sistema no completo
_	CA11_ANLG_ALA_	Conductividad del agua Circuito de	Cables retirados del		Lecturas de	Cable retirado del sensor
5	OPEN OPEN	alarma de entrada	sensor	-	conductividad intermitentes	Fallo del sensor
		analógica abierto				Fallo del controlador BC3250

	С	omponente				Causa	Accionamiento	
Número TAG	Descripción Item	Tipo de control	Zona	Instancia	Alarma No	TAG ALARMA PLC	DESCRIPCIÓN ALARMA	
-	-	-	_	-	Ma	la calidad del agua/	dureza del aqua	Retirar y limpiar elementos calefactores
								Mejorar la calidad del agua
						Fallo de fabri	cación	Sustituir elemento calefactor
-	-	-	-	-		Fatiga		Identificar la pieza defectuosa con TAG y esquema en las IMI. Consulte la IMI de cada producto. Sustituir o reparar la pieza fallida.
-	-	-	-	-		-		Inspeccione las juntas de tuberías
VA31	Válvula de control de vapor	Entrada analógica	3	1		-		Inspeccione la válvula de control de vapor
-	-	-	-	-		-		Inspeccionar válvulas de interrupción
					7	COND_TEMP_ HI	Temperatura de condensado caliente	
					11	FEED_PRES_ HI	Agua de alimentación presurizada	
					12	FEED_TEMP_ HI	Temperatura del agua de alimentación caliente	
					25	PRI_PRES_HI	Lado primario presurizado	
-	-	-	-	-	27	PRI_TEMP_HI	Temperatura del lado primario caliente	Inspeccionar válvulas de interrupción
					32	SEC_PRES_HI	Lado secundario presurizado	
					33	SEC_TEMP_HI	Temperatura de vapor limpio caliente	
					62	WASTE_ TEMP_HI	Temperatura de vapor de desecho caliente	
					64	WASTE_ TEMP_HI	Entrada agua temperatura caliente	
						Error del ope	erario	Reemplazar cable
CA11	Sensor de conductividad	Entrada analógica	1	1				Reemplazar sensor
		-			C	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador

Alarma	Tag Alarma PLC	Descripción alarma		Identificador		Fallo
número			Física	Proceso	Sistema	
		Conductividad del agua Circuito de			Lecturas de	Cable pinzado o doblado
6	CA11_ANLG_ALA_ SHRT	alarma de entrada	Cable de sensor pinzado	-	conductividad	Fallo del sensor
		analógica corto circuito			intermitentes	Fallo del controlador BC3250
7	COND_TEMP_HI	Temperatura de condensado caliente	Temperatura supera los 40 °C/104 °F	-	Alarma de temperatura del condensado alta	Aislamiento del sistema no completo
		Tasa de caudal del			Lecturas de	Cable retirado del sensor
9	FA01_ANLG_ALA_ OPEN	agua, Circuito de alarma de entrada	Cables retirados del sensor	-	conductividad	Fallo del sensor
		analógica abierto			intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Temperatura del agua de alimentación.			Lecturas de	Cable pinzado o doblado
10	FA01_ANLG_ALA_ SHRT	Circuito de alarma de	Cable de sensor pinzado	-	conductividad	Fallo del sensor
		entrada analógica abierto	•		intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Agua de alimentación	Presión supera 0,1		Aparece advertencia	Secuencia de servicio
11	FEED_PRES_HI	presurizada	bar r/1,45 psi g	-	Parada de emergencia	técnico
		Temperatura del agua	Temperatura supera		Aparece advertencia	Secuencia de servicio
12	FEED_TEMP_HI	de alimentación caliente	los 40 °C/104 °F	-	Parada de emergencia	técnico
		Temperatura del	0.11	Parada de	Aparece parada de emergencia en HMI/	Cable retirado del sensor
13	LA11_ANLG_ALA_ OPEN	panel, Circuito de alarma de entrada	Cables retirados del sensor	producción de vapor limpio	lecturas de conductividad	Fallo del sensor
		analógica abierto		штрю	intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Temperatura del panel, Circuito de		Parada de	Aparece parada de emergencia en HMI/	Cable pinzado o doblado
14	LA11_ANLG_ALA_ SHRT	alarma de entrada	Cable de sensor pinzado	producción de vapor	lecturas de	Fallo del sensor
		analógica cortocircuitado	·	limpio	conductividad intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Temperatura del		Parada de	Aparece parada de emergencia en HMI/	Cable retirado del sensor
16	PA01_ANLG_ALA_ OPEN	panel, Circuito de alarma de entrada	Cables retirados del sensor	producción de vapor	lecturas de	Fallo del sensor
		analógica abierto		limpio	conductividad intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Temperatura del panel, Circuito de		Parada de	Aparece parada de emergencia en HMI/	Cable pinzado o doblado
17	PA01_ANLG_ALA_ SHRT	alarma de entrada	Cable de sensor pinzado	producción de vapor	lecturas de	Fallo del sensor
	<u></u>	analógica cortocircuitado	Pilitado	limpio	conductividad intermitentes	Fallo del controlador BC3250

	С	omponente			Causa			Accionamiento
Número TAG	Descripción Item	Tipo de control	Zona	Instancia	Alarma No	TAG ALARMA PLC	DESCRIPCIÓN ALARMA	
					Error del operario			Reemplazar cable
CA11	Sensor de conductividad	Entrada analógica	1	1	Consultar la documentación técnica			Reemplazar sensor
					С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador
TA41	Sensor de temperatura	Entrada analógica	4	1		Error del ope	erario	Cerrar válvula de interrupción VM51
						Error del ope	erario	Reemplazar cable
FA01	Medidor de caudal	Entrada analógica	0	1	С	onsultar la documer	tación técnica	Reemplazar sensor
		-			С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador
						Error del ope	erario	Reemplazar cable
FA01	Medidor de caudal	Entrada analógica	0	1	С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar sensor
					С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador
-	-	-	-	-	Aislamie	Aislamiento insuficiente durante el mantenimiento		Accionar y comprobar válvulas de interrupción
-	-	-	-	-	Aislamie	nto insuficiente dura	nte el mantenimiento	Accionar y comprobar válvulas de interrupción
						Error del ope	erario	Reemplazar cable
LA11	Sensor de nivel	Entrada analógica	1	1	С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar sensor
		v			С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador
						Error del ope	erario	Reemplazar cable
LA11	Sensor de nivel	Entrada analógica	1	1	С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar sensor
		g			С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador
					Error del operario		erario	Reemplazar cable
PA01	Sensor de presión	Entrada analógica	0	1	Consultar la documentación técnica		Reemplazar sensor	
	,	. g			Consultar la documentación técnica		Reemplazar controlador	
					Error del operario		erario	Reemplazar cable
 PA01	Sensor de presión	Entrada analógica	0	1	С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar sensor
		. •			С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador

Alarma	Tag Alarma PLC	Descripción alarma		Identificador		Fallo
número			Física	Proceso	Sistema	
		Temperatura del		Parada de	Aparece parada de emergencia en HMI/	Cable retirado del sensor
18	PA21_ANLG_ALA_ OPEN	panel, Circuito de alarma de entrada	Cables retirados del sensor	producción de vapor	lecturas de	Fallo del sensor
		analógica abierto		limpio	conductividad intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Temperatura del panel, Circuito de		Parada de	Aparece parada de emergencia en HMI/	Cable pinzado o doblado
19	PA21_ANLG_ALA_ SHRT	alarma de entrada	Cable de sensor pinzado	producción de vapor	lecturas de	Fallo del sensor
		analógica cortocircuitado	·	limpio	conductividad intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Presión entrada de			Lecturas de	Cable retirado del sensor
20	PA31_ANLG_ALA_ OPEN	vapor, Circuito de alarma de entrada	Cables retirados del sensor	-	conductividad	Fallo del sensor
		analógica abierto			intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Presión entrada de vapor, Circuito de			Lecturas de	Cable pinzado o doblado
21	PA31_ANLG_ALA_ SHRT	alarma de entrada	Cable de sensor pinzado	-	conductividad	Fallo del sensor
		analógica cortocircuito	·		intermitentes	Fallo del controlador BC3250
22	PRI_BAND_HI_ ALARM	Alarma banda primaria HIGH	-	Secuencia de parada de emergencia - Cese de la producción de vapor limpio	Aparece parada de emergencia en HMI	Presión reducida en primario
23	PRI_BAND_LOW_ ALARM	Alarma banda primaria LOW	Válvula de control falla cerrada	Secuencia de parada de emergencia - Cese de la producción de vapor limpio	Aparece parada de emergencia en HMI	Suministro de vapor del cliente
24	PRI_CAP_ALARM	Alarma de capacidad de control primario	Válvula abierta más del 99%	Presión objetivo de vapor limpio no alcanzada	Aparece alarma en HMI	La demanda de vapor excede la capacidad del CSG.
25	PRI_PRES_HI	Lado primario presurizado	Presión supera 0,1 bar r/1,45 psi g		Aparece parada de emergencia en HMI	Secuencia de servicio técnico
26	PRI_PRES_LOW	Alarma de presión baja en primario	Válvula abierta un 100%	Secuencia de parada de emergencia - Cese de la producción de vapor limpio	Aparece parada de emergencia en HMI	Presión del primario PA31 menor que el punto de consigna para presión de vapor limpio
27	PRI_TEMP_HI	Temperatura del lado primario caliente	Temperatura supera los 40 °C/104 °F	-	-	-
28	SEC_BAND_HI_ ALARM	Alarma banda secundaria HIGH	-	-	Aparece alarma en HMI	Fuga en válvula
						Configuración de PID

	C	omponente			Causa			Accionamiento
Número TAG	Descripción Item	Tipo de control	Zona	Instancia	Alarma No	TAG ALARMA PLC	DESCRIPCIÓN ALARMA	
						Error del ope	erario	Reemplazar cable
PA21	Sensor de presión	Entrada analógica	2	1	С	onsultar la documer	Reemplazar sensor	
		-			С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador
						Error del ope	erario	Reemplazar cable
PA21	Sensor de presión	Entrada analógica	2	1	С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar sensor
	·				С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador
						Error del ope	erario	Reemplazar cable
PA31	Sensor de presión	Entrada analógica	3	1	С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar sensor
					С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador
						Error del ope	erario	Reemplazar cable
PA31	Sensor de presión	Entrada analógica	3	1	С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar sensor
					С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador
								Reajustar sistema
-	-	-	-	-		Punto de consigna i	no alcanzado	Fuga en válvula de control
						Bloqueo de con	densado	Ajustar PID
-	-	-	-	-	Suministr	o insuficiente de var del vapor de e	oor del cliente/ Calidad entrada	Suministro de vapor de entrada fijo
-	-	-	-	-		Capacidad insi	uficiente	Revisar las IMI para verificar capacidades
-	-	-	-	-	Válvulas incorrectamente aisladas		Inspeccionar válvulas de retención	
PA31	Sensor de presión	-	-	-	Insuficiente suministro de vapor del cliente		Aumentar el suministro de vapor de entrada	
-		-	-	-	-		-	
VA01	Válvula de control de agua	Entrada analógica	0	1	Va	álvula de control de	Inspeccionar la válvula de control de agua para identificar la causa	
						Configuración defic	iente de PID	Ajustar la configuración de PID

Alarma	Tag Alarma PLC	Descripción alarma		Fallo		
número		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Física	Proceso	Sistema	
						El suministro de agua no es suficiente
			Sin ruido / la bomba no gira	Sin presión de agua de alimentación	Alarma de fallo en bomba de agua	Bloqueo por aire en la bomba de agua
						Pérdida de energía a bomba
						Fallo mecánico / eléctrico de la bomba
			Válvula cerrada cuando no se le indica		Alarma de nivel bajo de agua, Alarma de	Para más información, ver
			Nivel de agua reducido en el visor de la caldera	-	retroalimentación de válvula (OPT)	alarma 60
29	SEC_BAND_LOW_ ALARM	Alarma banda secundaria LOW	El agua de la caldera se vierte al drenaje, potencial de vapor flash		Alarma de nivel bajo de agua, Alarma de retroalimentación de válvula (OPT)	Fallo de válvula
			Exceso de vapor proveniente del drenaje del visor de nivel de agua Sonido bajo de válvula	Potencial de capacidad de CSG reducida, Mayor consumo de agua	-	Suciedad/desgaste
			,			Configuración de TDS demasiado baja
			Posible presión reducida en el dial de presión	-	-	Entrada suministro de agua
30	SEC_CAP_ALARM	Alarma de capacidad de control secundario	Válvula abierta más del 99%	Presión objetivo de vapor limpio no alcanzada	Alarma en HMI	La demanda de vapor excede la capacidad del CSG
31	SEC_LVL_LOW	Nivel de agua de la caldera del lado secundario bajo	Indicador de nivel bajo	Secuencia de parada de emergencia - Cese de la producción de vapor limpio	Se muestra la alarma de nivel de agua bajo, se muestra la parada de emergencia en la HMI	Nivel de agua más bajo que el punto de consigna
32	SEC_PRES_HI	Lado secundario presurizado	Presión supera 0,1 bar r/1,45 psi g	-	Aparece parada de emergencia en HMI	Secuencia de servicio técnico
33	SEC_TEMP_HI	Temperatura de vapor limpio caliente	Temperatura supera los 40 °C/104 °F	-	-	Temperatura supera los 40 °C/104 °F
		Temperatura de agua de alimentación,			Lecturas de	Cable retirado del sensor
34	TA01_ANLG_ALA_ OPEN	Circuito de alarma de	Cables retirados del sensor	-	conductividad	Fallo del sensor
	OI LIN	entrada analógica abierto	3611301		intermitentes	Fallo del controlador BC3250

	С	omponente			Causa			Accionamiento
Número TAG	Descripción Item	Tipo de control	Zona	Instancia	Alarma TAG ALARMA DESCRIPCIÓN No PLC ALARMA			
					-			Comprobar el suministro de agua (presión y asegurarse de que no hay residuos - Comprobar los tamices/filtros)
MB01 MD01	Bomba	Salida analógica Entrada digital	0	1		-	Comprobar la purga de aire	
		Entrada digital				-		Comprobar el estado de la energía
						Fallo de la b	omba	Ver IMI de la bomba
VB01	Válvula de control de Suministro de	Salida analógica	0	1	Pa	ara más información	, ver alarma 60	Para más información, ver alarma 60
	agua	analogica						
VE11	Válvula de drenaje	Salida digital	1	1	Inspección visual			Identificar la pieza defectuosa con TAG y esquema en las IMI. Consulte la IMI de cada producto. Sustituir o reparar la pieza fallida.
					Desgaste de asiento		Identificar la pieza defectuosa con TAG y esquema en las IMI. Consulte la IMI de cada producto. Sustituir o reparar la pieza fallida.	
VE12	Válvula de control de TDS	Salida digital	1	2		Suciedad en t	tubería	Revisar el tamiz en el filtro de la entrada de agua. Comprobar el origen de la suciedad.
						Válvula TDS atasc	ada abierta	Ver la sección Purga de TDS en IMI para obtener más detalles. Comprobar la conductividad del agua de entrada.
-	-	-	-	-	Fall	lo en Entrada de sur	ministro de agua	Comprobar el suministro de agua de entrada en busca de bloqueos
-	-	-	-	-		Capacidad insu	uficiente	Revisar las IMI para verificar capacidades
-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	Válvulas	de interrupción en s técnico	secuencia de servicio	Inspeccionar válvulas de retención
-	-	-	-	-	-		-	
					Error del operario		Reemplazar cable	
TA01	Sensor de temperatura	Entrada analógica	0	1	С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar sensor
					С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador

Alarma	Tag Alarma PLC	Descripción alarma		Identificador		Fallo
número			Física	Proceso	Sistema	
		Temperatura del agua de alimentación,			Lecturas de	Cable pinzado o doblado
35	TA01_ANLG_ALA_ SHRT	Circuito de alarma de	Cable de sensor pinzado	-	conductividad	Fallo del sensor
		entrada analógica cortocircuito	·		intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Temperatura del		Secuencia de parada	Aparece parada de emergencia en HMI/	Cable retirado del sensor
36	TA0X_ANLG_ALA_ OPEN	panel, Circuito de alarma de entrada	Cables retirados del sensor	de emergencia - Cese de la producción de	lecturas de	Fallo del sensor
		analógica abierto		vapor limpio	conductividad intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Temperatura del panel, Circuito de		Secuencia de parada	Aparece parada de emergencia en HMI/	Cable pinzado o doblado
37	TA0X_ANLG_ALA_ SHRT	alarma de entrada	Cable de sensor pinzado	de emergencia - Cese de la producción de	lecturas de	Fallo del sensor
	-	analógica cortocircuitado		vapor limpio	conductividad intermitentes	Fallo del controlador BC3250
38	TA0X_HIGH_ALARM	Alarma de Límite de temperatura del panel		Secuencia de parada de emergencia - Cese de la producción de vapor limpio	Parada de emergencia mostrada con alarma de temperatura alta del panel	Temperatura alta del panel
		Temperatura del agua			Lecturas de	Cable retirado del sensor
39	TA11_ANLG_ALA_ OPEN	Circuito de alarma de entrada analógica	Cables retirados del sensor	-	conductividad	Fallo del sensor
	J. 2	abierto	33.133.		intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Temperatura del agua			Lecturas de	Cable pinzado o doblado
40	TA11_ANLG_ALA_ SHRT	Circuito de alarma de entrada analógica	Cable de sensor pinzado	-	conductividad	Fallo del sensor
	-	corto circuito			intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Temperatura del		Secuencia de parada	Aparece parada de emergencia en HMI/	Cable retirado del sensor
41	TA21_ANLG_ALA_ OPEN	vapor limpio Circuito de alarma de entrada	Cables retirados del sensor	de emergencia - Cese de la producción de	lecturas de	Fallo del sensor
		analógica abierto		vapor limpio	conductividad intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Temperatura del vapor limpio Circuito		Secuencia de parada	Aparece parada de emergencia en HMI/	Cable pinzado o doblado
42	TA21_ANLG_ALA_ SHRT	de alarma de entrada	Cable de sensor pinzado	de emergencia - Cese de la producción de	lecturas de	Fallo del sensor
		analógica cortocircuitado	r	vapor limpio	conductividad intermitentes	Fallo del controlador BC3250

	С	omponente			Causa			Accionamiento
Número TAG	Descripción Item	Tipo de control	Zona	Instancia	Alarma No	TAG ALARMA PLC	DESCRIPCIÓN ALARMA	
					Error del operario			Reemplazar cable
TA01	Sensor de temperatura	Entrada analógica	0	1	С	onsultar la docume	ntación técnica	Reemplazar sensor
	·	v			С	onsultar la docume	ntación técnica	Reemplazar controlador
						Error del op	erario	Reemplazar cable
TAX1	Temperatura de panel	Entrada analógica	0	1	С	onsultar la docume	ntación técnica	Reemplazar sensor
	·				С	onsultar la docume	ntación técnica	Reemplazar controlador
						Error del op	erario	Reemplazar cable
TAX1	Temperatura de panel	Entrada analógica	0	1	С	onsultar la docume	ntación técnica	Reemplazar sensor
	·	·			С	onsultar la docume	ntación técnica	Reemplazar controlador
TAX1	Temperatura de panel	Entrada analógica	Х	1	Temperatura ambiente alta		Reducir la temperatura ambiente	
						Error del op	erario	Reemplazar cable
TA11	Sensor de temperatura	Entrada analógica	1	1	С	onsultar la docume	ntación técnica	Reemplazar sensor
	·	, ,			С	onsultar la docume	ntación técnica	Reemplazar controlador
						Error del op	erario	Reemplazar cable
TA11	Sensor de temperatura	Entrada analógica	1	1	С	onsultar la docume	ntación técnica	Reemplazar sensor
	·	-			С	onsultar la docume	ntación técnica	Reemplazar controlador
						Error del op	erario	Reemplazar cable
TA21	Sensor de temperatura	Entrada analógica	2	1	Consultar la documentación técnica		Reemplazar sensor	
	·	ŭ			Consultar la documentación técnica		Reemplazar controlador	
					Error del operario		Reemplazar cable	
 TA21	Sensor de temperatura	Entrada analógica	2	1	С	onsultar la docume	ntación técnica	Reemplazar sensor
					С	onsultar la docume	ntación técnica	Reemplazar controlador

Alarma	Tag Alarma PLC	Descripción alarma	Identificador			Fallo
número			Física	Proceso	Sistema	
		Temperatura de suministro de vapor			Lecturas de	Cable retirado del sensor
43	TA31_ANLG_ALA_ OPEN	Circuito de alarma de	Cables retirados del sensor	-	conductividad	Fallo del sensor
		entrada analógica abierto			intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Temperatura de suministro de vapor			Lecturas de	Cable pinzado o doblado
44	TA31_ANLG_ALA_ SHRT	Circuito de alarma de	Cable de sensor pinzado	-	conductividad	Fallo del sensor
		entrada analógica cortocircuitado	'		intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Temperatura de vapor			Lecturas de	Cable retirado del sensor
45	TA41_ANLG_ALA_ OPEN	de desecho Circuito de alarma de entrada	Cables retirados del sensor	-	conductividad	Fallo del sensor
	· ·	analógica abierto			intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Temperatura de vapor de desecho Circuito			Lecturas de	Cable pinzado o doblado
46	TA41_ANLG_ALA_ SHRT	de alarma de entrada	Cable de sensor pinzado	-	conductividad	Fallo del sensor
		analógica cortocircuitado	F		intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Temperatura de salida de condensado			Lecturas de	Cable retirado del sensor
47	TA51_ANLG_ALA_ OPEN	Circuito de alarma de	Cables retirados del sensor	-	conductividad	Fallo del sensor
		entrada analógica abierto			intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Temperatura de salida de condensado			Lecturas de	Cable pinzado o doblado
48	TA51_ANLG_ALA_ SHRT	Circuito de alarma de	Cable de sensor pinzado	-	conductividad	Fallo del sensor
		entrada analógica cortocircuitado	·		intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Temperatura de			Lecturas de	Cable retirado del sensor
49	TA52_ANLG_ALA_ OPEN	drenaje, Circuito de alarma de entrada	Cables retirados del sensor	-	conductividad	Fallo del sensor
		analógica abierto			intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Temperatura de drenaje, Circuito de			Lecturas de	Cable pinzado o doblado
50	TA52_ANLG_ALA_ SHRT	alarma de entrada	Cable de sensor pinzado	-	conductividad	Fallo del sensor
		analógica cortocircuitado	, 		intermitentes	Fallo del controlador BC3250

	С	omponente			Causa			Accionamiento
Número TAG	Descripción Item	Tipo de control	Zona	Instancia	Alarma No	TAG ALARMA PLC	DESCRIPCIÓN ALARMA	
					Error del operario			Reemplazar cable
TA31	Sensor de temperatura	Entrada analógica	3	1	С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar sensor
	·				С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador
						Error del ope	erario	Reemplazar cable
TA31	Sensor de temperatura	Entrada analógica	3	1	С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar sensor
	·	v			С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador
						Error del ope	erario	Reemplazar cable
TA41	Sensor de temperatura	Entrada analógica	4	1	С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar sensor
	·	v			С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador
						Error del ope	erario	Reemplazar cable
TA41	Sensor de temperatura	Entrada analógica	4	1	С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar sensor
	·	Ů			С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador
						Error del ope	erario	Reemplazar cable
TA51	Sensor de temperatura	Entrada analógica	5	1	С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar sensor
					С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador
						Error del ope	erario	Reemplazar cable
TA51	Sensor de temperatura	Entrada analógica	5	1	С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar sensor
	·	v			С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador
						Error del operario		Reemplazar cable
TA52	Sensor de temperatura	Entrada analógica	5	2	Consultar la documentación técnica		Reemplazar sensor	
		. g			Consultar la documentación técnica		Reemplazar controlador	
					Error del operario			Reemplazar cable
 TA52	Sensor de temperatura	Entrada analógica	5	2	С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar sensor
	,	. •			С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador

Alarma	Tag Alarma PLC	Descripción alarma		Identificador		Fallo
número			Física	Proceso	Sistema	
		- II - I - T- O	-	Altos niveles de	Aparece alarma de	Excedido el punto de consigna de TDS
51	TDS_HI	Fallo de TDS	-	conductividad	TDS	Entrada de duración de tiempo no válida
52	TDS_HYS_FAIL	Fallo histéresis TDS	Purga continua	-	Visualización de la alarma de histéresis TDS	No se ha alcanzado el valor de consigna de histéresis de TDS
54	TRAP_FAIL_CLOSE	Fallo de purgador cerrado	Frío antes del purgador, colapso del vapor / golpe de ariete al arrancar (ruido en la entrada principal)	Puesta en marcha no lograda	Ninguna alarma	No hay vapor en el intercambiador para calentar el agua
			-	Pérdida rápida de presión de vapor limpio	Alarma de fallo purgador cerrado en HMI	Rápida acumulación de condensado
55	TRAP_FAIL_OPEN	Fallo de purgador abierto	Alta temperatura / Golpes de ariete / Sistema de retorno de condensado presurizado	Aumento de la temperatura y la presión del agua de suministro	Se muestra la alarma fallo purgador abierto en la HMI	El condensado viaja sin control a través del purgador
			Aumento en el consumo de vapor	Sistema de retorno de condensado presurizado		
		Realimentación válvula control de			Lecturas de	Cable retirado del sensor
56	VA01_ANLG_ALA_ OPEN	nivel, Circuito de alarma de entrada	Cables retirados del sensor	-	conductividad	Fallo del sensor
		analógica abierto			intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Realimentación válvula control de			Lecturas de	Cable pinzado o doblado
57	VA01_ANLG_ALA_ SHRT	nivel, Circuito de alarma de entrada	Cable de sensor pinzado	-	conductividad	Fallo del sensor
		analógica cortocircuitado			intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Realimentación válvula suministro de			Lecturas de	Cable retirado del sensor
58	VA31_ANLG_ALA_ OPEN	vapor, Circuito de	Cables retirados del sensor	-	conductividad	Fallo del sensor
		alarma de entrada analógica abierto			intermitentes	Fallo del controlador BC3250
		Realimentación válvula suministro de			Lecturas de	Cable pinzado o doblado
59	VA31_ANLG_ALA_ SHRT	vapor, Circuito de alarma de entrada	Cable de sensor pinzado	-	conductividad	Fallo del sensor
	- ""	analógica cortocircuitado	,		intermitentes	Fallo del controlador BC3250

	С	omponente				Causa		Accionamiento	
Número TAG	Descripción Item	Tipo de control	Zona	Instancia	Alarma No	TAG ALARMA PLC	DESCRIPCIÓN ALARMA		
					Exc	cedido el punto de c	onsigna de TDS	Tomar medidas para reducir el TDS, si es necesario, ajustar el	
VE12	Válvula TDS	Salida digital	1	2		Error de entrada	a en HMI	punto de ajuste. Ver sección de purga de TDS en IMI para obtener más detalles	
						Error de entrada	a en HMI	Ajustar el punto de consigna haciendo referencia a las IMI	
VE12	Válvula TDS	Salida digital	1	2		Válvula parcialment	e bloqueada	Inspeccionar válvula bloqueada	
						Restricciones er	ı la purga	Inspeccionar que no esté bloqueada la purga	
QU51	Purgador de vapor	Sin controlar	5	1	Bloqueo en la línea de condensado durante el arranque			Identificar bloqueos	
					Bloque	o en la línea de con funcionami			
QU51	Purgador de vapor	Sin controlar	5	1		Desgaste de a Suciedad en t	Identificar la pieza defectuosa con TAG y esquema en las IMI. Consulte la IMI de cada producto. Sustituir o reparar la pieza fallida.		
	Válvula de					Error del ope	erario	Reemplazar cable	
VA01	control de agua de	Entrada analógica	0	1	С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar sensor	
	alimentación	ŭ			C	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador	
	Válvula de					Error del ope	erario	Reemplazar cable	
VA01	control de agua de	Entrada analógica	0	1	С	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar sensor	
	alimentación	Ç			C	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador	
	Válvula de					Error del ope	erario	Reemplazar cable	
VA31	control de	Entrada analógica	3	1	Consultar la documentación técnica		ntación técnica	Reemplazar sensor	
	vapor industrial	3 **			Consultar la documentación técnica			Reemplazar controlador	
	Válvula de				Error del operario			Reemplazar cable	
VA31	control de	Entrada analógica	3	1	C	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar sensor	
	vapor industrial				C	onsultar la documer	ntación técnica	Reemplazar controlador	

Alarma	Tag Alarma PLC	Descripción alarma		Identificador		Fallo
número			Física	Proceso	Sistema	
60	VB01_FBK	control del agua de		a válvula no se abre uando se le indica.		Asiento / obturador con fugas Fallo del posicionador Calibración del posicionador defectuosa Fallo del actuador
		alimentación	Válvula cerrada cuando no se le indica.	Capacidad CSG potencialmente reducida. Mayor consumo de agua	Alarma de nivel bajo de agua, Alarma de retroalimentación de válvula (OPT)	Cierre mecánicamente fallado Fallo del posicionador Fallo del actuador
			Corrosión en válvula		Alarma de retroalimentación de válvula (OPT), alarma de fallo de nivel de agua, alarma de nivel alto de agua	Fallo de válvula Fallo del posicionador
			La válvula no se abre cuando se le indica.	-	Alarma de retroalimentación de válvula (OPT), alarma de fallo de nivel de	Asiento / obturador con fugas
61	VB31_FBK	Vapor en error control de reotroalimentación			agua, alarma de nivel alto de agua	Fallo del posicionador Calibración del posicionador defectuosa Fallo del actuador
		de reon dannentación	Válvula cerrada cuando no se le	Capacidad CSG potencialmente reducida. Mayor	Alarma Límite bajo de nivel de agua. Alarma retroalimentación	Cierre mecánicamente fallado Fallo del posicionador
			indica	consumo de agua	válvula (OPT)	Fallo del actuador
					Alarma de retroalimentación de	Fallo de válvula
			Corrosión en válvula		válvula (OPT), alarma de fallo de nivel de agua, alarma de nivel alto de agua	Fallo del posicionador

	С	omponente				Causa		Accionamiento
Número TAG	Descripción Item	Tipo de control	Zona	Instancia	Alarma No	TAG ALARMA PLC	DESCRIPCIÓN ALARMA	
						Desgaste de a	asiento	Identificar la pieza defectuosa con TAG y esquema en las IMI. Consulte la IMI de cada producto. Sustituir o reparar la pieza fallida.
						Suciedad en t	Revisar el tamiz en el filtro de la entrada de agua. Comprobar el origen de la suciedad.	
					Discrepancia entre posicionador y PLC			
	Válvula de				Discordancia entre el posicionador y la posición real del indicador del vástago y el PLC			
VA01	control de agua de	Entrada analógica	0	1		ancia entre el posici I del indicador del va	ionador y la posición ástago y el PLC	
	alimentación				Corrosión en vástago		rástago	Identificar la pieza defectuosa con TAG y esquema en las IMI. Consulte la IMI de cada
					Discrepancia entre posicionador y PLC		producto. Sustituir o reparar la	
					Discordancia entre el posicionador y la posición real del indicador del vástago y el PLC		pieza fallida.	
						Corrosión/desgaste	e en vástago	
					Discrepancia entre posicionador y PLC			
						Desgaste de a	asiento	Identificar la pieza defectuosa con TAG y esquema en las IMI. Consulte la IMI de cada producto. Sustituir o reparar la pieza fallida.
						Suciedad en t	tubería	Revisar el tamiz en el filtro de la entrada de agua. Comprobar el origen de la suciedad.
					Dis	crepancia entre pos	icionador y PLC	
	Válvula de					ancia entre el posici I del indicador del va	ionador y la posición ástago y el PLC	
VA01	control de agua de alimentación	Entrada analógica	0	1		ancia entre el posici I del indicador del va	ionador y la posición ástago y el PLC	
	aiinentacion					Corrosión en v	rástago	Identificar la pieza defectuosa con TAG y esquema en las IMI. Consulte la IMI de cada
					Dis	crepancia entre pos	icionador y PLC	producto. Sustituir o reparar la
						ancia entre el posici I del indicador del va	ionador y la posición ástago y el PLC	pieza fallida.
						Corrosión/desgaste	e en vástago	
l				l				

Alarma	Tag Alarma PLC	Descripción alarma		Identificador		Fallo
número			Física	Proceso	Sistema	
62	WASTE_TEMP_HI	Temperatura de vapor de desecho caliente	Superada la temperatura 40 °C/104 °F	Secuencia de servicio técnico parada	-	Secuencia de servicio técnico
						Pérdida de energía a bomba
63	WATER_PUMP_FAIL	Fallo de bomba de agua	No hay ruido en la bomba de agua	Reducción en la producción de vapor	Aparece alarma en HMI	Suministro de agua insuficiente
		agua	bomba de agua	limpio	TilVII	Bloqueo por aire en la bomba de agua
						Fallo mecánico / eléctrico de la bomba
64	WATER_TEMP_HI	Entrada agua temperatura caliente	Superada la temperatura 40 °C/104 °F	Secuencia de servicio técnico parada	Aparece alarma en HMI	Secuencia de servicio técnico
66	SEC_PRES_LIM	Alarma secundaria de límite de presión alta	-	Secuencia de parada de emergencia: cesa la producción de vapor limpio	Aparece parada de emergencia en HMI	Problema de control
67	INICIALIZAR	Arranque del PLC desde el ciclo de encendido	-	No se produce vapor limpio / CSG no funciona	No hay display en HMI o display parcial	PLC defectuoso
68	WATER_LVL_HI	Alarma de Límite alto	Nivel de agua supera el 90%	Control impreciso de la válvula de control del agua	Aparece alarma en	Nivel de agua supera el 90%
		de nivel de agua	ei 90%	Válvula de control de agua falla abierta	ПИП	el 90%
69	WATER_LVL_ALARM	Fallo de nivel de agua	Válvula de TDS abre fuera del control de TDS	-	Aparece alarma en HMI	Alarma de nivel alto de agua repetida en HMI
70	AIR_PRESS_FAIL	Fallo en suministro de aire comprimido	No hay movimiento de la válvula	-	Aparece alarma en HMI	Aire comprimido insuficiente
71	VE31_FAIL_OPEN	Válvula de control de la planta falla abierta	-	Secuencia parada de arranque/cierre	Aparece alarma en HMI	Fuga en asiento
			Indicador de actuador en posición incorrecta			Fallo del actuador
72	VE31_FAIL_CLOSE	Válvula de control de la planta falla cerrada	Indicador muestra cerrada cuando está abierta	CSG no arranca/ pérdida de suministro de vapor limpio	Aparece alarma en HMI	La válvula no sale de la posición de cerrada cuando se le indica

	С	omponente				Causa		Accionamiento
Número TAG	Descripción Item	Tipo de control	Zona	Instancia	Alarma No	TAG ALARMA PLC	DESCRIPCIÓN ALARMA	
-	-	-	-	-	Aislamiento insuficiente durante el mantenimiento			Accionar y comprobar válvulas de interrupción
						-		Comprobar el estado de la energía
MB01 - MD01	Bomba	Salida analógica	0	1		Presión de agua i	nsuficiente	Comprobar el suministro de agua (comprobar que no haya residuos, comprobar filtros junto con la presión)
MIDUT		Entrada digital				Hemorragia ins	uficiente	Comprobar la purga de aire
						-		Consultar el IMI de la bomba - Sospecha de fallo interno de la bomba
-	-	-	-	-	Aislamie	nto insuficiente dura	ante el mantenimiento	Accionar y comprobar válvulas de interrupción
LD11	Interruptor de nivel	Entrada digital	1	1	-			Comprobar los ajustes en el interruptor de presión.
-	-	-	-	-		Fallo de P	PLC	Contacte con el ingeniero de SXS
VA01	Válvula de control de agua	Entrada	0	1	65	WATER_VLV_ FAIL	Fallo de la válvula de control de agua	Control impreciso de la válvula de control del agua
	de alimentación	analógica	Ţ	·	65	WATER_VLV_ FAIL	Fallo de la válvula de control de agua	Válvula de control de agua falla abierta
-	-	-	-	-	Pa	ara más información	, ver alarma 68	Para más información, ver alarma 65
PDX1	Suministro de aire	Entrada digital	0	1	-			Restaurar Suministro aire comprimido
VE31	Válvulas de interrupción de	Salida digital	3	1		Desgaste de a	asiento	Identificar la pieza defectuosa con TAG y esquema en las IMI. Consulte la IMI de cada producto. Sustituir o reparar la pieza fallida.
	vapor				Suciedad en tubería			Revisar el tamiz en el filtro de la entrada de agua. Comprobar el origen de la suciedad.
VE31	Válvulas de interrupción de vapor	Salida digital	3	1	Suministro de aire al cliente insuficiente			Comprobar línea de suministro de aire de la planta
VE31	Válvulas de interrupción de vapor	Salida digital	3	1		ancia entre el posic I del indicador del v	ionador y la posición ástago y el PLC	Identificar la pieza defectuosa con TAG y esquema en las IMI. Consulte la IMI de cada producto. Sustituir o reparar la pieza fallida.

Alarma	Tag Alarma PLC	Descripción alarma		Identificador		Fallo
número	3		Física	Proceso	Sistema	
73	VE31_FAIL_STICK	Válvula de control de la planta falla atascada	Indicador de actuador no muestra ni cerrada ni abierta	Secuencia parada de arranque/cierre	Aparece alarma en HMI	Fuga en asiento
						Fallo del actuador
74	VE31_FAIL_SPEED	Válvula de control de entrada falla velocidad apertura	Posible golpe de ariete en el lado primario	-	Aparece alarma en HMI	Flujo de escape del actuador sin restricciones
75	VE21_FAIL_OPEN	Válvula de interrupción de salida falla abierta	-	Secuencia parada de arranque/cierre	Aparece alarma en HMI	Fuga en asiento
			Indicador de actuador en posición incorrecta			Fallo del actuador
76	VE21_FAIL_CLOSE	Válvula de interrupción de salida falla cerrada	Indicador muestra cerrada cuando está abierta	CSG no arranca/ pérdida de suministro de vapor limpio	Aparece alarma en HMI	La válvula no sale de la posición de cerrada cuando se le indica
77	VE21_FAIL_STICK	Válvula de control de salida falla atascada	Indicador de actuador no muestra ni cerrada ni abierta	Secuencia parada de arranque/cierre	Aparece alarma en HMI	Fuga en asiento
						Fallo del actuador
78	VE21_FAIL_SPEED	Válvula de control de salida falla velocidad apertura	Golpes de ariete	Pérdida de presión repentina/rápida. Riesgo de arrastres	Aparece alarma en HMI	Flujo de escape del actuador sin restricciones
81	PRI_BAND_HI_ ALERT	Alerta máxima en la banda primaria	-	Alta presión de vapor limpio	Aparece alerta en HMI	Fallo de válvula de control abierta Fuga en válvula de control Fugas en el intercambiador de calor Configuración de PID

	С	omponente			Causa			Accionamiento
Número TAG	Descripción Item	Tipo de control	Zona	Instancia	Alarma No	TAG ALARMA PLC	DESCRIPCIÓN ALARMA	
	Válvulas de				Desgaste de asiento			Identificar la pieza defectuosa con TAG y esquema en las IMI. Consulte la IMI de cada producto. Sustituir o reparar la pieza fallida.
VE31	interrupción de vapor	Salida digital	3	1		Suciedad en	tubería	Revisar el tamiz en el filtro de la entrada de agua. Comprobar el origen de la suciedad.
					Sun	ninistro de aire al cli	Comprobar línea de suministro de aire de la planta	
VE31	Válvulas de interrupción de vapor	Salida digital	3	1	Limitad	or de escape ajusta	Restablecer / reemplazar el limitador de escape	
	Válvulas de				Desgaste de asiento			Identificar la pieza defectuosa con TAG y esquema en las IMI. Consulte la IMI de cada producto. Sustituir o reparar la pieza fallida.
VE21	interrupción de vapor	Salida digital	2	1	Suciedad en tubería			Revisar el tamiz en el filtro de la entrada de agua. Comprobar el origen de la suciedad.
					Sun	ninistro de aire al cli	Comprobar línea de suministro de aire de la planta	
VE21	Válvula de interrupción	Salida digital	2	1		ancia entre el posic I del indicador del v	ionador y la posición ástago y el PLC	Identificar la pieza defectuosa con TAG y esquema en las IMI. Consulte la IMI de cada producto. Sustituir o reparar la pieza fallida.
VE21	Válvula de interrupción	Salida digital	2	1		Desgaste de a	asiento	Identificar la pieza defectuosa con TAG y esquema en las IMI. Consulte la IMI de cada producto. Sustituir o reparar la pieza fallida.
						Suciedad en	tubería	Revisar el tamiz en el filtro de la entrada de agua. Comprobar el origen de la suciedad.
					Sun	ninistro de aire al cli	ente insuficiente	Comprobar línea de suministro de aire de la planta
VE21	Válvula de interrupción	Salida digital	2	1	Limitad	or de escape ajusta	do incorrectamente	Restablecer / reemplazar el limitador de escape
					Para más información, ver alarma 71		Para más información, ver alarma 71	
					-		ldentificar fuga en válvula de control	
					-		ldentificar fuga en el intercambiador de calor	
						Configuración de P	ID incorrecta	Ajustar la configuración de PID si es necesario

Alarma	Tag Alarma PLC	Descripción alarma		Identificador		Fallo
número	Tay Alailla FLO	Descripcion alaima	Física	Proceso	Sistema	raliu
			Válvula de control			Posicionamiento de la válvula incorrecto
82	PRI_BAND_LOW_ ALERT	Alerta de banda primaria baja	cerrada durante un tiempo determinado	Baja presión de vapor limpio	Aparece alerta en HMI	Configuración de PID
						Suministro de vapor de la planta
						Flujo de condensado restringido
			Válvula abierta en			Vapor industrial
83	PRI_CAP_ALERT	Alarma de capacidad de control primario	más del 99% durante un período de tiempo determinado	-	Aparece alerta en HMI	Capacidad incorrecta
			dotominado			Flujo de condensado restringido
						Configuración de PID
84	SEC_BAND_HI_ ALERT	Alerta de banda Alta en secundario	-	Posibilidad de arrastres	Aparece alerta en HMI	Fuga en válvula
85	SEC_BAND_LOW_ ALERT	Alerta banda secundaria LOW	-	-	Aparece alerta en HMI	Fallo del posicionador
						Configuración de PID
86	SEC_CAP_ALERT	Alarma de capacidad de control secundario	-	-	Aparece alerta en HMI	Suministro insuficiente de agua

	С	omponente				Causa	ı	Accionamiento
Número TAG	Descripción Item	Tipo de control	Zona	Instancia	Alarma No	TAG ALARMA PLC	DESCRIPCIÓN ALARMA	
VA31	Válvula de control de vapor	Entrada analógica	3	1	-			Identificar la pieza defectuosa con TAG y esquema en las IMI. Consulte la IMI de cada producto. Sustituir o reparar la pieza fallida.
						Configuración de P	ID incorrecta	Ajustar la configuración de PID si es necesario
-	-	-	-	-		-		Suministro de vapor de entrada fijo
						Suciedad en	tubería	Retirar suciedad de la tubería
VA31	Válvula de control de vapor industrial	Entrada analógica	3	1	Vapor de la planta Insuficiente			Arreglar Vapor industrial
					Capacidad incorrecta		Consulte las capacidades correctas en el IMI.	
-	-	-	-	-		Suciedad en	tubería	Inspeccione la tubería y elimine cualquier residuo
						Configuración de P	ID incorrecta	Ajustar la configuración de PID si es necesario
-	-	-	-	-		-		Identificar la pieza defectuosa con TAG y esquema en las IMI. Consulte la IMI de cada producto. Sustituir o reparar la pieza fallida.
-	-	-	-	-	-		Identificar la pieza defectuosa con TAG y esquema en las IMI. Consulte la IMI de cada producto. Sustituir o reparar la pieza fallida.	
					Configuración de PID incorrecta			Ajustar la configuración de PID si es necesario
-	-	-	-	-		Suciedad en	tubería	Retirar suciedad de la tubería.

8. Mantenimiento

Antes de realizar el mantenimiento, leer cuidadosamente la 'Información de seguridad' en la Sección 1.



Antes de iniciar cualquier trabajo de instalación o mantenimiento, desconectar la alimentación eléctrica.

Para llevar a cabo muchos procedimientos de mantenimiento, la unidad debe estar aislada del sistema. La unidad se puede volver a poner en línea sólo una vez completado todos los procedimientos de mantenimiento. Se recomienda que el personal de mantenimiento realice los procedimientos de parada y puesta en marcha descritos en este manual.

Después de las actividades de mantenimiento se requiere un ciclo de lavado con CIP (cleaning in place) u otro procedimiento requerido por las directivas del proceso/planta.


8.1 Descripción

El mantenimiento de los componentes individuales del sistema debe realizarse siguiendo los manuales de instalación y mantenimiento (IM) de los componentes.

8.2 Retirar y examinar el haz de tubos del generador

El haz de tubos en forma de U es la parte central del generador de vapor. Se debe retirar e inspeccionar cada dos años o según lo establecido por los términos de la garantía. La placa soporte del haz de tubos está sujeta entre las bridas del generador y el cabezal de vapor primario. Está equipado con dos juntas:

- 1 en el lado de la carcasa del generador, entre la placa soporte del haz de tubos y la carcasa del generador.
- 1 en el lado del cabezal (2 pasos), entre la placa soporte del haz de tubos y el cabezal del vapor del primario.



8.2.1 Cómo desmontar el haz de tubos:


- Comprobar que se han aislado la línea de vapor del primario, entrada de agua de alimentación y salida de vapor limpio. Que se haya eliminado la presión en los dos circuitos (primario y secundario), que el tanque esté completamente drenado y todos los componentes y superficies se hayan enfriado.
- Retire con cuidado el aislamiento del cabezal del generador desatornillando los tornillos del revestimiento de aluminio.
- Con cuidado desconectar las conexiones entre el cabezal del haz de tubos del generador y la entrada de fluido del primario y líneas de salida de condensado, con el máximo cuidado de no dañar otros componentes en la línea.
- Retirar los tornillos que fijan el cabezal de haz de tubos a la carcasa.
- Tire con cuidado del haz de tubos y sujételo con el equipo mecánico adecuado ligeramente elevado por encima del borde inferior de la brida del cuerpo, permitiendo una correcta extracción sin interferencias.

8.2.2 Cómo inspeccionar el haz de tubos:

- Examinar el haz de tubos por acumulación de incrustaciones y señales de fugas. Si no se detectan fugas, limpiar las incrustaciones de los tubos y preparar el haz de tubos para su instalación.
- Si se detecta aunque sea una fuga, contacte con Spirax Sarco para reparar o sustituir el haz de tubos.

8.2.3 Cómo volver a colocar el haz de tubos:

- Retirar las juntas viejas y limpiar las superficies de unión. Instalar dos nuevas juntas: una entre la placa soporte de tubos y el generador (lado de la carcasa) y la otra junta con un divisor para que encaje entre el cabezal y el soporte de tubos (lado cabezal).
- Inserte con cuidado el haz de tubos en el cuerpo del generador, utilice los pasadores de alineación para el correcto posicionamiento del cabezal/junta/haz.



- Después de comprobar que el tubo está correctamente colocado, monte el cabezal del vapor primario de modo que la línea divisoria entre los dos pasos de los tubos sea perfectamente paralela al plano horizontal; a continuación, apriete los tornillos.
- Volver a conectar la entrada y salida del primario al cabezal. Si se hubiesen desmontado estas líneas para poder retirar el haz de tubos, conectar estas conexiones también.
- Comprobar todas las conexiones para detectar cualquier fuga durante la puesta en marcha.

8.3 Inspección/sustitución del presostato

El interruptor de presión de seguridad actúa como sistema a prueba de fallos para los generadores de vapor limpio Spirax Sarco. La alarma y el parada por alta presión se configura con un valor inferior al tarado de la válvula de seguridad. Si el interruptor de seguridad de presión montado en el tanque no funciona correctamente y debe reemplazarse, siga los procedimientos que se describen a continuación.

8.3.1 Cómo desmontar el presostato:

- Siga el procedimiento de parada para desconectar la unidad antes de intentar sustituir el presostato de seguridad.
- Apague/desconecte toda la energía eléctrica antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento.
- Compruebe que se ha aislado el vapor del primario, la línea de retorno de condensado, la entrada de agua de alimentación, el orificio de venteo NCG y salida de vapor limpio, que se haya eliminado la presión en los dos circuitos (primario y secundario), que el generador se haya drenado por completo y todos los componentes y superficies se hayan enfriado.
- Desconecte con cuidado los cables que van desde/hacia el armario de control.
- Afloje las conexiones hasta que la sonda de presión pueda ser retirada.

8.3.2 Cómo inspeccionar el presostato:

 Examine las sondas para ver si están dañadas o mal colocadas. Para conocer el procedimiento exacto de examen, consulte la información del manual de Spirax Sarco que se incluye con la unidad.

8.3.3 Cómo volver a colocar la válvula:

- Para instalar una unidad nueva se deberán seguir las recomendaciones contenidas en la documentación del fabricante.
- Después de asegurarse de que la unidad está correctamente instalada, apriete los racores.
- Siga los procedimientos de puesta en marcha para volver a poner la unidad en línea. Compruebe cuidadosamente todas las conexiones para detectar cualquier signo de fuga.

8.4 Sustitución de la válvula de seguridad de presión (generador)

El válvula de seguridad actúa como sistema a prueba de fallos para los generadores de vapor limpio Spirax Sarco. La válvula se abrirá en presencia de alta presión para proteger el sistema de una explosión. Si la válvula de seguridad de presión montada en el recipiente a presión no funciona correctamente y debe reemplazarse, siga los procedimientos que se describen a continuación.

8.4.1 Cómo desmontar la válvula de seguridad:

- Siga el procedimiento de parada para desconectar la unidad antes de intentar sustituir el presostato de seguridad.
- Apague/desconecte toda la energía eléctrica antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento.
- Compruebe que se ha aislado el vapor del primario, la línea de retorno de condensado, la entrada de agua de alimentación, el orificio de venteo NCG y salida de vapor limpio, que se haya eliminado la presión en los dos circuitos (primario y secundario), que el generador se haya drenado por completo y todos los componentes y superficies se hayan enfriado.
- Después de asegurarse de que se ha liberado la presión del tanque, desconecte la línea de venteo que va desde la válvula de seguridad a la atmósfera (normalmente a través del tejado), y a través de un codo de goteo, al desagüe.
- Desconecte con cuidado la válvula de seguridad entre el recipiente del generador y el tanque de alimentación.

8.4.2 Cómo volver a montar la válvula de seguridad:

- Instale la válvula nueva. Siga las recomendaciones contenidas en la documentación del fabricante, los códigos locales o las prácticas aceptadas de los contratistas en cuanto al uso del compuesto para juntas o sellador en las conexiones.
- Vuelva a conectar la línea de venteo que sale de la válvula de seguridad a la atmósfera y, a través del codo de goteo, al desagüe.
- Siga los procedimientos de puesta en marcha para volver a poner la unidad en línea. Compruebe cuidadosamente todas las conexiones para detectar cualquier signo de fuga.

8.5 Inspección/sustitución del intercambiador de calor del precalentador

Si el diagnóstico del ciclo térmico del precalentador indica que es necesaria una sustitución, siga los procedimientos descritos a continuación. Si el sensor de temperatura de salida del condensado (TA51) lleva inutilizado o defectuoso mucho tiempo, el precalentador se debe cambiar cada 2 años de uso regular.

8.5.1 Desmontaje del precalentador:

- Siga el procedimiento de parada para desconectar la unidad antes de intentar sustituir el precalentador.
- Apaque/desconecte toda la energía eléctrica antes de realizar cualquier procedimiento de mantenimiento.
- Compruebe que se ha aislado el vapor del primario, la línea de retorno de condensado, la entrada de agua de alimentación, el orificio de venteo de GNC y salida de vapor limpio, que se haya eliminado la presión en los dos circuitos (vapor de planta y limpio), que el generador se haya drenado por completo y todos los componentes y superficies se hayan enfriado.
- Afloje las conexiones hasta que se pueda retirar el precalentador.

8.5.2 Montaje del precalentador:

- Para instalar una unidad nueva se deberán seguir las recomendaciones contenidas en la documentación del fabricante.
- Después de asegurarse de que la unidad está correctamente instalada, apriete los racores.
- Siga los procedimientos de puesta en marcha para volver a poner la unidad en línea. Compruebe cuidadosamente todas las conexiones para detectar cualquier signo de fuga.

8.6 Recambios

Para los recambios recomendados para la puesta en marcha o el mantenimiento, contacte con nuestro Departamento de Servicio Técnico.

8.7 Inspecciones recomendadasLa siguiente tabla indica los intervalos de tiempo sugeridos para la inspección en el generador de vapor limpio y de todos los demás componentes instalados.

Inspección	Consultar las IMI del producto	A diario	Semanal	Trimestral	
Purga		•			
Válvula de control	•				
Nivel de agua**		•			
Nivel de presión**					**
Control de nivel	•				Para comprobar la diferencia entre la
Línea de entrada y salida				•	medición de la
Conexiones neumáticas				•	transmisión con respecto al indicador
Conexión eléctrica				•	
Presión lado primario y secundario		•			
Válvula de seguridad	•				
Válvula de interrupción manual			•		
Fig 12				•	

8.8 Servicio técnico de mantenimiento Spirax SarcoSpirax Sarco puede proporcionar, bajo pedido, contratos de mantenimiento programados que constan de lo siguiente. El contrato de mantenimiento generalmente incluye dos visitas por año.

Visita de los 6 meses	Visita de los 12 meses	Visita de los 18 meses	Visita de los 24 meses
•	•	•	•
	•		•
•		•	
•	•	•	•
•	•	•	•
	•		•
	•		•
		•	•
•	•	•	•
			•
			•
•		•	
•	•	•	•
	•		•
•	•	•	•
	los 6 meses	los los 12 meses	los 6 meses 12 meses 18 meses

9. Mapa de componentes

Los componentes que se detallan a continuación pueden no estar instalados en todas las versiones del CSG-FB. Consultar la sección 9.2 para ver las listas de configuración de los componentes. Los elementos opcionales se designan con *.





Fig. 9



9.2 Configuración de los componentes

Las opciones disponibles para el CSG-FB se enumeran en la sección 2.3. Muchas de las opciones disponibles utilizarán equipos adicionales instalados en el sistema. A continuación se enumeran los componentes necesarios específicamente para cada opción. Los elementos instalados de serie se identifican con *

Válvula de interrupción de la entrada de vapor industrial

- Válvula manual*: VM31
- Válvula automatizada: VM31 sustituido por VE31, VD31 y VD32

Sistema de control de TDS

- Control del temporizador*: VE11
- Control de histéresis por pulsos y continua: VE12 y CA11

Sistema de presurización de agua de alimentación

- Ninguna*
- Bomba integrada: MA01, MD01

Protección independiente de planta aguas abajo

- Ninguna*
- Interruptor de límite de nivel bajo: LD11
- Interruptor de límite de temperatura saturada: TD21

Diagnóstico inteligente

- Ninguna*
- Prueba de integridad: VM51 sustituir por VE51, VM11 sustituir por VE11, PA31, TA31, VE32, VE33
- Control del rendimiento: TA01. TA21, TA31, TA51, TA52, FA01, PA31 y PA01
- Diagnóstico del sistema: VB01, VB31, PA31, TA01, TA11 (con precalentador), TA31, TA51 y TA51 (sin precalentador)
 - Con control neumático o prueba de integridad: PDX1
 - Sin bomba integrada: PA01


Limpiar la válvula de interrupción de la salida de vapor limpio

- Ninguna*
- Válvula manual: VM21
- Válvula automatizada: VE21, VD21 y VD22

9.3 Convención de nomenclatura de los componentes

La convención de nomenclatura para el mapa del sistema no se correlaciona con las piezas específicas y los números de pieza. Los nombres de las etiquetas son específicos del sistema CSG-FB y no están vinculados a modelos de componentes específicos. Para identificar un componente en particular, consulte el número de etiqueta del componente en la lista de materiales para el modelo específico de CSG-FB.

Los números de las etiquetas pueden descifrarse para ayudar a la identificación y localización del componente en el CSG-FB.



9.3.1 Tipos de componentes

Al lado hay una tabla con los tipos de componentes identificados actualmente.

Letra	Tipo de componente
С	Conductividad
F	Sensor de caudal
Н	Intercambiador de calor (precalentador, enfriador de muestras, etc.)
L	Sensor de nivel
Р	Sensor de presión
Q	Purgador (vapor, eliminador de aire, etc.)
s	en fundición nodular
Т	Sensor de temperatura
V	Válvula (de globo, de bola, de retención, rompedor de vacío, de mariposa, etc.)
W	Depósito de agua (amortiguador de presión, almacenamiento, etc.)
Υ	Filtro

9.3.2 Tipo de control/señal

Al lado puede encontrar una tabla de los tipos de control y señales identificados actualmente. La dirección de las señales es siempre la referencia en relación con el PLC o el controlador del proceso.

Letra	Tipo de control/señal
Α	Entrada analógica (señal)
В	Salida analógica (control)
D	Entrada digital
E	Salida digital
ı	Indicador (no eléctrico, dial, etc.)
М	Control manual
U	Sin control (válvula de retención, filtro, separador, etc.)

69

9.3.3 Asignación de zonas

Las zonas se utilizan para dividir áreas del conjunto en subáreas basadas en los cambios de estado del proceso del conjunto.

La numeración de las zonas comienza con el flujo de entrada del fluido de proceso en la zona 0. Cuando el fluido del proceso sufre un cambio o cambio de estado, el número de zona aumenta hasta salir del CSG-FB.

La entrada del fluido de control comienza con el siguiente número de zona disponible. En cada cambio de estado del fluido de control, aumente el número de zona hasta que el fluido de control salga del conjunto.

Los componentes situados en el exterior del sistema de vapor siempre se etiquetan como zona X.


9.3.4 Número de incidencia

Cuando hay varios dispositivos y piezas similares en la misma zona, se utilizan números de incidencia para distinguirlos.

Los puntos de partida de los números de incidencia parten siempre del componente más cercano a la entrada del área de la zona. Por ejemplo, en una línea de condensado, se identifican 2 válvulas manuales en la zona 5. La primera de las válvulas manuales que entre en contacto con el condensado a su paso por la zona 5 recibirá el número de incidencia 1.

10. Mapa HMI

El siguiente mapa muestra las pantallas disponibles para todos los usuarios. Algunas pantallas requerirán una contraseña de seguridad para acceder a ellas. El nivel mínimo requerido se destaca con la clave que se muestra al lado.



Clave de nivel









71

Alarma de puesta en marcha previa




Puesta en marcha




Generador de vapor limpio para alimentación y bebidas CSG-FB


10.1 Pantallas de puesta en marcha


Las pantallas de puesta en marcha permiten a los usuarios introducir la configuración del CSG-FB en el sistema de control utilizando la nomenclatura específica del modelo. Estas se generan en el momento del pedido y deben ser referenciadas para asegurar el correcto funcionamiento del CSG-FB.



Configuración







10.2 Pantalla de inicio

La pantalla de inicio (100) permite al usuario ver rápidamente los parámetros esenciales y el estado de funcionamiento del CSG-FB. Además, se puede acceder rápida y fácilmente a parámetros más detallados y a los valores del proceso.








Fig. 10




10.3 Menú principal
Seleccionando el botón de Menú Principal en la pantalla de inicio, el usuario tiene acceso a las pantallas de ajustes, alarmas y diagnósticos. Estas se dividen en 6 submenús como se describe a continuación.










10.4 Alarmas


82

Las pantallas de alarma muestran las alarmas activas e históricas, así como todos los ajustes de las alarmas de diagnóstico.






Las alarmas activas (200) permanecen en pantalla hasta que el usuario las confirma.




El historial de alarmas (210) proporciona un registro histórico de las alarmas anteriores incluyendo la hora y la fecha para su aclaración y diagnóstico. Un total de 1024 alarmas se conservan hasta un ciclo de encendido del CSG-FB.



Ajustes de la alarma (220)


10.5 Ajustes de la pantalla
En la pantalla de configuración de la pantalla, además de modificar las unidades de visualización de la HMI, el usuario puede modificar la hora, la fecha y el idioma.





Ajustes de la pantalla (300)






Idioma (310)

10.6 Ajustes del proceso

Los ajustes disponibles en las pantallas de configuración del proceso afectan directamente al funcionamiento del CSG-FB y a la producción efectiva de vapor limpio.








Puntos de consigna del proceso principal (400). Incluyendo la presión de vapor limpio, el nivel de agua, el tiempo de aumento y el tiempo de descenso.








La configuración del PID de vapor (410) también incluye un gráfico PID en vivo que muestra los valores del proceso y del control, y el punto de consigna del proceso.






Los ajustes del PID del agua (420) también incluyen el valor de desviación de la bomba y un gráfico PID en vivo que muestra los valores del proceso y de control, y el punto de consigna del proceso.



86






Los ajustes de TDS (430-432) permiten al usuario configurar y seleccionar el control de TDS que necesita.








Controles de avance (440)








Prueba de integridad (450)

10.7 Datos de rendimiento


La pantalla de datos de rendimiento sólo mostrará el perfil de rendimiento del CSG-FB mientras esté en modo de funcionamiento y una vez que se hayan recopilado suficientes datos. Si no se ha instalado el paquete de opciones de supervisión del rendimiento, no habrá información disponible.



Los datos de rendimiento (500), además de mostrar el perfil de rendimiento actual del CSG-FB también muestran la muestra de datos actual y los tiempos de datos.



88



La configuración de los datos de rendimiento (510) permite a los usuarios modificar el proceso de muestreo y la tolerancia de rendimiento.

10.8 Tendencias de los datos

Los datos en vivo que aparecen en la pantalla Tendencias se agrupan en valores de proceso similares.



Variables de presión. Todos los sensores de presión instalados actualmente.




Variables de temperatura.

Todos los sensores de temperatura instalados actualmente.



Variable de flujo de FA01 si está instalado.




Tendencias (600) proporcionó una alimentación en vivo de las variables del proceso seleccionadas.

10.9 Sistema

Los controles y ajustes relacionados con el sistema están disponibles para que el usuario avanzado pueda alterar el CSG-FB más allá de una configuración preconfigurada.








89

Submenú del sistema (700)

Generador de vapor limpio para alimentación y bebidas CSG-FB






El estado del PLC (710) muestra cualquier código de error del PLC y la fecha y hora del PLC almacenada.








Estado de la entrada digital (720) y estado de la salida digital (721)








Estado de las entradas analógicas (730) y de las salidas analógicas (731)









Estado de la red (740)






Cuadros de comunicaciones y estado (741-745)














Apertura y cierre de la anulación digital (750) de las válvulas de interrupción disponibles (sólo disponible en modo de espera)

Generador de vapor limpio para alimentación y bebidas CSG-FB








Habilitación de la anulación analógica (751) y movimiento de las válvulas de control a una posición específica. (Solo disponible en modo de espera)








Servicio (760) permite a los usuarios iniciar la secuencia de servicio‡, entrar en el modo de ajuste del PID (solo disponible en el modo de espera) o en el modo de ajuste de funcionamiento (solo disponible cuando está en el modo de funcionamiento).








El escalado (770) permite alterar la escala de entrada de 4-20 mA y el suavizado de entrada de FA01 y LA11 (solo disponible en modo de espera).















El restablecimiento de fábrica (790) permite a los usuarios guardar, cargar y restablecer los ajustes y la configuración actuales del CSG-FB. (Solo disponible en modo de espera)





La pantalla de seguridad (800) permite el cierre de sesión del usuario actual.

11. Apéndice


El procedimiento de apriete debe seguir los pasos detallados en este apéndice.

- Lubrique las roscas de los tornillos y las caras de las tuercas con un lubricante adecuado.
- Introduzca los tornillos a través de las bridas y apriete las tuercas con los dedos.
- Numere todos los tornillos para poder seguir los requisitos de apriete.
- Aplique el par de apriete en incrementos del 20 %, 1/5 del par de apriete final requerido, cargando todos los tornillos en cada paso antes de pasar al siguiente.
- Utilice el apriete rotativo hasta que todos los tornillos estén estables al nivel de par final.

Los valores de apriete para las bridas del cabezal del generador de vapor limpio y del purgador se detallan en la siguiente tabla:

	Tornillos	de la brida de	el cabezal	Tornillos de la brida del desaireador				
	Cantidad	Ø	Par de apriete* (N m)	Cantidad	Ø	Par de apriete* (N m)		
GVS400	4	M14	25	12	M20	50		
GVS500	8	M16	40	12	M24	80		
GVS601	12	M16	45	16	M27	125		
GVS602	12	M16	45	16	M27	125		


* Juntas según recambios originales






3 2


3-4



Orden Rotacional 1-2 3-4 5-6 7-8	Orden Rotacional 1 5 3 7 2 6 4
	0



Orden	Orden
Rotacional	Rotaciona
1-2	1
3-4	5
5-6	9
7-8 9-10	3
11-12	7
	11
	2
	6
	10
	4
	8
	12



Orden	Orden
Rotacional	Rotacional
1-2	1
3-4	9
5-6	5
7-8	13
9-10 11-12	3
13-14	11
15-16	7
	15
	2
	10
	6
	14
	4
	12
	8
	16

	Configuración	Unidades	Límite inferior	Límite superior	Por defecto	Configuración		
	Ajustes de la alarma							
}}} : ↑	Alarma de banda de presión de vapor limpio							
<u>.</u>	Banda alta	%	1,0	10,0	10,0			
•	Banda baja	%	1,0	10,0	10,0			
	Tiempo de alerta	s	1	30	10			
	Tiempo de alarma	s	30	180	30			
≋: /∿	Alarma de banda de nivel de agua							
<u>+</u>	Banda alta	%	1,0	10,0	10,0			
•	Banda baja	%	1,0	10,0	10,0			
	Tiempo de alerta	s	1	30	10			
	Tiempo de alarma	s	30	180	30			
}}} <u>₹</u>	Alarma de capacidad de control de vapor	limpio						
<u>^</u>	Tiempo de alerta	s	1	60	30			
<u> </u>	Tiempo de alarma	s	1	60	60			
≋ 🔆	Alarma de capacidad de control del nivel	de agua						
<u> </u>	Tiempo de alerta	s	1	60	30			
<u>^</u>	Tiempo de alarma	s	1	60	60			
••••	Alarma TDS							
© • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Tiempo elevado de TDS	s	0	600	600			
(b)	Tiempo de histéresis	s	0	600	600			
	Alarma de banda de nivel de agua							
<u>}}}}</u>	Diferencia de temperatura de fallo de apertura del purgador	°C			15,0			
	Temperatura de fallo de cierre del purgador	°C			15,0			
	Apertura máxima de la válvula de nivel de agua	s	0,0	20,0	5,0			
	Apertura máxima de la válvula de vapor limpio	s	0,0	20,0	10,0			
†‡†	Configuración del proceso							
	Proceso principal							
<u>Ø</u>	Presión de vapor limpio	(bar)	1,0	6,0	1,0			
→	Nivel de agua	%	60	80	70			
	Tiempo de subida	min	2	10	5			
—	Tiempo de bajada	min	2	10	5			
>	Apagado programado	hora	00:00	23:59	desactivado			
3;3	PID de vapor limpio							
	Ganancia proporcional	-	1,0		2,0			
	Ganancia integral	-	0,0		1,0			
	Ganancia derivativa	-	0,0		0,0			

	Configuración	Unidades	Límite inferior	Límite superior	Por defecto	Configuración
*	PID del nivel de agua					
	Ganancia proporcional	-	1,0		10,0	
	Ganancia integral	-	0,0		45,0	
	Ganancia derivativa	-	0,0		0,0	
	Presión de la bomba	∆bar	0,5	2,0	1,0	
0000	TDS (solo intervalo)					
	Tiempo de intervalo	s	5,00		28,00	
∮ ▶	Duración	s	0,00		2,00	
0000	TDS (CP10)					
	Tiempo de intervalo	S	5,00		28,00	
₫ ▶	Duración	s	0,00		2,00	
	Punto de consigna TDS	μS	10,0		35,0	
	Banda de histéresis	μS	0,001	20,000	0,100	
0000	TDS (CP32)					
	Tiempo de intervalo	s	5,00		28,00	
·	Duración	s	0,00		2,00	
	Punto de consigna TDS	μS	10,0		35,0	
	Banda de histéresis	μS	0,001	20,000	0,100	
\rightarrow	Controles de avance					
	Caída de alta demanda	%	5,00	20,00	10,00	
	Subida del SP de nivel	%			10	
	Tasa de demanda baja		0,00	1,00	0,10	
	Caída de SP de presión	%			10	
	Duración de la demanda	s	1	10	5	
	Tiempo de habilitación de la demanda	s	1	60	10	
	Prueba de integridad				Activar	
	Duración de la prueba de integridad	s			60	
	Límite de pérdida de presión	%	-100	-1	-2	
	Límite de aumento de presión	%	100	1	2	
®	Control del rendimiento:					
	Banda estable de flujo	%			10,00	
	Tiempo estable de flujo	s			5	
	Relación entre rendimiento y tolerancia a fallos	%			0,1	
	Relación entre rendimiento y tiempo límite de la muestra	h			100	
	Pulso de tiempo de muestreo	S			1	

	Configuración	Unidades	Límite inferior	Límite superior	Por defecto	Configuración
4-20mA	4-20mA					
	FA01 4mA	L/min			48,80	
	FA01 20mA	L/min			1450,0	
	PA01 4mA	(bar)			0,00	
	PA01 20mA	(bar)			10,0	
	PA21 4mA	(bar)			0,00	
	PA21 20mA	(bar)			10,0	
	PA31 4mA	(bar)			0,00	
	PA31 20mA	(bar)			10,0	
	CA11 4mA	μS			0,0	
	CA11 20mA	μS			100,0	
	LA11 4mA (Viscorol)	%			0,0	
	LA11 20mA (Viscorol)	%			100,0	
	LA11 4mA (LP20)	%			16,7	
	LA11 20mA (LP20)	%			83,3	
	FA01 Suavización del flujo de agua de alimentación				Activar	
	FA01 Intervalo de suavizado	0,2 seg			2	
	FA01 Muestras de suavizado				10	
	LA11 Suavización del nivel de agua				Desactivar	
	LA11 Intervalo de suavizado	0,2 seg			1	
	LA11 Muestras de suavizado				2	
్మ	Configuración					
	Selección del delta del punto de con-	Activar				
	Comprobación de la presión de cale	Activar				
	VB31 caliente	%			10,0	
	SP presión mínima	(bar)	0,0	10,0	1,0	
	SP presión máxima	(bar)	0,0	10,0	6,0	
	Presión atmosférica	barA			1,013	
	1	1	1	I.	1	l .

Servicio

Para obtener asistencia técnica, contactar con su oficina local Spirax Sarco o contactar directamente con:

SPIRAX SARCO S.r.I. – Service Via per Cinisello, 18-20834 Nova Milanese (MB)-Italia Tel.: (+39) 0362 4917 257-(+39) 0362 4917 211 Fax: (+39) 0362 4917 315

E-mail: support@it.spiraxsarco.com

Garantía

El no seguir estas instrucciones puede conllevar la pérdida total o parcial de la garantía.

