



Certificate No. FM163

ISO 9001


Kapacitet FTC32 (DN15 och DN20)

Kapaciteter för FTC32 Spirax Sarco kondensatavledare av flottörtyp.

FTC32 är tillverkat i stål.

Kapaciteterna är för standard FTC32 kondensatavledare. För högre kapaciteter se baksidan FTC32HC hög kapacitetstyp.

Kapaciteter för FTC32 DN15 och DN20



Tilläggskapaciteter genom avluftningselement (TV) då kondensat är kallt.

Kapaciteterna ovan är för mättat varmt kondensat. Vid igångkörning då kondensatet är kallt öppnar också avluftningselementet (TV) och kapaciteten är således större. Tabellen nedan visar den tilläggskapacitet som man minst får genom avluftningselementet då kondensat är kallt.


DP (bar)	0.5	1	2	3	4.5	7	10	14	21	32
	Minimum tilläggskapacitet med kallt kondensat kg/h									
DN15 och DN20	70	140	250	380	560	870	1 130	1 500	2 300	3 200

Kapaciteter nedan är för FTC32HC Spirax Sarco kondensatavledare av flottörtyp.

FTC32HC är tillverkat i stål.

FTC32HC levereras med hög kapacitet huvudventil.

Kapaciteter för FTC32HC DN15 och DN20



Tilläggskapaciteter genom avluftningselement (TV) då kondensat är kallt.

Kapaciteterna ovan är för mättat varmt kondensat. Vid igångkörning då kondensatet är kallt öppnar också avluftningselementet (TV) och kapaciteten är således större. Tabellen nedan visar den tilläggskapacitet som man minst får genom avluftningselementet då kondensat är kallt.

dP (bar)	0.5	1	2	3	4.5	7	10	14
	Minimum tilläggskapacitet med kallt kondensat (kg/h)							
DN15 och DN20	70	140	250	380	560	870	1 130	1 500