



HM34 Purgeur à flotteur inversé - Capacités

Débits 1/2" / DN15




Pour la sélection, voir au verso.

Débits 3/4" / DN20



Pour la sélection, voir au verso.

Débits
1" / DN25



Remarque de selection: Les purgeurs doivent être sélectionnés par la pression différentielle de travail la plus appropriée et non sur le base de la charge. Par exemple: DN25 HM34 avec une charge de 80 kg/h à 7 bar pression différentielle doit être traité par un HM34/10 en pas par un HM34/5.