


Purgeurs thermostatiques à pression équilibrée en acier carbone BPC32 et BPC32Y



Description

Les BPC32 et BPC32Y sont des purgeurs thermostatiques à pression équilibrée en acier carbone avec raccords en ligne. Le BPC32 a une crépine plate incorporée et le BPC32Y a une crépine cylindrique du type 'Y'. Tous les composants soumis à la pression sont fabriqués par des fournisseurs approuvés par le TÜV en accord avec la norme AD-Merckblatt WO/TRD100. Les deux purgeurs ne sont pas affectés par les coups de bélier et sont disponibles dans les versions suivantes :

Standard	BPC32 et BPC32Y	Remplissage capsule 'STD'	Nota : Lors d'une commande, spécifier le remplissage de la capsule.
Egalement disponible	BPC32CV et BPC32YCV	Remplissage capsule 'STD' et clapet de retenue	

Remplissage de la capsule et fonctionnement

Capsule standard - est marquée avec 'STD' pour un fonctionnement de 12°C en dessous de la température de la vapeur saturée.

En option - ces purgeurs peuvent être équipés d'une capsule avec remplissage 'SUB' permettant une ouverture à une température inférieure de 24°C à celle de la vapeur saturée ou 'NTS' à une température inférieure de 6°C à la température de la vapeur.

Normalisation

Cet appareil est conforme à la Directive européenne sur les appareils à pression.

Certification

Cet appareil est disponible avec un certificat matière EN 10204 3.1.

Nota : Toute demande de certificat/inspection doit être clairement spécifiée lors de la passation de la commande.

Diamètres et raccords


½", ¾" et 1" : Taraudés BSP T Rp (ISO 7-1) ou NPT.

½", ¾" et 1" : A souder socket weld suivant BS 3799.

½", ¾" et 1" : A souder butt weld suivant EN 12 627.

DN15, 20 et 25 : A brides PN40 suivant EN 1092 ou ASME B 16.5 Classe 150 et 300.

Limites de pression/température (ISO 6552°)



Cet appareil ne doit pas être utilisé dans cette zone.

Cet appareil ne devra pas être utilisé dans cette zone sous peine d'endommager le mécanisme interne.

A - B : Taraudés, socket weld, butt weld et à brides ASME 300.



A - C : A brides PN40 suivant EN 1092

A - D : A brides JIS/KS 20K

A - E : A brides ASME 150

F - G : A brides JIS/KS 10K

Conditions de calcul du corps		PN40
PMA	Pression maximale admissible	50 bar eff. à 50°C
TMA	Température maximale admissible	400°C à 35 bar eff.
Température minimale admissible		-60°C
PMO	Pression maximale de fonctionnement pour de la vapeur saturée	32 bar eff. à 281°C
TMO	Température maxi de fonctionnement	281°C à 32 bar eff.
Température minimale de fonctionnement		0°C
Nota : pour des températures inférieures, nous consulter		
Les gammes de produits BPC32 et BPC32Y sont certifiées sûres pour une utilisation sous vide complet pour les raccords à brides intégrales et soudées.		
Nota : Veuillez consulter Spirax Sarco pour confirmer la compatibilité sous vide complet pour d'autres raccords de tuyauterie.		
Pression maximale d'épreuve hydraulique		75 bar eff.



Construction


Rep	Désignation	Matière	
1	Couvercle	Acier carbone	DIN 17243 C22.8 (W/S 1.0460) ASTM A105N
2	Capsule	Acier inox	
3	Siège	Acier inox	BS 970 431 S29
5	Crépine	Acier inox	AISI 304
7	Joint de couvercle	Graphite exfolié renforcé acier inox	
8	Corps/brides	Acier carbone	DIN 17243 C22.8 (W/S 1.0460) ASTM A105N
9	Ecrous de couvercle	Acier inox (M10 x 30)	A2-70
10	Bouchon de crépine	Acier carbone	DIN 17243 C22.8 (W/S 1.0460) ASTM A105N
11	Joint de bouchon	Acier inox	BS 1449 304 S16
17	Ressort	Acier inox	
18	Plateau	Acier inox	

**Dimensions/Poids (approximatifs) en mm et kg
BPC32**


DN	A	A1	B	C	D	E	F	G	Poids	
									Tar/SW/BW	Brides
½"-DN15	95	150	94	64	17	37	-	-	1,4	2,9
¾"-DN20	95	150	94	64	19	37	-	-	1,4	3,5
1"-DN25	95	160	94	64	23	37	-	-	1,5	4,1

BPC32Y

DN	A	A1	B	C	D	E	F	G	Poids	
									tar/SW/BW	Brides
½"-DN15	95	150	94	64	-	37	54	28	1,6	3,1
¾"-DN20	95	150	94	64	-	37	54	28	1,6	3,7
1"-DN25	95	160	94	64	-	37	54	28	1,8	4,4



Débits



Information de sécurité, installation et entretien

Pour plus de renseignements, voir la notice de montage et d'entretien (IM-P005-02) fournie avec chaque appareil.

Note d'installation

Le BPC32 et le BPC32Y peuvent être installés en position verticale ou horizontale.

Il est recommandé de monter un clapet de retenue lorsque l'évacuation est raccordée à une ligne de retour avec une forte contre-pression.

Il est également recommandé d'installer un diffuseur lorsque les condensats sont évacués à l'atmosphère.
Pour faciliter l'entretien, il est recommandé d'installer des robinets d'isolement en amont et aval du purgeur.

Recyclage

Cet appareil est recyclable sans danger écologique.

Pièces de rechange

Les pièces de rechange disponibles sont représentées en trait plein. Les pièces en trait clair ne sont pas fournies comme pièces de rechange.


Pièces de rechange disponibles

Ensemble siège et capsule		2, 3, 17, 18
Crépine	BPC32 (3 pièces)	5
Crépine et joint	BPC32Y (1 pièce de chaque)	5, 11
Jeu de joints de couvercle (paquet de 3)		7
Joint de bouchon de crépine (paquet de 3)		11

En cas de commande

Toujours utiliser les descriptions données ci-dessus dans la colonne "Pièces de rechange" et spécifier le diamètre, le modèle et la référence de la capsule.

Exemple : 1 - Ensemble siège et capsule pour BPC32 - DN25 capsule 'STD' pour remplissage approximativement 12°C en dessous de la température de la vapeur saturée



Couples de serrage recommandés

Rep	Désignation	 24 s/p	ou mm	 M10 x 30	N m
3	Siège	24 s/p			115 - 125
9	Ecrous de couvercle	17 s/p	M10 x 30		23 - 27
10	Bouchon de crépine	27 s/p			120 - 135

*Nota : Repères 9 et 10 non disponibles comme pièces de rechange.