



Pistolet de lavage, flexible et support

Pistolet de lavage

Description

Le pistolet de lavage Spirax Sarco est conçu pour toute utilisation de lavage à jet avec de l'eau chaude ou froide. Ce pistolet possède un arrêt automatique permettant d'économiser jusqu'à 60% de l'eau de lavage.

Diamètres

DN 1/2" avec un orifice de 7/16" pour utiliser avec un flexible de DN 1/2". DN 3/4" avec un orifice de 9/16" pour utiliser avec un flexible de DN 3/4".

Raccordements



Le pistolet de lavage possède un raccordement 1/2" NPT femelle qui s'adapte à la pièce d'accouplement qui est assemblée au flexible.

Limites d'emploi

Conditions de calcul du corps	PN25
Température maximale de calcul	100°C
Pression maximale en service	10 bar eff.
Température maximale en service	100°C

Construction

Rep	Désignation	Matière	
1	Revêtement isolant	Caoutchouc	Perbunan
2	Corps	Laiton	Ms58
3	Piston	Acier inox	Niro Wnr.4305
4	Poignée de commande	Laiton revêtu nylon	Ms58
5	Ressort	Acier inox	Niro Wnr.4305
6	Levier de commande	Laiton	Ms58
7	Garniture de piston	Caoutchouc	EPDM 90 schore
8	Joint	Klingerit	It 200
9	Joint torique	Caoutchouc	Perbunan
10	Flexible	EPDM renforcé	
11	Protection de flexible	Caoutchouc	PVC/Nitrile
12	Support de flexible	Acier inox	



Flexible

Description

Le flexible Spirax Sarco convient au transport d'eau chaude et d'eau froide. C'est un flexible de qualité alimentaire pouvant véhiculer de la vapeur jusqu'à 170 °C.

Diamètres

1/2" x 20 m de flexible avec un raccord de 1/2".
3/4" x 20 m de flexible avec un raccord de 3/4".

Raccordements

Raccordement en 1/2" NPT mâle pour se connecter sur le pistolet. Voir la notice de montage et d'entretien IM-P157-03.


Limites d'emploi

Pression maximale en service	7 bar eff.
Température maximale en service pour de l'eau chaude	95 °C

Pistolet

Dimensions (approximatives) en mm


A	B	C	Poids
140	200	55	0,9 kg



Support

Dimensions (approximatives) en mm

DN	A	B	C	D
1/4", 3/4"	272	648	102	272



Pièces de rechange

Revêtement	Housse pour le corps du pistolet	1
Pièces internes	Vanne à pointeau, orifice, ressort	2
Raccord	1/2" et 3/4"	

Fonctionnement

1. Pour un jet plein et large, presser légèrement la commande.
2. Pour un jet concentré, presser à fond la commande.
3. Le relâchement de la commande arrête automatiquement le débit d'eau.

Débit - Station de lavage 3/4"

