



## Détendeur SRV2S en acier inoxydable

### Description

Le SRV2S est un détendeur à action directe en acier inoxydable pour une utilisation sur des circuits de vapeur ou de gaz tel que l'air comprimé. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inox 316L.

Le détendeur à action directe SRV2S est fourni avec un des trois ressorts de couleur qui sont identifiés sur la plaque (18) logée sur le bouton de réglage (2).

**Gris** Pour régulation de pression aval : 0,14 à 1,7 bar eff.

**Vert** Pour régulation de pression aval : 1,40 à 4,0 bar eff.

**Orange** Pour régulation de pression aval : 3,50 à 8,6 bar eff.

**Nota :** Lorsque la pression détendue désirée chevauche deux de ces plages, toujours utiliser le ressort relatif à la plus basse plage afin d'obtenir une meilleure précision.

### Normalisation

Cet appareil est soumis aux exigences de la directive européenne 97/23/CE sur les appareils à pression.

### Certification

Cet appareil est disponible avec un certificat matière EN 10204 3.1.

**Nota :** toute demande de certificat/inspection doit être clairement spécifiée lors de la passation de la commande.

### Diamètres et raccords

½", ¾" et 1" : taraudés BSP (BS 21 Rp) ou NPT


DN15, 20 et 25 : à brides PN25 suivant EN 1092 et ANSI 150

### Limites de pression/température

voir page 2

### Construction

Rep.	Désignation	Matière
1	Carter de ressort	Aluminium LM6 Revêtement nickel électrochimique
2	Bouton de réglage	Plastique Polypropylène
3	Plateau supérieur de ressort	Fonte DIN 1691 GG 20 Revêtement nickel électrochimique
4	Ressort de réglage	Acier à ressort au chrome silicone page 2 Revêtement nickel électrochimique
5	Ensemble soufflet	Acier inox 316Ti / 316L
6	Joint de soufflet	Graphite exfolié renforcé
7	Vis hexagonale (M8 x 25 mm)	Acier inox BS 6105 A 270
8	Corps	DIN 1.4404 Acier inox BS 3100 316 C12 ASTM A351 CF3M Finition externe électropolie
9	Guide de tige	PTFE chargé graphite
10	Tige-poussoir	Acier inox ASTM A276 316L BS 3100 316 C12
11	Siège	Acier inox ASTM A351 CF 3M DIN 1.4404
12	Joint de siège	Acier inox BS 1449 316 S11



Rep.	Désignation	Matière
13	Clapet	Acier inox 316L
14	Ressort de rappel	Acier inox BS 2056 316 S42
15	Crépine	Acier inox BS 1449 316 SH
16	Bouchon	Acier inox ASTM A276 316L
17	Joint torique	PTFE
18	Plaque identification de la plage de ressort	Plastique Polypropylène
19	Plaque de cloisonnage	Acier inox BS 1449 316 S13 AISI 316L
20	Goupille de blocage	Acier doux plaqué cuivre DIN 1.4404
21	Brides (non montrées)	Acier inox BS 3100 316 C12 ASTM A351 CF 3M Finition électropolie
22	Rondelle	Acier inox 316L
23	Tige pilote	Acier carbone BS 970 230 M07 Revêtement nickel électrochimique

**Nota :** les repères 9, 10, 11, 13, 14 et 15 sont un sous-ensemble.

### Débits

Voir page 2

### Dimensions/Poids


Voir page 3

### Pièces de rechange

Voir page 3

## Limites de pression/température

Conditions de calcul du corps	PN25
Pression maximale admissible	25 bar eff. à 120°C
Température maximale admissible	212°C à 19 bar eff.
Température minimale admissible	0°C
Pression maximale de fonctionnement sur de la vapeur saturée	19 bar eff.
Température maximale de fonctionnement	212°C à 19 bar eff.
Température minimale de fonctionnement	0°C
<b>Nota :</b> pour des températures inférieures, nous contacter	
Pression maximale réduite en aval	8,6 bar eff.
Pression différentielle maximale	19 bar
Rangeabilité maximale recommandée	10:1 à plein débit
Pression maximale d'épreuve hydraulique	38 bar eff.
<b>Nota :</b> avec les pièces internes montées, la pression d'essai ne doit pas dépasser 19 bar eff.	



Cet appareil ne doit pas être utilisé dans la zone ombrée.


## Débits pour le dimensionnement de la soupape de sûreté

Les valeurs de Kvs sont à plein débit et sont données pour le dimensionnement de la soupape de sûreté	<b>DN</b>	<b>DN15</b>	<b>DN20</b>	<b>DN25</b>
	<b>Kvs</b>	1,5	2,5	3,0

Pour conversion Cv (UK) = Kv x 0,963

Cv (US) = Kv x 1,156

## Débits de vapeur et d'air comprimé



\*dm<sup>3</sup>/s = l/s, 1 l/s ≈ 2 c.f.m.

## Mode d'emploi de l'abaque

Les courbes repérées 2, 3, 4, 5, etc. sont relatives aux pressions amont. Les pressions détendues sont lues sur la ligne verticale située à l'extrême gauche de l'abaque.



**Exemple :**

Soit à déterminer le diamètre d'un détendeur capable de réduire une pression vapeur de 8 bar jusqu'à 6 bar pour un débit de 120 kg/h. Repérer le point d'intersection de la courbe relative à la pression amont de 8 bar avec l'horizontale correspondant à la pression détendue de 6 bar. De ce point, abaisser une verticale vers l'échelle de débits. Dans le cas présent, un détendeur SRV2S de ½" répond aux conditions requises.

## Dimensions/Poids (approximatifs) en mm et kg

DN		A	B	B	C	D	E1*	E2*	F	Poids	
										Taraudé	A brides
1/2"	BSP/NPT	83	-	-	62	130	25	15	-	1,48	-
DN15	PN25	-	150	-	62	130	25	15	97	-	3,1
	ANSI 150	-	-	140	62	130	25	15	91	-	2,4
3/4"	BSP/NPT	96	-	-	62	130	25	15	-	1,58	-
DN20	PN25	-	150	-	62	130	25	15	107	-	3,8
	ANSI 150	-	-	140	62	130	25	15	100	-	2,8
1"	BSP/NPT	108	-	-	62	130	25	15	-	1,70	-
DN25	PN25	-	160	-	62	130	25	15	117	-	4,4
	ANSI 150	-	-	153	62	130	25	15	110	-	3,6

Nota : E1 et E2 sont des distances de dépose pour l'entretien.



### Informations de sécurité, d'installation et d'entretien

Pour plus de détails, voir la notice de montage et d'entretien (IM-P186-03) fournie avec l'appareil.

#### Note d'installation :

Le détendeur doit être installé sur une tuyauterie horizontale avec l'écoulement du fluide suivant le sens de la flèche sur le corps.

### Pièces de rechange

Les pièces de rechange disponibles sont représentées en trait plein. Les pièces en trait interrompu ne sont pas fournies comme pièces de rechange.

#### Pièces de rechange disponibles

	Gris	0,14 à 1,7 bar eff.	4, 18
* Ressort de réglage	Vert	1,40 à 4,0 bar eff.	4, 18
	Orange	3,50 à 8,6 bar eff.	4, 18
* Soufflet (acier inox)			5, 6
* Vis hexagonale de carter de ressort (jeu de 4)			7
Ensemble clapet et siège			6, 11, 12, 15, 19
* Jeu de joints/joint torique			6, 12, 17

\*Commun à tous les diamètres.

#### En cas de commande

Utiliser les descriptions données ci-dessus dans la colonne "Pièces de rechange disponibles", et spécifier le diamètre et le type de l'appareil avec la plage de la pression détendue.

**Exemple :** 1 - Ressort de réglage orange, plage 3,5 à 8,6 bar eff. pour détendeur SRV2S DN15.