

**Scaricatori di condensa a galleggiante GKE  
in ghisa sferoidale  
Istruzioni di installazione e manutenzione**

---



- 1. Informazioni generali per la sicurezza***
- 2. Informazioni generali di prodotto***
- 3. Installazione***
- 4. Messa in servizio***
- 5. Funzionamento***
- 6. Manutenzione***
- 7. Ricambi***



# **— 1. Informazioni generali per la sicurezza —**

Un funzionamento sicuro di questi prodotti può essere garantito soltanto se essi sono installati, messi in servizio, usati e manutenuti in modo appropriato da personale qualificato (vedere il paragrafo 1.11 di questo documento) in conformità con le istruzioni operative. Ci si dovrà conformare anche alle Istruzioni generali di installazione e sicurezza per la costruzione di tubazioni ed impianti, nonché all'appropriato uso di attrezzature ed apparecchiature di sicurezza.

## **1.1 Uso previsto**

Con riferimento alle Istruzioni di installazione e manutenzione, alla targhetta dell'apparecchio ed alla Specifica Tecnica, controllare che il prodotto sia adatto per l'uso/l'applicazione previsto/a.

I prodotti sotto elencati sono conformi ai requisiti della Direttiva Europea per Apparecchiature in Pressione 97/23/EC e portano il marchio **CE**, quando è richiesto. Gli apparecchi ricadono entro le seguenti categorie della Direttiva per Apparecchiature in Pressione:

Prodotto	Gas Gruppo 1	Gas Gruppo 2	Liquidi Gruppo 1	Liquidi Gruppo 2
<b>GKE DN1½" - 2" / 40 - 50</b>	-	1	-	SEP

**\*SEP = Esenti da marcatura CE ai sensi Art. 3.3 del D.L. n°93 del 25 Febbraio 2000**

- I) Gli apparecchi sono stati progettati specificatamente per uso su vapore, aria, acqua, fluidi non pericolosi che sono inclusi nel Gruppo 2 della Direttiva per Apparecchiature in Pressione sopra menzionata. L'uso dei prodotti su altri fluidi del Gruppo 2 è possibile ma, se contemplato, si dovrà contattare Spirax Sarco per confermare l'idoneità del prodotto all'applicazione considerata.
- II) Controllare l'idoneità del materiale, la pressione e la temperatura e i loro valori minimi e massimi. Se le condizioni di esercizio massime del prodotto sono inferiori a quelle del sistema in cui deve essere utilizzato, o se un malfunzionamento del prodotto può dare origine a sovrapressione o sovratemperatura pericolose, accertarsi di includere un dispositivo di sicurezza nel sistema per impedire il superamento dei limiti previsti.
- III) Determinare la corretta posizione di installazione e la direzione di flusso del fluido.
- IV) I prodotti Spirax Sarco non sono previsti per far fronte a sollecitazioni esterne che possono essere indotte dai sistemi in cui sono inseriti. È responsabilità dell'installatore tener conto di questi sforzi e prendere adeguate precauzioni per minimizzarli.
- V) Rimuovere le eventuali coperture di protezione da tutti i collegamenti prima dell'installazione.

## **1.2 Accesso**

Garantire un accesso sicuro e, se è necessario, una sicura piattaforma di lavoro (con idonea protezione) prima di iniziare ad operare sul prodotto. Predisporre all'occorrenza i mezzi di sollevamento adatti.

## **1.3 Illuminazione**

Garantire un'illuminazione adeguata, particolarmente dove è richiesto un lavoro dettagliato o complesso.

## **1.4 Liquidi o gas pericolosi presenti nella tubazione**

Tenere in considerazione il contenuto della tubazione od i fluidi che può aver contenuto in precedenza. Porre attenzione a: materiali infiammabili, sostanze pericolose per la salute, estremi di temperatura.

## **1.5 Situazioni ambientali di pericolo**

Tenere in considerazione: aree a rischio di esplosione, mancanza di ossigeno (p.e. serbatoi, pozzi), gas pericolosi, limiti di temperatura, superfici ad alta temperatura, pericolo di incendio (p.e. durante la saldatura), rumore eccessivo, macchine in movimento.

## **1.6 Il sistema**

Considerare i possibili effetti su tutto il sistema del lavoro previsto. L'azione prevista (p.e. la chiusura di valvole di intercettazione, l'isolamento elettrico) metterebbe a rischio altre parti del sistema o il personale? I pericoli possono includere l'intercettazione di sfinti o di dispositivi di protezione o il rendere inefficienti comandi o allarmi. Accertarsi che le valvole di intercettazione siano aperte e chiuse in modo graduale per evitare variazioni improvvise al sistema.

## **1.7 Sistemi in pressione**

Accertarsi che la pressione sia isolata e scaricata in sicurezza alla pressione atmosferica. Tenere in considerazione un doppio isolamento (doppio blocco e sfialo) ed il bloccaggio o l'etichettatura delle valvole chiuse. Non ritenere che un sistema sia depresso anche se il manometro indica zero.

## **1.8 Temperatura**

Attendere finché la temperatura si normalizzi dopo l'intercettazione per evitare rischi di ustioni.

## **1.9 Attrezzi e parti di consumo**

Prima di iniziare il lavoro, assicurarsi la disponibilità di attrezzi adatti e/o materiali di consumo. Usare solo ricambi originali Spirax Sarco.

## **1.10 Vestiario di protezione**

Tenere in considerazione se a Voi e/o ad altri serva il vestiario di protezione contro i pericoli, per esempio, di prodotti chimici, alta/bassa temperatura, radiazioni, rumore, caduta di oggetti e rischi per occhi e viso.

## **1.11 Permesso di lavoro**

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti o supervisionati da personale competente. Si dovrà istruire il personale di installazione ed operativo all'uso corretto del prodotto seguendo le Istruzioni di manutenzione ed installazione. Dove è in vigore un sistema formale di "permesso di lavoro", ci si dovrà adeguare. Dove non esiste tale sistema, si raccomanda che un responsabile sia a conoscenza dell'avanzamento del lavoro e che, quando necessario, sia nominato un assistente la cui responsabilità principale sia la sicurezza.

Se necessario, affiggere il cartello "avviso di pericolo".

## **1.12 Movimentazione**

La movimentazione manuale di prodotti di grandi dimensioni e/o pesanti può presentare il rischio di lesioni. Il sollevamento, la spinta, il tiro, il trasporto o il sostegno di un carico con la forza corporea può provocare danni, in particolare al dorso. Si prega di valutare i rischi tenendo in considerazione il compito, l'individuo, il carico e l'ambiente di lavoro e di usare il metodo di movimentazione appropriato secondo le circostanze del lavoro da effettuare.

## **1.13 Altri rischi**

Durante l'uso normale, la superficie esterna del prodotto può essere molto calda. Se alcuni prodotti sono usati nelle condizioni limite di esercizio, la loro temperatura superficiale può raggiungere la temperatura di 200°C. Molti prodotti non sono auto-drenanti. Tenerne conto nello smontare o rimuovere l'apparecchio dall'impianto (fare riferimento a "Istruzioni di manutenzione").

## **1.14 Congelamento**

Si dovrà provvedere a proteggere i prodotti che non sono auto-drenanti dal danno del gelo in ambienti dove essi possono essere esposti a temperature inferiori al punto di congelamento.

## **1.15 Smaltimento**

A meno che non sia diversamente definito nelle Istruzioni di installazione e manutenzione, questo prodotto è riciclabile, e non si ritiene che esista un rischio ecologico derivante dal suo smaltimento, purché siano prese le opportune precauzioni.

## **1.16 Reso dei prodotti**

Si ricorda ai clienti ed ai rivenditori che, in base alla Legge EC per la Salute, Sicurezza ed Ambiente, quando rendono prodotti a Spirax Sarco, essi devono fornire informazioni sui pericoli e sulle precauzioni da prendere a causa di residui di contaminazione o danni meccanici che possono presentare un rischio per la salute, la sicurezza e l'ambiente. Queste informazioni dovranno essere fornite in forma scritta, ivi comprese le schede relative ai dati per la Salute e la Sicurezza concernenti ogni sostanza identificata come pericolosa o potenzialmente pericolosa.

## 2. Informazioni generali di prodotto

### 2.1 Descrizione generale

Gli scaricatori di condensa GKE a galleggiante con eliminatore d'aria termostatico sono costruiti con corpo in ghisa sferoidale e parti interne in acciaio inossidabile. Sono indicati per l'impiego con vapor saturo e surriscaldato e su apparecchiature di processo a consumo medio alto; sono, inoltre, particolarmente adatti su utenze dotate di regolazioni di temperatura. Il funzionamento è completamente automatico anche nei riguardi di aria e gas incondensabili (eliminatore termostatico bimetallico); hanno uno scarico della condensa continuo e modulante e si adeguano immediatamente a variazioni anche ampie e repentine di portata e pressione.

Per facilitare l'installazione, gli attacchi possono essere orientati in quattro diverse posizioni. Per condizioni di esercizio più gravose, sia in termini di pressione che temperatura, è disponibile la serie GHE con corpo in acciaio al carbonio o inossidabile.

#### Normative

Questi scaricatori sono conformi ai requisiti della Direttiva Europea per Apparecchiature in Pressione 97/23/EC e portano il marchio **CE** quando richiesto.

#### Certificazioni

Gli scaricatori sono fornibili, a richiesta, con certificato dei materiali secondo EN 10204 2.2 oppure EN 10204 3.1.B.

**Nota:** ogni eventuale esigenza di certificazione o collaudo deve essere definita al momento del conferimento dell'ordine.

#### Versioni disponibili

GKE10 e GKE21

#### Attacchi e diametri nominali

Flangiati EN 1092 PN 25/40, standard

Flangiati ANSI B 16.5 serie 150 o 300 RF, a richiesta

Filettati femmina UNI-ISO 7/1 Rp (gas), a richiesta

DN 1½" e 2" / 40 e 50


### 2.2 Condizioni limite di utilizzo (ISO 6552)

PMA - Pressione massima ammissibile	@ 300°C	25 bar
TMA - Temperatura massima ammissibile		300°C
Temperatura minima ammissibile		-10°C
PMO - Pressione massima di esercizio	@ 300°C	21 bar
TMO - Temperatura massima di esercizio		300°C
Temperatura minima di esercizio compatibilmente con il pericolo di gelo		0°C
ΔPMX - Pressione differenziale massima	GKE 10	10 bar
	GKE 21	21 bar
Progettati per una pressione massima di prova idraulica a freddo di		37,5 bar

**Nota:** il rating scelto per le flange può limitare le condizioni massime di esercizio.

### 2.3 Dimensioni in mm e pesi in kg (approssimati)

DN	A	A1	B	C	D	E*	con attacchi filettati	Peso con attacchi filettati	Peso con attacchi flangiati
1½" - 40	320	324	280	120	300	480	25,0	30,0	
2" - 50	320	324	280	120	300	480	25,0	32,0	



#### Orientamento connessioni

- Freccia nera: disposizione standard di fornitura
- Frecce bianche: disposizioni opzionali alternative, a richiesta

\* Quota di rispetto per smontaggio coperchio

## 2.4 Materiali

N° Denominazione	Materiale	Designazione
1 Corpo	Ghisa sferoidale	GJS400 18 LT UNI 1563
2 Coperchio	Ghisa sferoidale	GJS400 18 LT UNI 1563
3 Guarnizione coperchio	Fibra sintetica priva di amianto	
4 Elemento termostatico	Acciaio inox	
5 Guarnizione supporto	Fibra sintetica priva di amianto	
6 Supporto	Acciaio inox	AISI 304
7 Viti supporto	Acciaio inox	AISI 304
8 Sede inferiore	Acciaio inox	Serie 400 C
9 Otturatore	Acciaio inox	Serie 400 C
10 Leva del galleggiante	Acciaio inox	AISI 304
11 Galleggiante	Acciaio inox	AISI 304
12 Tappo di scarico	Acciaio al carbonio	ASTM A 105
Prigionieri coperchio	Acciaio al carbonio	ASTM A193 B7
13 Dadi coperchio	Acciaio al carbonio	ASTM A194 8M

## 2.5 Portate di scarico

### Portate di scarico (kg/h)

Le capacità di scarico sotto riportate sono riferite alla temperatura effettiva di esercizio.

Pressione differenziale (bar)	Modello e diametro scaricatore			
	GKE 10 DN 40 - 1½"	GKE 10 DN 50 - 2"	GKE 21 DN 40 - 1½"	GKE 21 DN 50 - 2"
0,1	1500	3600	1000	1900
0,3	2500	6000	1700	3300
0,5	3200	7700	2150	4100
0,7	3700	8900	2450	4800
1	4300	10600	2900	5700
1,5	5200	12500	3500	6800
2	6000	14100	4000	7800
4	8400	20000	5500	10500
7	11000	26000	7300	13500
10	13000	30500	8500	16300
12	--	--	9400	18000
14	--	--	10000	19000
18	--	--	12000	21500
21	--	--	12300	22500

Per la scelta dello scaricatore considerare i seguenti parametri:

- a) Quantitativo orario di condensa da scaricare,
- b) Pressione differenziale effettiva

Fattore di sicurezza: 1,25 ÷ 1,5 con servizio continuo; 2 ÷ 3 con servizio intermittente.

### **3. Installazione**

**Nota:** Prima di effettuare l'installazione consultare le "Informazioni generali per la sicurezza" al capitolo 1.

Con riferimento alle Istruzioni di installazione e manutenzione, alla targhetta dell'apparecchio e alla specifica tecnica, controllare che lo scaricatore sia adatto all'installazione prevista:

- 3.1** Controllare i materiali, la pressione, la temperatura e i loro valori massimi. Se le condizioni di esercizio massime dell'apparecchio sono inferiori a quelle del sistema in cui deve essere utilizzato, accertarsi che nel sistema sia previsto un dispositivo di sicurezza per impedire la sovrappressurizzazione.
- 3.2** Determinare la corretta posizione di installazione e la direzione di flusso del fluido.
- 3.3** Rimuovere le coperture di protezione dai collegamenti prima dell'installazione.
- 3.4** Installare lo scaricatore sotto e il più vicino possibile al punto di drenaggio; eseguire i collegamenti in modo tale che lo scaricatore risulti con la freccia riportata sul corpo diretta verticalmente verso il basso (a piombo).
- 3.5** Inserire un filtro di capacità adeguata immediatamente prima dello scaricatore, per prevenire danni agli organi interni dell'apparecchio; si consiglia, inoltre, negli impianti con recupero della condensa, di montare a valle dello scaricatore un indicatore di passaggio per controllarne il funzionamento.
- 3.6** Evitare lunghi tratti di tubazione di collegamento, specialmente se disposti in orizzontale o in risalita.
- 3.7** Con pressioni di esercizio minime, lasciare un battente di almeno un metro tra il punto di drenaggio e lo scaricatore.
- 3.8** Se l'apparecchio da drenare è provvisto di regolazione automatica della temperatura, prevedere, oltre al battente, l'applicazione di una valvola rompivento (vedere fig. 1).
- 3.9** Se la condensa deve essere innalzata a quota superiore allo scaricatore, installare una valvola di ritegno a valle dello stesso.
- 3.10** Evitare l'innalzamento della condensa nel caso di bassa pressione di esercizio (<1 bar) o di regolazione automatica della temperatura, ma ricorrere all'impiego di una pompa di recupero condensa.
- 3.11 Eventuale modifica della posizione degli attacchi**

L'apparecchio viene fornito con gli attacchi disposti in linea orizzontale e senso del flusso come indicato nella fig. 2(a). Per modificare la disposizione degli attacchi adottare la seguente procedura, con riferimento alle figg. 2 e 3.

  - Aprire lo scaricatore svitando gli 8 dadi (13) con una chiave da 24 e sfilare il coperchio (2)
  - Smontare il supporto, completo di meccanismi e galleggiante, svitando le 4 viti (7) con una chiave da 13
  - Disporre il corpo orientando gli attacchi secondo una delle possibili soluzioni di seguito riportate (a, b, c, d)
  - Rimontare il supporto sul corpo disponendolo in modo tale che il galleggiante sia libero di muoversi verticalmente dall'alto in basso e viceversa
  - Richiudere lo scaricatore curando che la freccia riportata sul corpo risulti diretta verticalmente verso il basso (a piombo)
  - Nel rimontaggio del supporto con il meccanismo e richiudendo il coperchio, verificare che le guarnizioni siano in buone condizioni e correttamente alloggiate.

**Nota:** Nel caso in cui l'apparecchio scarichi in atmosfera, assicurarsi che sia convogliato in un luogo sicuro perché il fluido scaricato può arrivare a 100°C.




Fig. 1




Fig. 2

## 4. Messa in servizio

Dopo l'installazione o la manutenzione, controllare che il sistema sia perfettamente operativo. Effettuare prove su tutti gli eventuali allarmi o dispositivi di protezione. Aprire lentamente le valvole di intercettazione e raggiungere gradualmente le normali condizioni di esercizio. Controllare che non si verifichino perdite e che il funzionamento avvenga regolarmente.

## 5. Funzionamento

Gli scaricatori di condensa a galleggiante eliminano prontamente e in modo automatico l'aria eventualmente presente; hanno un funzionamento con scarico continuo e modulante della condensa, si adeguano immediatamente a variazioni anche ampie e repentine di portata e pressione. L'otturatore a doppia sede, che assicura un'elevata capacità di scarico, viene tarato in sede d'installazione in modo da escludere trafilamenti anche a basse portate (3% dei valori di tabella).

## 6. Manutenzione

**Nota:** Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione consultare le "Informazioni generali per la sicurezza" al capitolo 1.

### 6.1 Informazioni generali

Per garantire un servizio dell'apparecchio lungo e sicuro è opportuno predisporre un adeguato programma di manutenzione che preveda periodiche ispezioni e operazioni di pulizia, per le quali diamo qui di seguito alcune importanti indicazioni.

Qualsiasi lavoro dovrà essere effettuato da personale competente ed appositamente addestrato. Prima di effettuare qualsiasi intervento sullo scaricatore, lo si dovrà intercettare sia sulla linea di alimentazione che sulla linea di ritorno e si lascerà scaricare la pressione fino a valori atmosferici. Attendere quindi sino a che lo scaricatore si sia raffreddato.

Effettuando il riassemblaggio, assicurarsi della perfetta pulizia delle guarnizioni e delle superfici di contatto.

### 6.2 Operazioni di ordinaria manutenzione

- Controllare che il galleggiante non sia deformato e/o contenga acqua; in caso di sostituzione non forzare la leva, ma smontarla sfilando copiglia e perno di fissaggio e bloccarla opportunamente prima di svitare il dado che fissa il galleggiante.
- Controllare che il movimento del meccanismo non sia impedito e che gli otturatori scorrono liberamente fino alla completa chiusura. Per sostituire il gruppo di chiusura, svitare le quattro viti di fissaggio al corpo. Rimontando il nuovo gruppo controllare l'integrità e l'esatto posizionamento della guarnizione; serrare quindi le viti in modo graduale ed alternativo.
- Ispezionare e pulire l'elemento termostatico per l'eliminazione degli incondensabili, verificando che i passaggi siano liberi e che otturatore e dischetti si muovano senza attriti. Non modificare la corsa dell'otturatore.
- Effettuare i serraggi applicando le coppie sotto tabulate.
- Effettuato il rimontaggio e la verifica finale del lavoro eseguito, aprire lentamente le valvole di intercettazione e raggiungere gradualmente le normali condizioni di esercizio.
- Controllare che non si verifichino perdite e che il funzionamento avvenga regolarmente.

#### Coppie di serraggio consigliate


Particolare	DN		• mm		N m
Dadi del coperchio	1½" - 40	24	M 16 x 70		90
	2" - 50	24	M 16 x 70		90
Viti del supporto	1½" - 40		M 8 x 15		18,2
	2" - 50		M 8 x 15		18,2

## 7. Ricambi

I ricambi sono indicati nel disegno sottostante e sono disponibili secondo i raggruppamenti di tabella. Nessun altro particolare è fornibile come ricambio.

### Ricambi disponibili

Gruppo di chiusura	<b>3, 5, 6, 7, 8, 9, 10</b>
Gruppo galleggiante e guarnizione coperchio	<b>3, 11</b>
Gruppo eliminatore d'aria (2 pezzi)	<b>4</b>
Confezione guarnizioni (3+3 pezzi)	<b>3, 5</b>



- 1 - Corpo
- 2 - Coperchio
- 3 - Guarnizione coperchio
- 4 - Elemento termostatico
- 5 - Guarnizione supporto
- 6 - Supporto
- 7 - Viti del supporto
- 8 - Sede inferiore
- 9 - Otturatore
- 10 - Leva del galleggiante
- 11 - Galleggiante
- 12 - Tappo di scarico
- 13 - Prigionieri / dadi

**Fig. 3**

### Come ordinare i ricambi

Ordinare i ricambi usando sempre la descrizione fornita nella tabella e precisare il modello dello scaricatore, il campo di pressione, il diametro nominale e il tipo di attacchi richiesti.

**Esempio:** N°1 gruppo di chiusura per scaricatore a galleggiante Spirax Sarco GKE 21, DN 1½".



---

#### **RIPARAZIONI**

In caso di necessità, prendere contatto con la nostra Filiale o Agenzia più vicina, o direttamente con la Spirax-Sarco  
Via per Cinisello, 18 - 20834 Nova Milanese (MB) - Tel.: 0362 49 17.1 - Fax: 0362 49 17 307

#### **PERDITA DI GARANZIA**

**L'accertata inosservanza parziale o totale delle presenti norme comporta la perdita di ogni diritto  
relativo alla garanzia.**

---

**Spirax-Sarco S.r.l.** - Via per Cinisello, 18 - 20834 Nova Milanese (MB) - Tel.: 0362 49 17.1 - Fax: 0362 49 17 307