

## Pistola, tubo flessibile e supporto tubo

### PISTOLA

#### Descrizione

La pistola per tubo flessibile è progettata per applicazioni di lavaggio con acqua fredda o calda e per la pulizia con tubo flessibile. Quando il grilletto è rilasciato, il flusso dell'acqua viene interrotto immediatamente.

#### Diametri nominali

Pistola da 1/2" con interni da 7/16" per uso con apparecchiatura tubo da 1/2".  
Pistola da 3/4" con interni da 9/16" per uso con apparecchiatura tubo da 3/4".

#### Attacchi

La pistola con tubo flessibile ha un attacco femmina NPT da 1/2", che accetta l'accoppiamento girevole che è pre-installato sul tubo.

#### Condizioni limite



Condizioni di progetto del corpo	PN25
Temperatura massima di progetto	100°C
Pressione massima di esercizio	10 bar
Temperatura massima di esercizio	100°C

#### Materiali

N°	Denominazione	Materiale	Designazione
1	Protezione esterna	Gomma	Perbunan
2	Corpo	Ottone	Ms58
3	Pistone	Acciaio inox	Niro Wnr.4305
4	Maniglia leva	Ottone rivestito nylon	Ms58
5	Molla	Acciaio inox	Niro Wnr.4305
6	Collegamento	Ottone	Ms58
7	Tenuta pistone	Gomma	EPDM 90 Schore
8	Guarnizione	Klingerit	It 200
9	"O" Ring	Gomma	Perbunan
10	Tubo flessibile	EPDM rinforzato	
11	Protezione tubo flessibile	Gomma	PVC/nitrile
12	Telaio supporto tubo	Acciaio inox	

#### Come specificare

Esempio: N°1 pistola con tubo flessibile Spirax Sarco DN 1/2".



### TUBO FLESSIBILE

#### Descrizione

Il tubo flessibile Spirax Sarco è adatto per industrie casearie per convogliare vapore, acqua fredda e acqua calda.

#### Diametri nominali

1/2" x 20m per industria casearia completo di anello di accoppiamento girevole da 1/2" e da 3/4".

3/4" x 20m per industria casearia completo di anello di accoppiamento girevole da 3/4".

#### Attacchi

Il tubo flessibile ha un attacco filettato 1/2" NPT maschio da collegare alla pistola. Vedere le istruzioni di installazione e manutenzione IM-P157-03.

#### Condizioni limite

Massima pressione di esercizio	7 bar
Massima temperatura di esercizio per acqua calda	95 °C


#### Come ordinare

Esempio: N°1 tubo flessibile Spirax Sarco 1/2" x 20 mm adatto per industria casearia completo di anello di accoppiamento girevole.

### PISTOLA

Dimensioni (approssimate) in mm e pesi in kg

A	B	C	Peso
140	200	55	0,9





#### Ricambi

Gruppo protezione esterna	Coperchio per corpo pistola	1
Gruppo parti interne	Valvola a spillo, Ugello orificio, Molla	2
Accoppiamento tubo flessibile 1/2" e 3/4"		

#### Funzionamento


1. Se si richiede uno spruzzo diffuso, comprimere parzialmente il grilletto.
2. Se si richiede uno spruzzo a getto, comprimere completamente il grilletto.
3. Il rilascio del grilletto chiuderà il flusso dell'acqua.



### TELAIO DI SUPPORTO

Dimensioni (approssimate) in mm e pesi in kg

DN	A	B	C	D
1/2", 3/4"	272	648	102	272



#### Portata gruppo tubo flessibile da 3/4"

